

RINVII ANGOLARI: GAMMA COMPLETA

Ct Meca propone una gamma completa di **rinvii angolari a L e a T** progettati per le esigenze specifiche delle trasmissioni a 90 gradi. Numerosi sono i modelli disponibili con rapporti da 1:1 a 4:1 con molteplici configurazioni d'albero in uscita: cavo, sporgente e bisporgente. Estremamente robusti e silenziosi, questi modelli sono declinati in diverse grandezze e hanno una velocità massima da 2000 a 4000 giri/minuto a seconda dei prodotti. La coppia massima va da 0.20 Nm a 128 Nm in funzione del rapporto e della velocità di rotazione, il gioco in uscita è 1° e la lubrificazione è permanente senza manutenzione. Il senso di rotazione può essere mantenuto o invertito a seconda del tipo di albero in uscita scelto.

Ct Meca presenta 2 gamme standard :

- I rinvii angolari **serie BLH, BLHT e BLHB** con cassa in alluminio anodizzato, forma cubica monoblocco, priva di asperità per evitare l'accumulo di sporcizia.
- I rinvii angolari **serie CHTRB e CHRTRP** con cassa in ghisa d'alluminio e un eccellente rapporto qualità/ prezzo

A seconda dei modelli, CT Meca propone inoltre una realizzazione su misura: modifica delle dimensioni di un albero, di un diametro o della cassa qualunque sia la quantità richiesta dal cliente.