

Kit di motorizzazione 24V

KITDOG

Tipo: ruota e vite senza fine

- Gruppo composto da
 - 1 motoriduttore DOG319
 - + 1 scheda elettronica FIRSTDC-1Q
 - + 1 potenziometro MDPOT-10T/10K
 - + 1 alimentazione ALIDR120-24

(per maggiori dettagli tecnici,
consultare le pagine dei prodotti)

- Dimensioni ridotte
- A bassa rumorosità
- Solidità elevata
- Potenza

Applicazione

- Traino

Vantaggi

- Gruppo completo
- Facilità di installazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Motore utilizzato	Velocità max (giri / min)	Coppia max (Nm)	Prezzo unit.
KIT-DOG-30	DOG319-24-30	30	9	542,78 €
KIT-DOG-45	DOG319-24-45	45	9	542,78 €
KIT-DOG-85	DOG319-24-85	85	4	542,78 €

Dimensioni in mm