Ruota alte temperature con foro centrale

Carico fino a 200kg

RHTTCSS

- ***Ruota industriale per temperature elevate***
- *Il sistema girevole è assicurato da una doppia corona di sfere*
- *Ruota girevole a doppio bloccaggio: Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.*
- *Mozzo liscio*
- *Materiali:*
  Supporto lamiera inox 304
  Ruota in poliammide **RHT**
- *T° di utilizzo: -30°C a +280°C*

Vantaggi

- *Grande capacità di carico*
- *Resiste alle alte temperature*



Girevole



Doppio bloccaggio



ØD B H ØE ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	ØE	Diametro di ingombro ØK	Carico ammissibile (kg)	Prezzo unit. da 1 a 4
Girevole							
RHT80/TC/P/SS	80	35	105	12	173	125	46,27 €
RHT100/TC/P/SS	100	35	126	12	193	150	47,58 €
RHT125/TC/P/SS	125	40	153	12	221	200	96,78 €
Girevole doppio bloccaggio							
RHT80/TC/PDB/SS	80	35	105	12	173	125	55,98 €
RHT100/TC/PDB/SS	100	35	126	12	193	150	57,30 €
RHT125/TC/PDB/SS	125	40	153	12	221	200	106,49 €

Dimensioni in mm