

Cinghia di trasmissione RPP

Passo RPP14

Gomma in cloroprene rinforzi con fibre di vetro


- Da utilizzare con le pulegge HTD14M

- Passo 14mm

- Rendimento fino al 98%

- Materiale:

Gomma in cloroprene
rinforzato con fibre di vetro
film protettivo in nylon



Vantaggi

- Soppporta gli scossoni

- Il profilo della dentatura parabolica RPP permette un aumento progressivo della pressione su tutta l'altezza del dente

Accessori

- Pulegge HTD14M

- Rulli tenditori GTC

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Lunghezza	N. di denti	Prezzo Unit. da 1 a 5	
			larghezza 55mm	larghezza 85mm
RPP14/966	966	69	179.33 €	293.37 €
RPP14/994	994	71	180.45 €	295.63 €
RPP14/1092	1092	78	181.38 €	298.01 €
RPP14/1106	1106	79	183.83 €	301.96 €
RPP14/1190	1190	85	193.32 €	303.09 €
RPP14/1260	1260	90	194.25 €	304.38 €
RPP14/1288	1288	92	196.30 €	307.75 €
RPP14/1344	1344	96	203.05 €	321.17 €
RPP14/1400	1400	100	211.39 €	331.25 €
RPP14/1442	1442	103	217.77 €	341.15 €
RPP14/1568	1568	112	224.86 €	349.75 €
RPP14/1610	1610	115	230.86 €	359.09 €
RPP14/1764	1764	126	245.93 €	378.47 €
RPP14/1778	1778	127	248.77 €	381.47 €
RPP14/1848	1848	132	252.47 €	386.13 €
RPP14/1890	1890	135	258.07 €	394.90 €
RPP14/1904	1904	136	259.98 €	397.91 €
RPP14/1960	1960	140	261.63 €	399.73 €
RPP14/2100	2100	150	276.19 €	428.15 €
RPP14/2240	2240	160	284.41 €	432.04 €
RPP14/2310	2310	165	293.37 €	445.50 €
RPP14/2380	2380	170	296.35 €	459.88 €
RPP14/2450	2450	175	303.09 €	473.28 €
RPP14/2590	2590	185	311.50 €	486.74 €
RPP14/2660	2660	190	319.87 €	511.23 €
RPP14/2800	2800	200	336.70 €	538.08 €
RPP14/2968	2968	212	349.86 €	544.89 €
RPP14/3150	3150	225	363.00 €	551.66 €
RPP14/3360	3360	240	386.87 €	588.08 €
RPP14/3500	3500	250	390.23 €	607.12 €
RPP14/3850	3850	275	423.46 €	658.09 €
RPP14/3920	3920	280	424.95 €	670.01 €
RPP14/4326	4326	309	469.01 €	722.10 €
RPP14/4578	4578	327	491.22 €	757.79 €
RPP14/4956	4956	354	525.02 €	815.98 €

Dimensioni in mm