

Cinghia aperta **al metro** tipo T

PASSO Poliuretano rinforzato con acciaio

T5 T10

FACCIA SEMPLICE



- Passo 2,5mm, 5mm, 10mm
- **Per movimenti lineari**
- Fissaggio con piastre di giunzione rigide
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C
- Velocità mass. 40m/s
- Tolleranza sulla lunghezza $\pm 0,8\text{mm}/1000\text{mm}$
- Rendimento fino al 98%

Applicazioni

- Movimenti alternativi d'andata e ritorno

Accessori

- Targa di giunzione T.../P


Info.

- Lunghezza minima: 1,000mm
- Fornita in multipli di 1metro
- Al momento dell'ordine, aggiungere la lunghezza (L) e la larghezza (I) al riferimento (T5M/L/I)
- es.: T5M/1000/16





Per posizionamento lineare

T5M



T10M



Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta

Prezzo unitario al metro da 1 a 5 per una larghezza di

Riferimenti	Passo	6mm	10mm	16mm	25mm	32mm	50mm
T5M	T5	15,53 €	20,25 €	23,96 €	45,14 €	-	-
T10M	T10	-	-	28,41 €	38,63 €	49,85 €	54,91 €