

Cerniera ad avvitare

CHAu — Per porta a incasso


- ***Materiali:***
  CHA1056-U4, CHA1056-U6:
  Cerniera ad avvitare zamak
  Perni M5 modellati e asse inox
  CHA1056-U6SS: *inox*
  CHA1056-U6PA, CHA1056-U4PA : *poliammide nero*




Anche in versione inox




CHA1056-U4



CHA1056-U6
CHA1056-U6SS





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice	Fissaggio	Materiale	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CHA1056-U4	Perni M5	Zama	✔	15,96 €
CHA1056-U6	Fori fresati Ø5,3	Zama	✔	11,39 €
CHA1056-U6SS	Fori fresati Ø5,3	Inox	✔	27,25 €
CHA1056-U4PA	Perni M5	Poliammide	-	12,85 €
CHA1056-U6PA	Fori fresati Ø5,3	Poliammide	✔	8,52 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



Supporto con tirante ad occhio, Plastica



Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox, Polimero e inox



Pattino Drylin® W, Pattino



Vite senza fine di precisione, Inox



Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio




Molla di compressione al metro acciaio, al metro



Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 40



Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



Cuscinetto ceramico, di silicio Si3N4



Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello - da 514 N a 16700 N



Ruota fissa con piastra, Acciaio - Poliammide



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



Cerniera ad avvitare, Sezione 76x50



Cerniera ad avvitare, Cerniera



Cerniera estetica, Inox