

Manopola indicizzabile in **inox**

CLass

Con inserto maschiato

- **Manopola indicizzabile in acciaio inox con inserto maschiato**

- **Materiali:**

Leva in microfusione: inox 304

Altri componenti: inox 303


- **Finitura:**

Leva: inox lucidatura elettrolitica

Altri componenti: inox lucidato



Tirare la maniglia
per sbloccare



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Maschiatura		D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Num. denti	Prezzo unit. da 1 a 5	
	X	T														Stock*
CLA01M5/SS	M5	9	10,0	13,0	14,0	24,5	4,0	14,5	31,0	34,0	40	47,0	7	16	✓	21,06 €
CLA01M6/SS	M6	9	10,0	13,0	14,0	24,5	4,0	14,5	31,0	34,0	40	47,0	7	16	-	21,06 €
CLA02M6/SS	M6	12	13,5	18,5	19,0	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	✓	28,37 €
CLA02M8/SS	M8	12	13,5	18,5	19,0	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	✓	28,37 €
CLA03M8/SS	M8	14	16,0	21,0	22,0	37,0	10,0	24,0	54,5	58,5	80	91,0	11	22	✓	34,18 €
CLA03M10/SS	M10	14	16,0	21,0	22,0	37,0	10,0	24,0	54,5	58,5	80	91,0	11	22	✓	34,18 €
CLA04M10/SS	M10	17	19,0	27,0	27,5	43,0	10,0	27,0	63,0	67,5	95	109,0	13	24	✓	40,03 €
CLA04M12/SS	M12	17	19,0	27,0	27,5	43,0	10,0	27,0	63,0	67,5	95	109,0	13	24	✓	40,03 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- **Manopola indicizzabile in acciaio inox con inserto filettato**

- **Materiali:**

Leva in microfusione: inox 304

Altri componenti: inox 303


- **Finitura:**

Leva: inox lucidatura elettrolitica

Altri componenti: inox lucidato



Tirare la maniglia per sbloccare



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Maschiatura				H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Num. denti	Lunghezza L	Prezzo unit. Stock* da 1 a 5
	X	D	D1	D2											
CLA01T5/SS	M5	10,0	13,0	14,0	24,5	4,0	14,5	31,0	34,0	40	47,0	7	16	20	✓ 21,67 €
CLA01T6/SS	M6	10,0	13,0	14,0	24,5	4,0	14,5	31,0	34,0	40	47,0	7	16	30	✓ 21,67 €
CLA02T6/SS	M6	13,5	18,5	19,0	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50	✓ 30,11 €
CLA02T8/SS	M8	13,5	18,5	19,0	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50	✓ 30,11 €
CLA02T10/SS	M10	13,5	18,5	19,0	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	50	✓ 30,11 €
CLA03T8/SS	M8	16,0	21,0	22,0	37,0	10,0	24,0	54,5	58,5	80	91,0	11	22	50	✓ 36,16 €
CLA03T10/SS	M10	16,0	21,0	22,0	37,0	10,0	24,0	54,5	58,5	80	91,0	11	22	50	✓ 36,16 €
CLA04T12/SS	M12	19,0	27,0	27,5	43,0	10,0	27,0	63,0	67,5	95	109,0	13	24	50	✓ 42,44 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BOX-SHNA
Dado esagonale -
DIN934, Valigetta di
dadi acciaio




VLBS
Anello di
sollevamento,
Articolato - a saldare



PP60
Riduttore a ruota e
vite senza fine, da
17.80 a 34 Nm



GGP
Vite ad alette,
Tecnopolimero con
inserto in acciaio



RPPM
Cinghia aperta al
metro tipo RPP, RPP5
Poliuretano armatura
in acciaio




GALRUB
Rullo per
trasportatore, Caucciù



PW_PWG1
Ruota di precisione,
Bronzo



PPD
Pistoncino a molla,
Per lamiera




ACL-PR
Elementi di giunzione,
Collegamento a 90°



AFA
Perno di fissaggio, con
anello



BPP
Supporto ritto in
lamiera con
cuscinetto, Lamiera



CFC
Pressore a molla con
esagono incassato, A
contatto elettrico

Prodotti correlati



CLB_M
Maniglia a ripresa,
Zamak



PCLA_M
Maniglia a ripresa -
femmina, Plastica



CLASS
Maniglia a ripresa -
maschio, Inox



PCLA_T
Maniglia a ripresa,
Plastica