

- Materiali:
Nitrile (NBR)
Silicone (SI)


Applicazione

- Ideale per prese di precisione del carico
- Da utilizzare solo su superfici piane




silicone

nitrile



da DFG05A a DFG10A



da DFG15 a DFG50

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	150+	200+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Riferimenti	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	J	Insero corrispondente	Prezzo unit. da 1 a 49
Nitrile											
DFG05A-NBR	5,0	4,0	1,4	7,5	6,5	0,80	4	2,0	6	TM5M5	2,42 €
DFG06A-NBR	6,0	4,0	2,0	7,5	6,5	0,80	4	2,0	6		2,42 €
DFG08A-NBR	8,0	4,0	2,0	8,0	7,0	1,20	4	2,0	6		2,42 €
DFG10A-NBR	10,0	4,0	2,0	8,5	7,0	1,50	4	2,0	6		2,42 €
DFG15-NBR	15,7	4,5	-	12,0	8,0	2,00	-	3,5	-	SCR15M5	2,42 €
DFG20-NBR	20,9	5,5	11,0	15,0	10,0	2,17	-	4,6	-	SCR20M5	2,42 €
DFG25-NBR	25,0	6,0	11,0	16,0	14,0	3,00	-	7,0	-	SCR20BM6	2,42 €
DFG30-NBR	30,0	6,0	11,0	14,0	12,0	2,00	-	7,0	-		2,42 €
DFG40-NBR	40,0	6,0	11,0	24,0	14,0	4,00	-	7,0	-		3,21 €
DFG50-NBR	50,0	8,0	20,0	27,0	15,0	3,50	-	7,0	-		SCR50M6
Silicone											
DFG05A-SI	5,0	4,0	1,4	7,5	6,5	0,80	4	2,0	6	TM5M5	3,21 €
DFG06A-SI	6,0	4,0	2,0	7,5	6,5	0,80	4	2,0	6		3,21 €
DFG08A-SI	8,0	4,0	2,0	8,0	7,0	1,20	4	2,0	6		3,21 €
DFG10A-SI	10,0	4,0	2,0	8,5	7,0	1,50	4	2,0	6		3,21 €
DFG15-SI	15,7	4,5	-	12,0	8,0	2,00	-	3,5	-	SCR15M5	3,21 €
DFG20-SI	20,9	5,5	11,0	15,0	10,0	2,17	-	4,6	-	SCR20M5	3,21 €
DFG25-SI	25,0	6,0	11,0	16,0	14,0	3,00	-	7,0	-	SCR20BM6	3,21 €
DFG30-SI	30,0	6,0	11,0	14,0	12,0	2,00	-	7,0	-		3,21 €
DFG40-SI	40,0	6,0	11,0	24,0	14,0	4,00	-	7,0	-		4,18 €
DFG50-SI	50,0	8,0	20,0	27,0	15,0	3,50	-	7,0	-		SCR50M6

Altri prodotti...



S2B

Supporto corto per manicotto chiuso a sfere, Chiuso - Corto



PRF_CLIP_22

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per cavi elettrici...



PRF_SDD

Supporto per sensore Ø12, Ø12



LFM2

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 2 filetti



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 87,3Nm



RUR

Ruota, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorrevole)



AT10-50ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT10 a...



RMSA

Deceleratore, Regolabile



RFVbr

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, A scatto



ACLERP

Rulliera, Con guida laterale



EP7

Indicatore di posizione elettronico, 5 cifre



CHT

Motore AC asincrono trifase, 0.55 a 1.1kW

Prodotti correlati



TM_CTM_CTF

Accessori per ventosa, Inserto per ventosa - A scatto



SCR

Accessori per ventosa, Inserto per ventosa - Vite cava