



- Materiali:  
Nitrile (NBR)  
Silicone (SI)

### Applicazione

- Ideale per prese di precisione del carico
- Da utilizzare solo su superfici piane



da DFG05A a DFG10A



da DFG15 a DFG50



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+	150+	200+
Sc.	Prezzo -5%	-10%	-15%	Su richiesta	

Riferimenti	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	J	Insero corrispondente	Prezzo unit. da 1 a 49
<b>Nitrile</b>											
DFG05A-NBR	5,0	4,0	1,4	7,5	6,5	0,80	4	2,0	6	TM5M5	2,42 €
DFG06A-NBR	6,0	4,0	2,0	7,5	6,5	0,80	4	2,0	6		2,42 €
DFG08A-NBR	8,0	4,0	2,0	8,0	7,0	1,20	4	2,0	6		2,42 €
DFG10A-NBR	10,0	4,0	2,0	8,5	7,0	1,50	4	2,0	6		2,42 €
DFG15-NBR	15,7	4,5	-	12,0	8,0	2,00	-	3,5	-	SCR15M5	2,42 €
DFG20-NBR	20,9	5,5	11,0	15,0	10,0	2,17	-	4,6	-	SCR20M5	2,42 €
DFG25-NBR	25,0	6,0	11,0	16,0	14,0	3,00	-	7,0	-		2,42 €
DFG30-NBR	30,0	6,0	11,0	14,0	12,0	2,00	-	7,0	-	SCR20BM6	2,42 €
DFG40-NBR	40,0	6,0	11,0	24,0	14,0	4,00	-	7,0	-		3,21 €
DFG50-NBR	50,0	8,0	20,0	27,0	15,0	3,50	-	7,0	-	SCR50M6	3,21 €
<b>Silicone</b>											
DFG05A-SI	5,0	4,0	1,4	7,5	6,5	0,80	4	2,0	6	TM5M5	3,21 €
DFG06A-SI	6,0	4,0	2,0	7,5	6,5	0,80	4	2,0	6		3,21 €
DFG08A-SI	8,0	4,0	2,0	8,0	7,0	1,20	4	2,0	6		3,21 €
DFG10A-SI	10,0	4,0	2,0	8,5	7,0	1,50	4	2,0	6		3,21 €
DFG15-SI	15,7	4,5	-	12,0	8,0	2,00	-	3,5	-	SCR15M5	3,21 €
DFG20-SI	20,9	5,5	11,0	15,0	10,0	2,17	-	4,6	-	SCR20M5	3,21 €
DFG25-SI	25,0	6,0	11,0	16,0	14,0	3,00	-	7,0	-		3,21 €
DFG30-SI	30,0	6,0	11,0	14,0	12,0	2,00	-	7,0	-	SCR20BM6	3,21 €
DFG40-SI	40,0	6,0	11,0	24,0	14,0	4,00	-	7,0	-		4,18 €
DFG50-SI	50,0	8,0	20,0	27,0	15,0	3,50	-	7,0	-	SCR50M6	4,84 €

## Altri prodotti...



BEAB

Manopola, stella,  
antibatterico



BOXbeta

Box kit di spine beta,  
Box kit - beta



PAV

Piede fisso,  
Antivibrante



VTLM

Volantino a 3 lobi,  
Poliammide - Acciaio



BTE

Tenditore automatico  
universale, Per  
applicazioni correnti



GBS

Dado per vite a sfere,  
Dado flangiato



BKGS

Giunto senza gioco  
Gerwah®, da 1.2 a  
450Nm



CHA\_GC\_14SS

Cerniera a bandiera  
inox, Ad avvitare



BLHB50

Rinvio angolare ad  
albero cavo, fino a 30  
Nm



SH0

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Plastica lavorata



H2

Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Plastica lavorata



DTR

Pignone tendicatena,  
Ruota dentata in  
plastica

## Prodotti correlati



TM\_CTM\_CTF

Accessori per ventosa,  
Inserto per ventosa -  
A scatto



SCR

Accessori per ventosa,  
Inserto per ventosa -  
Vite cava