

Altri prodotti...



HD

Giunto cardanico
doppio ad aghi,
Sollecitazioni intense



LVT

Mini martinetto
motorizzato 1A, 1
ampere



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato



SH1

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



ACL-PL

Elementi di giunzione,
Piastra di fissaggio -
176x86 mm



MDR_SS

Grillo con chiodo ad
occhiello, Inox



MRA_SS

Maglia rapida, Inox



RAS

Snodo angolare a 90°
DIN71802, Inox



BABtss

Perno autobloccante
inox 303, Inox 303



G0

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio



PRS30

Piede snodato tutto
inox Ø30, Ø 30



CMAss

Vite ad occhiello, Inox

Prodotti correlati



NANO

Variatore di velocità
3A, 3 A



MDPOT

Potenzimetro,