Ruota per trasportatore

Plastica

GAL21

INTERROLL

- ***Capacità di carico: 40N statico, 70N dinamico***
- *Cuscinetto con fila semplice di sfere*
- *Colore: nero*
- *Materiali:*
  Rullo: polipropilene
  Cuscinetti: sfere in acciaio su mozzo in tecnopolimeri




Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***

Vantaggi

- *Resiste agli urti*
- *cuscinetto poco rumoroso*



SCONTI PER QUANTITÀ


Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimento	Carico Statico (N)	Carico dinamico (N)	Prezzo unit. da 1 a 49
GAL21-64	40	70	1,40 €

Altri prodotti...


NCT_AT

Giunto di collegamento, Ad angolo variabile


ACLBTS

Sistema di chiusura per profili alluminio, Squadra per blocca porta ...


BLHM70

Rinvio angolare, fino a 128 Nm


RFV50

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 80 Nm


BOX-TOR-H

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 2.00mm a 45.20 x...


LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere


HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello


TBD

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale, 40kg


PTA80

Piede snodato con base stampata Ø80,


RFVcap

Coperchio di protezione inox,


PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150,


PRF_T

Squadra di giunzione, Angolare di rinforzo

Prodotti correlati


GAL22

Ruota per trasportatore, Acciaio zincato