Ruota per trasportatore

Acc 200N

GAL22

Acciaio zincato

INTERROLL

- ***Capacità di carico: 100N statico, 200N dinamico***
- *Cuscinetto con fila semplice di sfere*
- *Materiali:*
  Rullo: acciaio zincato
  Cuscinetti: sfere in acciaio su mozzo in acciaio zincato




Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***

Vantaggi

- *Grande stabilità del cuscinetto*
- *Grande durata di vita grazie al mozzo in acciaio trattato*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimento	Carico Statico (N)	Carico dinamico (N)	Prezzo unit. da 1 a 49
GAL22-01	100	200	3,24 €

Altri prodotti...



Pistoncino a molla, Bloccabile - Acciaio



Quadro linear ball bearing unit, Included 4 linear ball bearings



Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD3 Alluminio



Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 1.50mm a 30.20 x...



Cerniera, Quadrata con rivetto senza fori



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 5 Nm



Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello




Vite senza fine di precisione, Acciaio



Cerniere e giunti, Con maniglia di serraggio



Accessori per porte, Fermaporte a scatto



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm



Guida lineare a sfere - Sfere inox, Binario - da 514 N a 16700 N

Prodotti correlati



Ruota per trasportatore, Plastica