

Ingranaggio dritto acciaio

Acciaio C45

Modulo

6,0



Serie economica

- Ingranaggio serie economica
- Angolo di pressione
- Materiale:

Acciaio C45 UNI7845

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione
- a cura del cliente

venduto prealesato*



- Componenti non modificabili a nostra cura ØΡ ØM ØA ØD 60 80

SCONTI PER OUANTITÀ 1+ 10+

					Sc. Prezzo	5 -5%	su richiesta
					Prealesaggio		Prezzo
	Z	ØP	ØD	ØМ	non garantito		Unit.
Codice	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	ØA**	Stock*	da 1 a 3
HG6-12/ECO	12	72	84	54	16	V	40,50 €
HG6-13/ECO	13	78	90	60	16	-	49,63 €
HG6-15/ECO	15	90	102	70	20	V	58,04 €
HG6-16/ECO	16	96	108	75	20	-	61,01 €
HG6-18/ECO	18	108	120	80	20	-	79,97 €
HG6-20/ECO	20	120	132	90	20	V	92,64 €
HG6-24/ECO	24	144	156	110	25	-	136,00 €

25 *Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

150



25

145.49 €

HG6-25/ECO