

Kit di motorizzazione 24V

KITDOG

Tipo: ruota e vite senza fine

- Gruppo composto da
 - 1 motoriduttore DOG319
 - + 1 scheda elettronica FIRSTDC-1Q
 - + 1 potenziometro MDPOT-10T/10K
 - + 1 alimentazione ALIDR120-24

(per maggiori dettagli tecnici,
consultare le pagine dei prodotti)

- Dimensioni ridotte
- A bassa rumorosità
- Solidità elevata
- Potenza



Applicazione

- Traino

Vantaggi

- Gruppo completo
- Facilità di installazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Motore utilizzato	Velocità max (giri / min)	Coppia max (Nm)	Prezzo unit.
KIT-DOG-30	DOG319-24-30	30	9	542,78 €
KIT-DOG-45	DOG319-24-45	45	9	542,78 €
KIT-DOG-85	DOG319-24-85	85	4	542,78 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHMR40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



SH2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



G-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



ACLAPA

Sistema di chiusura, Battuta a calamita



SHNbr

Dado esagonale - DIN934, Ottone



DOMI50

Accessori di collegamento, Piatto girovole



SLH

Attrezzo di bloccaggio a leva orizzontale, A leva orizzontale - acci...



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



TBE16

Economic mini-table with trapezoidal leadscrew, 5kg



ACA

Albero scanalato in acciaio, Acciaio



PM4

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



RJA11_27

Guarnizione in gomma, Diverso dall'aggancio

Prodotti correlati



KITbuh

Kit di motorizzazione 24V, Planetario



DOG319

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 4 a 9 Nm