



## Altri prodotti...



MPB  
Distanziatore  
esagonale, Ottone



ACLEFS  
Elementi di  
ancoraggio,  
Regolabile



BOXdh  
Box kit di spine  
cilindriche DIN6325,  
Box kit - standard DIN  
6325



ACM\_AZ  
Aggancio per tirante  
chiusura in gomma,  
Aggancio



G0  
Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2



CHINV  
Cerniera invisibile,  
Invisibile - Apertura  
fino a 90°



WSSss  
Gancio a S  
simmetrica, Inox



HLA19  
Rinvio angolare a  
dentatura spiroidale,  
Fino a 43Nm



PRF\_FIX\_UNI  
Fissaggio, universale



RAS  
Snodo angolare a 90°  
DIN71802, Acciaio



PRF\_ROUL  
Ruota per profili  
alluminio, Senza freno



SVR15  
Martinetto a vite - Vite  
rotante, Con  
madrevite esterna

## Prodotti correlati



PRF4545  
Profilato alluminio  
standard, 45 x 45 mm



RLXAC8  
Rullo folle, Acciaio



RLX  
Rullo folle plastica,  
PVC