
Internal hinge pin for aluminium profile

MiniTecPRFPIV

- Supplied with fixing kit
- Material: anodised aluminium




Uses

- Doors
- Panels
- Sections of structures that need to move


Assembly

- Slide the pin to the required location in the slot of the upper support profile and tighten. Repeat for lower profile.
- Add the spacers
- Insert the other part of the pin into the central hole at the top of the door profile, repeat for bottom of door
- Assemble the door into the frame ensuring the two parts of each hinge are in the correct position. Tighten the 2 grubscrews on each hinge



Info.

- Max. load: 250N



Typical application



DISCOUNTS

Qty.	1+	50+	100+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	Type	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 49
PRF-PIV	Hinge pin	0,02	✔	7,70 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...


HTD8M-BAR

Barra dentata per cinghia RPP, HTD8


G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2


RHT

Ruota alte temperature, fino a 200kg


PPD

Pistoncino a molla, Per lamiera


BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Regolabile


BOXdhx

Box kit di spine filettate DIN7979D, Box kit - estraibile DIN 7979D


GLT3E-50

Guide telescopiche acciaio, Estensione extra


BABS


Perno autobloccante a sfere inox 630, Inox temprato


RESC


Ruote con supporto di livellamento, Ruote con supporto di


CF

Perno folle, Standard - acciaio


PB

Cuscinetto in plastica, Plastica - materiale sfere : vetro


LWH

Guida lineare a sfere - Sfere acciaio, Carello - da 9320 N a 71300 N

Prodotti correlati


PRF4545

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm


PRF_ART

Cerniere e giunti, Con maniglia di serraggio