
Ruota con fascia in gomma grigia

Carico medio fino a 120 kg

RBG

- ***Ruota di tipo semi-industriale costituita da una fascia in gomma piena semi-elastica***
- *Materiale:*
  Fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore
  Corpo centrale in polipropilene
- *Mozzo liscio*
- *T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C*




Assorbe il rumore

Vantaggi

- *Ruota morbida e silenziosa*
- *Assorbe gli urti e le vibrazioni*
- *Non danneggia i pavimenti*



Ruote



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
RBG50-22/ML	50	22	28	8	40	✔	1,78 €
RBG60-24/ML	60	24	28	8	50	✔	2,29 €
RBG80-23/ML	80	23	28	8	65	✔	3,60 €
RBG100-26/ML	100	26	28	8	75	✔	4,29 €
RBG100-32/ML	100	32	34	10	100	-	5,43 €
RBG125-32/ML	125	32	34	10	120	-	6,71 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Ruota in gomma con piastra

RBGPL — Carico medio fino a 110 kg


- ***Ruota con supporto girevole di tipo semi-industriale con foro centrale***
- *Sistema girevole garantito da due giri di sfere*
- *Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale*
- *Mozzo liscio*
- *Materiale:*
  Forcella: in lamiera d'acciaio stampata e zincata
  Ruota con fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore
- *T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C*



Supporto fisso



Supporto girevole



Supporto girevole a doppio bloccaggio

Vantaggi

- *Morbida e silenziosa*
- *Assorbe gli urti e le vibrazioni*
- *Antitraccia*

Accessori

- **RBG (vol. 1 p.349)**



ØD



B



H



L



M



ØT



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	L	M	ØT	Diametro d'ingombro ØK	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
Supporto fisso										
RBG50/PL/F	50	22	76	52x67	36x50	6	-	45	✔	3,72 €
RBG60/PL/F	60	24	85	52x67	36x50	6	-	55	✔	3,99 €
RBG80/PL/F	80	23	106	52x67	36x50	6	-	65	✔	5,21 €
RBG100/PL/F	100	26	122	52x67	36x50	6	-	75	✔	7,00 €
RBG125/PL/F	125	32	157	68x95	44x73	8	-	110	✔	13,69 €
Supporto girevole										
RBG50/PL/P	50	22	76	48x64	36x50	6	98	45	✔	4,96 €
RBG60/PL/P	60	24	85	48x64	36x50	6	110	55	✔	5,87 €
RBG80/PL/P	80	23	106	48x64	36x50	6	138	65	✔	7,52 €
RBG100/PL/P	100	26	123	48x64	36x50	6	166	75	✔	9,03 €
RBG125/PL/P	125	32	161	70x90	50x70	8	216	110	✔	17,34 €
Supporto girevole a doppio bloccaggio										
RBG50/PL/PDB	50	22	76	48x64	36x50	6	172	45	✔	6,90 €
RBG60/PL/PDB	60	24	85	48x64	36x50	6	172	55	✔	7,36 €
RBG80/PL/PDB	80	23	106	48x64	36x50	6	188	65	✔	9,23 €
RBG100/PL/PDB	100	26	123	48x64	36x50	6	188	75	✔	10,78 €
RBG125/PL/PDB	125	32	161	70x90	50x70	8	220	110	✔	19,25 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Ruota in gomma con foro centrale

Carico medio fino a 110 kg

RBGTC

- ***Ruota con supporto girevole di tipo semi-industriale con foro centrale***
- *Sistema girevole garantito da due giri di sfere*
- *Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale*
- *Mozzo liscio*
- *Materiale:*
  Forcella: in lamiera d'acciaio stampata e zincata
  Ruota con fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore
- *T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C*



Supporto girevole




Supporto girevole a doppio bloccaggio

Vantaggi

- *Morbida e silenziosa*
- *Assorbe gli urti e le vibrazioni*
- *Antitraccia*

Accessori

- **RBG (vol. 1 *p.349*)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	ØE	Diametro d'ingombro ØK	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
Supporto girevole								
RBG50/TC/P	50	22	76	10	98	45	✔	4,66 €
RBG60/TC/P	60	24	85	10	110	55	✔	5,29 €
RBG80/TC/P	80	23	105	10	138	65	✔	6,80 €
RBG100/TC/P	100	26	121	10	166	75	✔	8,30 €
RBG125/TC/P	125	32	158	13	216	110	✔	12,73 €
Supporto girevole a doppio bloccaggio								
RBG50/TC/PDB	50	22	76	10	172	45	✔	6,90 €
RBG60/TC/PDB	60	24	85	10	172	55	✔	7,14 €
RBG80/TC/PDB	80	23	105	10	188	65	✔	8,56 €
RBG100/TC/PDB	100	26	121	10	188	75	✔	12,15 €
RBG125/TC/PDB	125	32	158	13	220	110	✔	17,81 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*