
Ruota con fascia in gomma nera

RBN

Carico pesante fino a 215 kg


- ***Ruota di tipo industriale costituita da una fascia in gomma piena semi-elastica***
- *Materiale:*
  Fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore
  Corpo centrale in polipropilene
- *Mozzo liscio*
- *T° d'utilizzo: -20 °C a +60 °C*



Vantaggi

- *Ruota morbida e silenziosa*
- *Assorbe gli urti e le vibrazioni*
- *Non danneggia i pavimenti*

Assorbe il rumore



ØD B C ØA

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
RBN80-34/ML	80	34	40	12	75	✔	3,56 €
RBN100-35/ML	100	35	39	12	100	✔	4,20 €
RBN125-38/ML	125	38	45	15	125	✔	6,61 €
RBN150-40/ML	150	40	45	15	150	-	9,36 €
RBN160-38/ML	160	38	60	20	150	-	9,76 €
RBN200-47/ML	200	47	60	20	215	-	12,78 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Ruota in gomma con foro centrale

Carico pesante fino a 215 kg

RBNTC

- ***Ruota industriale fino a 215 kg***
- *Sistema girevole garantito da due giri di sfere*
- *Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale*
- *Materiale:*
  Forcella: in lamiera d'acciaio stampata, protetta da un rivestimento in zinco lucido
  Ruota con fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore (vedere **RBN**)
- *Mozzo liscio*
- *T° d'utilizzo : -20 °C a +60 °C*




Supporto girevole



Supporto girevole a doppio bloccaggio

Vantaggi

- *Ruota morbida e silenziosa*
- *Assorbe gli urti e le vibrazioni*
- *Non danneggia i pavimenti*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta


Codice	ØD	B	H	ØE	Diametro d'ingombro ØK	Carico ammesso (kg)	Prezzo unit. 1 a 9
Supporto girevole							
RBN80/TC/P	80	30	105	12	158	75	11,29 €
RBN100/TC/P	100	35	125	12	182	100	12,45 €
RBN125/TC/P	125	38	152	12	210	125	16,17 €
RBN150/TC/P	150	40	179	12	242	150	20,87 €
RBN160/TC/P	160	38	188	12,5	267	150	29,51 €
RBN200/TC/P	200	47	232	12,5	320	215	35,90 €
Supporto girevole a doppio bloccaggio							
RBN80/TC/PDB	80	30	105	12	290	75	17,31 €
RBN100/TC/PDB	100	35	125	12	290	100	18,27 €
RBN125/TC/PDB	125	38	152	12	290	125	22,35 €
RBN150/TC/PDB	150	40	179	12	290	150	28,29 €
RBN160/TC/PDB	160	38	188	12,5	267	150	44,23 €
RBN200/TC/PDB	200	47	232	12,5	320	215	51,19 €

Dimensioni in mm

Ruota in gomma con piastra

RBNPL — Carico pesante fino a 215 kg

- ***Ruota industriale fino a 215 kg***
- *Sistema girevole garantito da due giri di sfere*
- *Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale*
- *Materiale:*
  Forcella: in lamiera d'acciaio stampata, protetta da un rivestimento in zinco lucido
  Ruota con fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore (vedere **RBN**)
- *Mozzo liscio*
- *T°: -20 °C a +60 °C*



Supporto fisso




Supporto girevole



Supporto girevole a doppio bloccaggio

Vantaggi

- *Ruota morbida e silenziosa*
- *Assorbe gli urti e le vibrazioni*
- *Non danneggia i pavimenti*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	L	M	ØT	Diam di ingombro ØK	Carico consentito (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Supporto fisso										
RBN80/PL/F	80	30	109	110x85	80x60	8	-	75	-	8,53 €
RBN100/PL/F	100	35	126	110x85	80x60	8	-	100	-	9,71 €
RBN125/PL/F	125	38	153	110x85	80x60	8	-	125	-	13,54 €
RBN150/PL/F	150	40	180	110x85	80x60	8	-	150	-	17,36 €
RBN160/PL/F	160	38	180	135x110	105x80	11	-	150	✔	23,81 €
RBN200/PL/F	200	47	241	135x110	105x80	11	-	215	-	31,27 €
Supporto girevole										
RBN80/PL/P	80	30	109	110x85	80x60	8	158	75	✔	11,37 €
RBN100/PL/P	100	35	126	110x85	80x60	8	182	100	✔	12,55 €
RBN125/PL/P	125	38	153	110x85	80x60	8	210	125	-	15,82 €
RBN150/PL/P	150	40	180	110x85	80x60	8	242	150	✔	20,23 €
RBN160/PL/P	160	38	180	135x110	105x80	11	267	150	-	30,62 €
RBN200/PL/P	200	47	241	135x110	105x80	11	320	215	-	37,42 €
Supporto girevole a doppio bloccaggio										
RBN80/PL/PDB	80	30	109	110x85	80x60	8	290	75	✔	16,98 €
RBN100/PL/PDB	100	35	126	110x85	80x60	8	290	100	-	18,17 €
RBN125/PL/PDB	125	38	153	110x85	80x60	8	290	125	✔	22,60 €
RBN150/PL/PDB	150	40	180	110x85	80x60	8	290	150	-	26,41 €
RBN160/PL/PDB	160	38	180	135x110	105x80	11	267	150	-	39,07 €
RBN200/PL/PDB	200	47	241	135x110	105x80	11	320	215	-	46,80 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


PR821

Ruota di rinvio, Serie 821 e 805


BEF

Vite a ricircolo di sfere miniatura, Supporto con cuscinetto


OP3_14_06

Accessorio per indicatori, Boccola di riduzione


CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 28,8 Nm


TRMSS

Cremagliera a sezione circolare, Inox - modulo 1-5


PSEC

Maniglia a ponte di sicurezza, Termoplastica


GCA

Copiglia a scatto, A scatto


NPTR10

Connettore rinvio d'angolo, Regolabile


MFB_MHB

Ingranaggio conico in plastica stampata ,


TCL-ECL

Piede massiccio per carichi pesanti, Dado



VQT

Chiusura ¼ di giro per bloccaggio , Manopola


HW_HT

Guida su semi-binari, Binario

Prodotti correlati


RBN

Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene


RURp

Ruota fissa con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorre...


RPCpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - Poliammide


RPCplss

Ruota fissa con piastra, Inox - Poliammide