

# Ruota con fascia in gomma nera

## RBN


## Carico pesante fino a 215 kg

- Ruota di tipo industriale costituita da una fascia in gomma piena semi-elastica
- Materiale:
  - Fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore
  - Corpo centrale in polipropilene
- Mozzo liscio
- T° d'utilizzo: -20 °C a +60 °C

### Vantaggi

- Ruota morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Non danneggia i pavimenti

Assorbe il rumore



ØD



B



C



ØA

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
RBN80-34/ML	80	34	40	12	75	✓	3,56 €
RBN100-35/ML	100	35	39	12	100	✓	4,20 €
RBN125-38/ML	125	38	45	15	125	✓	6,61 €
RBN150-40/ML	150	40	45	15	150	-	9,36 €
RBN160-38/ML	160	38	60	20	150	-	9,76 €
RBN200-47/ML	200	47	60	20	215	-	12,78 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Ruota in gomma con foro centrale


Carico pesante fino a 215 kg

**RBNTC**

- **Ruota industriale fino a 215 kg**
- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Materiale:
  - Forcella: in lamiera d'acciaio stampata, protetta da un rivestimento in zinco lucido
  - Ruota con fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore (vedere **RBN**)
- Mozzo liscio
- T° d'utilizzo : -20 °C a +60 °C

## Vantaggi

- Ruota morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Non danneggia i pavimenti



Supporto girevole



Supporto girevole a doppio bloccaggio

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	ØE	Diametro d'ingombro ØK	Carico ammesso (kg)	Prezzo unit. 1 a 9
<b>Supporto girevole</b>							
RBN80/TC/P	80	30	105	12	158	75	11,29 €
RBN100/TC/P	100	35	125	12	182	100	12,45 €
RBN125/TC/P	125	38	152	12	210	125	16,17 €
RBN150/TC/P	150	40	179	12	242	150	20,87 €
RBN160/TC/P	160	38	188	12,5	267	150	29,51 €
RBN200/TC/P	200	47	232	12,5	320	215	35,90 €
<b>Supporto girevole a doppio bloccaggio</b>							
RBN80/TC/PDB	80	30	105	12	290	75	17,31 €
RBN100/TC/PDB	100	35	125	12	290	100	18,27 €
RBN125/TC/PDB	125	38	152	12	290	125	22,35 €
RBN150/TC/PDB	150	40	179	12	290	150	28,29 €
RBN160/TC/PDB	160	38	188	12,5	267	150	44,23 €
RBN200/TC/PDB	200	47	232	12,5	320	215	51,19 €

Dimensioni in mm

# Ruota in gomma con piastra

## RBNPL

### Carico pesante fino a 215 kg

- **Ruota industriale fino a 215 kg**
- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Materiale:

Forcella: in lamiera d'acciaio stampata, protetta da un rivestimento in zinco lucido  
 Ruota con fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore (vedere RBN)

- Mozzo liscio
- T°: -20 °C a +60 °C



Supporto fisso




Supporto girevole



Supporto girevole a doppio bloccaggio

### Vantaggi

- Ruota morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Non danneggia i pavimenti



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	10+	30+
Prezzo	-5%	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	L	M	ØT	ØK	Diam di ingombro	Carico consentito (kg)	Prix Uni. 1 à 9
<b>Supporto fisso</b>										
RBN80/PL/F	80	30	109	110x85	80x60	8	-	75	-	8,53 €
RBN100/PL/F	100	35	126	110x85	80x60	8	-	100	-	9,71 €
RBN125/PL/F	125	38	153	110x85	80x60	8	-	125	-	13,54 €
RBN150/PL/F	150	40	180	110x85	80x60	8	-	150	-	17,36 €
RBN160/PL/F	160	38	180	135x110	105x80	11	-	150	✓	23,81 €
RBN200/PL/F	200	47	241	135x110	105x80	11	-	215	-	31,27 €
<b>Supporto girevole</b>										
RBN80/PL/P	80	30	109	110x85	80x60	8	158	75	✓	11,37 €
RBN100/PL/P	100	35	126	110x85	80x60	8	182	100	✓	12,55 €
RBN125/PL/P	125	38	153	110x85	80x60	8	210	125	-	15,82 €
RBN150/PL/P	150	40	180	110x85	80x60	8	242	150	✓	20,23 €
RBN160/PL/P	160	38	180	135x110	105x80	11	267	150	-	30,62 €
RBN200/PL/P	200	47	241	135x110	105x80	11	320	215	-	37,42 €
<b>Supporto girevole a doppio bloccaggio</b>										
RBN80/PL/PDB	80	30	109	110x85	80x60	8	290	75	✓	16,98 €
RBN100/PL/PDB	100	35	126	110x85	80x60	8	290	100	-	18,17 €
RBN125/PL/PDB	125	38	153	110x85	80x60	8	290	125	✓	22,60 €
RBN150/PL/PDB	150	40	180	110x85	80x60	8	290	150	-	26,41 €
RBN160/PL/PDB	160	38	180	135x110	105x80	11	267	150	-	39,07 €
RBN200/PL/PDB	200	47	241	135x110	105x80	11	320	215	-	46,80 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




WING

Dado ad alette per serraggio manuale, Acciaio (ANSI B18-17)



SLBWSS

Pistoncino a molla, Da saldare - inox



MR\_MMR

Creomaglieria sezione metrica, Acciaio



PDM\_PDv

Detectable plastic palm grip, blue thermoplastic




PGB

Attrezzi, Porta attrezzi



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



PRF\_JL4

Panel accessories, Guarnizione - Ø 4mm



Q6

Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio




BLH70

Rinvio angolare a L, da 26 a 128 Nm



UCF\_PBT

Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox, Polimero e inox



T2

Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover

## Prodotti correlati



RBN

Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene



RURp

Ruota fissa con piastra, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorre...



RPCpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - Poliammide



RPCplss

Ruota fissa con piastra, Inox - Poliammide