
# Ruota con fascia in gomma nera

## RBN

### Carico pesante fino a 215 kg


- ***Ruota di tipo industriale costituita da una fascia in gomma piena semi-elastica***
- *Materiale:*
  *Fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore*
  *Corpo centrale in polipropilene*
- *Mozzo liscio*
- *T° d'utilizzo: -20 °C a +60 °C*



**Vantaggi**

- *Ruota morbida e silenziosa*
- *Assorbe gli urti e le vibrazioni*
- *Non danneggia i pavimenti*

**Assorbe il rumore**



ØD B C ØA

**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 10+ | 30+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | ØD | B | C | ØA | Carico ammesso (kg) | Stock* | Prezzo unit. 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBN80-34/ML | 80 | 34 | 40 | 12 | 75 | ✔ | 3,56 € |
| RBN100-35/ML | 100 | 35 | 39 | 12 | 100 | ✔ | 4,20 € |
| RBN125-38/ML | 125 | 38 | 45 | 15 | 125 | ✔ | 6,61 € |
| RBN150-40/ML | 150 | 40 | 45 | 15 | 150 | - | 9,36 € |
| RBN160-38/ML | 160 | 38 | 60 | 20 | 150 | - | 9,76 € |
| RBN200-47/ML | 200 | 47 | 60 | 20 | 215 | - | 12,78 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Ruota in gomma con foro centrale

## Carico pesante fino a 215 kg

## RBNTC

- ***Ruota industriale fino a 215 kg***
- *Sistema girevole garantito da due giri di sfere*
- *Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale*
- *Materiale:*
  *Forcella: in lamiera d'acciaio stampata, protetta da un rivestimento in zinco lucido*
  *Ruota con fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore (vedere* **RBN**)
- *Mozzo liscio*
- *T° d'utilizzo : -20 °C a +60 °C*




**Supporto girevole**



**Supporto girevole a doppio bloccaggio**

### *Vantaggi*

- *Ruota morbida e silenziosa*
- *Assorbe gli urti e le vibrazioni*
- *Non danneggia i pavimenti*




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 30+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |


| Codice | ØD | B | H | ØE | Diametro d'ingombro ØK | Carico ammesso (kg) | Prezzo unit. 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Supporto girevole** | | | | | | | |
| RBN80/TC/P | 80 | 30 | 105 | 12 | 158 | 75 | 11,29 € |
| RBN100/TC/P | 100 | 35 | 125 | 12 | 182 | 100 | 12,45 € |
| RBN125/TC/P | 125 | 38 | 152 | 12 | 210 | 125 | 16,17 € |
| RBN150/TC/P | 150 | 40 | 179 | 12 | 242 | 150 | 20,87 € |
| RBN160/TC/P | 160 | 38 | 188 | 12,5 | 267 | 150 | 29,51 € |
| RBN200/TC/P | 200 | 47 | 232 | 12,5 | 320 | 215 | 35,90 € |
| **Supporto girevole a doppio bloccaggio** | | | | | | | |
| RBN80/TC/PDB | 80 | 30 | 105 | 12 | 290 | 75 | 17,31 € |
| RBN100/TC/PDB | 100 | 35 | 125 | 12 | 290 | 100 | 18,27 € |
| RBN125/TC/PDB | 125 | 38 | 152 | 12 | 290 | 125 | 22,35 € |
| RBN150/TC/PDB | 150 | 40 | 179 | 12 | 290 | 150 | 28,29 € |
| RBN160/TC/PDB | 160 | 38 | 188 | 12,5 | 267 | 150 | 44,23 € |
| RBN200/TC/PDB | 200 | 47 | 232 | 12,5 | 320 | 215 | 51,19 € |

*Dimensioni in mm*

# Ruota in gomma con piastra

## RBNPL — Carico pesante fino a 215 kg

- ***Ruota industriale fino a 215 kg***
- *Sistema girevole garantito da due giri di sfere*
- *Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale*
- *Materiale:*
  *Forcella: in lamiera d'acciaio stampata, protetta da un rivestimento in zinco lucido*
  *Ruota con fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore (vedere* **RBN**)
- *Mozzo liscio*
- *T°: -20 °C a +60 °C*



**Supporto fisso**




**Supporto girevole**



**Supporto girevole a doppio bloccaggio**

### Vantaggi

- *Ruota morbida e silenziosa*
- *Assorbe gli urti e le vibrazioni*
- *Non danneggia i pavimenti*




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 30+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | ØD | B | H | L | M | ØT | Diam di ingombro ØK | Carico consentito (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Supporto fisso** | | | | | | | | | | |
| RBN80/PL/F | 80 | 30 | 109 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 75 | - | 8,53 € |
| RBN100/PL/F | 100 | 35 | 126 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 100 | - | 9,71 € |
| RBN125/PL/F | 125 | 38 | 153 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 125 | - | 13,54 € |
| RBN150/PL/F | 150 | 40 | 180 | 110x85 | 80x60 | 8 | - | 150 | - | 17,36 € |
| RBN160/PL/F | 160 | 38 | 180 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 150 | ✔ | 23,81 € |
| RBN200/PL/F | 200 | 47 | 241 | 135x110 | 105x80 | 11 | - | 215 | - | 31,27 € |
| **Supporto girevole** | | | | | | | | | | |
| RBN80/PL/P | 80 | 30 | 109 | 110x85 | 80x60 | 8 | 158 | 75 | ✔ | 11,37 € |
| RBN100/PL/P | 100 | 35 | 126 | 110x85 | 80x60 | 8 | 182 | 100 | ✔ | 12,55 € |
| RBN125/PL/P | 125 | 38 | 153 | 110x85 | 80x60 | 8 | 210 | 125 | - | 15,82 € |
| RBN150/PL/P | 150 | 40 | 180 | 110x85 | 80x60 | 8 | 242 | 150 | ✔ | 20,23 € |
| RBN160/PL/P | 160 | 38 | 180 | 135x110 | 105x80 | 11 | 267 | 150 | - | 30,62 € |
| RBN200/PL/P | 200 | 47 | 241 | 135x110 | 105x80 | 11 | 320 | 215 | - | 37,42 € |
| **Supporto girevole a doppio bloccaggio** | | | | | | | | | | |
| RBN80/PL/PDB | 80 | 30 | 109 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 75 | ✔ | 16,98 € |
| RBN100/PL/PDB | 100 | 35 | 126 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 100 | - | 18,17 € |
| RBN125/PL/PDB | 125 | 38 | 153 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 125 | ✔ | 22,60 € |
| RBN150/PL/PDB | 150 | 40 | 180 | 110x85 | 80x60 | 8 | 290 | 150 | - | 26,41 € |
| RBN160/PL/PDB | 160 | 38 | 180 | 135x110 | 105x80 | 11 | 267 | 150 | - | 39,07 € |
| RBN200/PL/PDB | 200 | 47 | 241 | 135x110 | 105x80 | 11 | 320 | 215 | - | 46,80 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Altri prodotti...





Manopola, Zigrinata - Cieco




Guida su semi-binari, Boccola di regolazione




Maniglia a ripresa - femmina, Plastica




Riduttore a rinvio angolare, da 1.50 a 9 Nm




Ingranaggio dritto ottone, Ottone CuZn39Pb3




Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 298 Nm




Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard




Vite senza fine, Acciaio temprato




Volantino a 6 lobi filettato, Tecnopolimero - Inox




Riduttore inox - accessori, Piede di supporto




Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2




Vite ad alette, Tecnopolimero con inserto in acciaio

## Prodotti correlati




Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene




Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - gomma grigia




Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù - a doppio blocca...




Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - Poliammide