Ruota alte temperature

Carico fino a 200kg — RHT


NUOVO!



- **Ruota in resina fenolica**
- Mozzo liscio
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C

Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature



ØD B C ØA

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammissibile (kg)	Prezzo unit. da 1 a 4
RHT80-35/ML	80	35	40	12	125	16,42 €
RHT100-35/ML	100	35	40	12	150	16,62 €
RHT125-40/ML	125	40	48	15	200	60,46 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 20.38 x 1.78mm a 50.16 ...



Manopola, stella, antibactterico



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata ...



Manopola, zigrinata



Chiusura a leva con serratura, Riscontro grezzo



Morsetto con maniglia, Regolabile



Ingranaggio conico in plastica, 2:1



Guida lineare di precisione, da 156 N a 980 N



Motovariatore meccanico, da 0,18 a 1,5kW



Riduttore ad alberi paralleli, da 5.80 a 23 Nm



Antivibrante elastico inox sgolato, Inox



Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla acciaio

Prodotti correlati



Ruota alte temperature con foro centrale, fino a 200kg



Ruota alte temperature, fino a 200kg



Ruota alte temperature, fino a 200kg



Ruota alte temperature, fino a 200kg