



New Ruota **alte temperature** con foro centrale

Carico fino a 200kg

RHTTCSS

- Ruota industriale per temperature elevate

- Il sistema girevole è assicurato da una doppia corona di sfere
- Ruota girevole a doppio bloccaggio: Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.
- Mozzo liscio
- Materiali:
 - Supporto lamiera inox 304
 - Ruota in poliammide RHT
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C

Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature



ØD



B



H



ØE



ØK

NUOVO!



Girevole



Doppio bloccaggio

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	ØE	ØK	Diametro di ingombro	Carico ammissibile (kg)	Prezzo unit. da 1 a 4
Girevole								
RHT80/TC/P/SS	80	35	105	12	173	125	125	41,14 €
RHT100/TC/P/SS	100	35	126	12	193	150	150	42,31 €
RHT125/TC/P/SS	125	40	153	12	221	200	200	86,05 €
Girevole doppio bloccaggio								
RHT80/TC/PDB/SS	80	35	105	12	173	125	125	49,78 €
RHT100/TC/PDB/SS	100	35	126	12	193	150	150	50,95 €
RHT125/TC/PDB/SS	125	40	153	12	221	200	200	94,69 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



OPFL_OPPM
Accessorio per indicatori, Pomello di manovra



Q6
Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



BCM_TP
Spazzola cilindrica modulare, Filo in tampico



PRF-GPA
Guide for aluminium profile, Parallel rails



BPL
Sfera portante con flangia, Leggero



LVT
Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



BTC_M
Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato, Con inserto maschiato



SLV
Attrezzo di bloccaggio a leva verticale, A leva verticale - acciaio



TCXR
Tenditore per catena automatico, Con



M1
Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio



PPG
Pistoncino a molla, Con flangia di



NSKB
Guida mini Drylin® N, Rail end cap

Prodotti correlati



RHTtcss
Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHT
Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHTplss
Ruota alte temperature, fino a 200kg



RHTplss
Ruota alte temperature, fino a 200kg