



New Ruota **alte temperature** con foro centrale

Carico fino a 200kg

RHTTCSS

- Ruota industriale per temperature elevate

- Il sistema girevole è assicurato da una doppia corona di sfere
- Ruota girevole a doppio bloccaggio: Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.
- Mozzo liscio
- Materiali:
 - Supporto lamiera inox 304
 - Ruota in poliammide RHT
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C

Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature



ØD



B



H



ØE



ØK

NUOVO!



Girevole



Doppio bloccaggio

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 5+ | 15+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | ØD | B | H | ØE | ØK | Diametro di ingombro | Carico ammissibile (kg) | Prezzo unit. da 1 a 4 |
|-----------------------------------|-----|----|-----|----|-----|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Girevole | | | | | | | | |
| RHT80/TC/P/SS | 80 | 35 | 105 | 12 | 173 | 125 | 125 | 41,14 € |
| RHT100/TC/P/SS | 100 | 35 | 126 | 12 | 193 | 150 | 150 | 42,31 € |
| RHT125/TC/P/SS | 125 | 40 | 153 | 12 | 221 | 200 | 200 | 86,05 € |
| Girevole doppio bloccaggio | | | | | | | | |
| RHT80/TC/PDB/SS | 80 | 35 | 105 | 12 | 173 | 125 | 125 | 49,78 € |
| RHT100/TC/PDB/SS | 100 | 35 | 126 | 12 | 193 | 150 | 150 | 50,95 € |
| RHT125/TC/PDB/SS | 125 | 40 | 153 | 12 | 221 | 200 | 200 | 94,69 € |

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



UGH50
Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø 50



BWU
Guida lineare di
precisione, da 1510 N
a 10500 N



RTL450
Calettatore di
bloccaggio, Coppia
elevata



VEL
Rotolo a strappo
fermacavi, cavi
elettrici e pneumatici



PSG15
Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato



IN1
Ingranaggio interno,
Acciaio 20NCD2



NCT
Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



HLC19
Rinvio angolare a
dentatura spiroidale,
Fino a 43Nm



GE
Chiusura a leva,
Standard



BAG-MI
Anello di serraggio
con intaglio e
maniglia a leva,



LR
Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Ghiera di
regolazione



M1
Coppia ruota e vite
senza fine, Acciaio
non temprato

Prodotti correlati



RHTtcss
Ruota alte
temperature con foro
centrale, fino a 200kg



RHT
Ruota alte
temperature, fino a
200kg



RHTplss
Ruota alte
temperature, fino a
200kg



RHTplss
Ruota alte
temperature, fino a
200kg