

Altri prodotti...



VLBG

Anello di sollevamento, Girevole



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



SMLS

Tavola lineare, Per lunghezze ridotte



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



RCX-6

Rondella sferica - DIN6319, concava



BCA

Ghiera scanalata cilindrica in acciaio, Acciaio



MBEX

Riduttore manuale, Manovella estremità esagonale



OPFL_OPPM

Accessorio per indicatori, Pomello di manovra



GSI_A

Molla a gas regolabile inox, Inox



SSG1

Ingranaggio dritto Inox, Inox 304L



DOG319

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 4 a 9



CHT

Motore AC asincrono trifase, 0.18 a 0.55kW

Prodotti correlati



SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2