Ingranaggio dritto in ottone


Ottone CuZn40Pb3


Modulo 0,8

- ***Classe di precisione 9***
- *Angolo di pressione 20°*

Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/min.		
	20NCD2	**Ottone**
Nm	*1,000*	**0,54**
kW	*0,104*	**0,06**







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
GB0.8-10	10	8,80	10,40	10,40	5	-	15,49 €
GB0.8-12	12	9,60	11,20	11,20	5	✔	16,14 €
GB0.8-15	15	12,00	13,60	12,00	5	✔	17,41 €
GB0.8-18	18	14,40	16,00	12,00	5	-	18,74 €
GB0.8-20	20	16,00	17,60	12,00	5	✔	20,66 €
GB0.8-22	22	17,60	19,20	12,00	5	-	21,33 €
GB0.8-25	25	20,00	21,60	12,00	5	✔	22,62 €
GB0.8-28	28	22,40	24,00	12,00	5	-	23,90 €
GB0.8-30	30	24,00	25,60	16,00	6	✔	25,86 €
GB0.8-35	35	28,00	29,60	16,00	6	-	27,13 €
GB0.8-40	40	32,00	33,60	16,00	6	✔	29,74 €
GB0.8-45	45	36,00	37,60	16,00	6	-	32,34 €
GB0.8-50	50	40,00	41,60	16,00	6	✔	33,96 €
GB0.8-55	55	44,00	45,60	16,00	6	-	36,85 €
GB0.8-60	60	48,00	49,60	16,00	8	-	45,28 €
GB0.8-66	66	52,80	54,40	16,00	8	-	56,27 €
GB0.8-70	70	56,00	57,60	16,00	8	-	57,81 €
GB0.8-75	75	60,00	61,60	16,00	8	-	58,91 €
GB0.8-80	80	64,00	65,60	16,00	8	✔	63,03 €
GB0.8-86	86	68,80	70,40	16,00	8	-	64,72 €
GB0.8-90	90	72,00	73,60	20,00	8	-	66,00 €
GB0.8-100	100	80,00	81,60	20,00	8	-	119,81 €
GB0.8-120	120	96,00	97,60	20,00	8	-	146,93 €
↓	**A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione**						↓
GB0.8-173	**173**	**138,40**	**140,00**	**Dimensioni: contattateci**			**Su richiesta**

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*