Modulo 2,5

Albero con pignone

Acciaio pretrattato o Inox




- ***Qualità grado 7e25* DIN 3961 (AGMA Q10)**
- *Angolo di pressione: 20°*
- *Materiale:*
  Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRc
  Inox 303
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*
- *Rendimento vicino al 98%*

Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*

Qualità grado 7e25



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Acciaio	Codice inox	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	Coppia (Nm) Acciaio	Coppia (Nm) Inox	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Acciaio	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox
PPS2.5-14	PPS2.5-14S	14	35,0	40,0	17,6	9,4	0,540	124,77 €	269,38 €
PPS2.5-16	PPS2.5-16S	16	40,0	45,0	19,8	11,7	0,597	129,92 €	280,40 €
PPS2.5-18	PPS2.5-18S	18	45,0	50,0	22,9	13,8	0,662	133,68 €	288,58 €
PPS2.5-19	PPS2.5-19S	19	47,5	52,5	24,2	14,5	0,697	137,28 €	296,32 €
PPS2.5-20	PPS2.5-20S	20	50,0	55,0	32,2	19,3	0,734	142,30 €	307,17 €
PPS2.5-21	PPS2.5-21S	21	52,5	57,5	33,8	20,3	0,773	145,76 €	314,55 €
PPS2.5-22	PPS2.5-22S	22	55,0	60,0	35,5	21,3	0,814	150,99 €	325,86 €
PPS2.5-23	PPS2.5-23S	23	57,5	62,5	37,1	22,2	0,857	154,77 €	334,09 €
PPS2.5-24	PPS2.5-24S	24	60,0	65,0	38,7	23,2	0,901	159,31 €	343,90 €
PPS2.5-25	PPS2.5-25S	25	62,5	67,5	40,3	24,2	0,948	167,98 €	362,57 €

Dimensioni in mm