Ingranaggi elicoidali ad assi incrociati

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato

Modulo 3,0




- ***Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMAQ10)***
- *Rinvio d'angolo a 90°*
- *Angolo di elica 45° a destra (R nel codice) o 45° a sinistra (L nel codice)*
- *Angolo di pressione: 20°*
- *Materiale:*
  acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRc
  acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRc
- *Dentatura tagliata a norma DIN 867*
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*
- *Rendimento vicino al 98%*

Qualità grado 7e25



Opzioni

- *Cambiamento di alesaggio (H7)*
- *Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)*
- *Foro maschiato*
- *Foro per copiglia*



Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*
- *Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.*

Importante: *un elicoidale inclinato a 45° in un senso funziona con un elicoidale inclinato a 45° nello stesso senso.*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Standard	Codice Temprato	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm) Standard	Coppia (Nm) Temprato	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Standard	Prezzo unit. da 1 a 5 Temprato
PXHG3.0-15R	PXHG3.0-15RH	15	63,64	69,64	16	45	0,250 - 0,089	2,31	8,46	1,020	106,66 €	176,01 €
PXHG3.0-16R	PXHG3.0-16RH	16	67,88	73,88	16	45	0,250 - 0,089	2,46	9,03	1,122	110,01 €	181,60 €
PXHG3.0-17R	PXHG3.0-17RH	17	72,12	78,12	16	45	0,250 - 0,089	2,46	9,03	1,231	120,04 €	198,08 €
PXHG3.0-18R	PXHG3.0-18RH	18	76,37	82,37	16	45	0,250 - 0,089	2,61	9,56	1,346	126,83 €	209,27 €
PXHG3.0-19R	PXHG3.0-19RH	19	80,61	86,61	16	45	0,254 - 0,085	2,75	10,09	1,468	130,00 €	214,52 €
PXHG3.0-20R	PXHG3.0-20RH	20	84,85	90,85	16	45	0,254 - 0,085	2,90	10,62	1,597	139,05 €	229,38 €
PXHG3.0-21R	PXHG3.0-21RH	21	89,10	95,10	20	55	0,254 - 0,085	3,04	11,15	1,864	144,04 €	237,63 €
PXHG3.0-22R	PXHG3.0-22RH	22	93,34	99,34	20	55	0,254 - 0,085	3,19	11,68	2,006	154,52 €	254,96 €
PXHG3.0-23R	PXHG3.0-23RH	23	97,58	103,58	20	55	0,254 - 0,085	3,33	12,21	2,154	162,82 €	268,63 €
PXHG3.0-24R	PXHG3.0-24RH	24	101,82	107,82	20	55	0,254 - 0,085	3,48	12,74	2,309	166,08 €	274,06 €
PXHG3.0-25R	PXHG3.0-25RH	25	106,07	112,07	20	55	0,254 - 0,085	3,51	12,86	2,471	185,92 €	306,80 €
PXHG3.0-26R	PXHG3.0-26RH	26	110,31	116,31	20	55	0,254 - 0,085	3,65	13,37	2,640	189,42 €	312,61 €
PXHG3.0-27R	PXHG3.0-27RH	27	114,55	120,55	20	55	0,254 - 0,085	3,79	13,89	2,815	194,65 €	321,17 €
PXHG3.0-28R	PXHG3.0-28RH	28	118,79	124,79	20	55	0,254 - 0,085	3,93	14,40	2,997	197,53 €	325,92 €
PXHG3.0-29R	PXHG3.0-29RH	29	123,04	129,04	25	65	0,259 - 0,081	4,07	14,92	3,325	203,38 €	335,56 €
PXHG3.0-30R	PXHG3.0-30RH	30	127,28	133,28	25	65	0,332 - 0,126	4,21	15,43	3,520	219,69 €	362,49 €

Dimensioni in mm