

Male knurled knob


Threads M4-M6

- ***Operating elements***
- With threaded steel insert
- Working temperature: 30°C to +140°C
- Material: black phenolic plastic






TYPE 1



TYPE 2
With slot for screwdriver



TYPE 4

DISCOUNTS

Qty.	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Disc.	List	-20%	-30%	-40%	-50%	On request

Part number	Thread ØT	L	ØD	H	H1	ØA	Stock*	Price each 1 to 9
TYPE 1								
712-015	M4	20	18	12	6,50	10	✔	2,89 €
712-016	M5	20	22	13	7,00	12	✔	2,18 €
712-017	M6	25	26	13	7,00	15	✔	2,57 €
TYPE 2								
712-020	M4	10	15	8	4	10	✔	1,28 €
TYPE 4								
712-018	M6	20	23	12	3,50	12	✔	2,03 €

**Depending on availability*