Antivibrante elastico sgolato

Stock Acc

AT-ZY — Fissaggio maschio/maschio


- ***L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  Armatura: piastre in acciaio
  Cilindro: gomma
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*



Utilizzo

- *Smorzamento rumore e vibrazioni*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	-30%	-40%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
AT-ZY4-10-10	M4	10	10	10	✔	2,27 €
AT-ZY6-20-15	M6	20	15	18	✔	4,62 €
AT-ZY6-20-30	M6	20	30	12	✔	4,62 €
AT-ZY6-25-20	M6	25	20	12	✔	4,96 €
AT-ZY8-30-20	M8	30	20	20	✔	6,79 €
AT-ZY8-40-30	M8	40	30	20	✔	9,09 €
AT-ZY8-40-48	M8	40	48	23	✔	13,71 €
AT-ZY10-40-28	M10	40	28	20	-	10,08 €
AT-ZY10-46-25	M10	46	25	20	-	14,67 €
AT-ZY10-50-30	M10	50	30	33	-	16,77 €
AT-ZY12-75-40	M12	75	40	37	-	25,23 €
AT-ZY16-100-55	M16	100	55	45	-	83,65 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Inx Stock Antivibrante elastico inox sgolato

Fissaggio maschio / maschio

AT-ZYss


- ***Elasticità radiale più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  Armatura: piastre inox A2
  Cilindro: gomma
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*



Utilizzo

- *Smorzamento rumori e vibrazioni*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
AT-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	✔	4,50 €
AT-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	✔	6,75 €
AT-ZY6-20-30/SS	M6	20	30	12	✔	7,52 €
AT-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	✔	7,52 €
AT-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	✔	11,55 €
AT-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	20	✔	20,43 €
AT-ZY8-40-48/SS	M8	40	48	23	✔	21,19 €
AT-ZY10-40-28/SS	M10	40	28	20	-	20,43 €
AT-ZY10-46-25/SS	M10	46	25	20	-	24,22 €
AT-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	33	-	24,22 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Antivibrante elastico sgolato

CT-ZY — Fissaggio femmina/femmina


- ***L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  Armatura: piastre in acciaio
  Cilindro: gomma
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*



Utilizzo

- *Smorzamento rumore e vibrazioni*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	-30%	-40%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	L1	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CT-ZY4-10-10	M4	10	10	4	✔	2,27 €
CT-ZY8-30-20	M8	30	20	8	✔	6,79 €
CT-ZY8-40-48	M8	40	48	8	✔	13,71 €
CT-ZY10-50-30	M10	50	30	10	-	24,05 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Inx Stock Antivibrante elastico inox sgolato

Fissaggio femmina / femmina CT-ZYss

- ***Elasticità radiale più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  Armatura: piastre inox A2
  Cilindro: gomma
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*




Utilizzo

- *Smorzamento rumori e vibrazioni*



Grande flessibilità



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
CT-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	4	✔	4,49 €
CT-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	8	✔	10,19 €
CT-ZY8-40-48/SS	M8	40	48	8	✔	21,13 €
CT-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	10	-	33,26 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Antivibrante elastico cilindrico

Stock Acc

A-ZY Fissaggio maschio/maschio

- ***L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  Armatura: piastre in acciaio
  Cilindro: gomma
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*




Utilizzo


- *Smorzamento rumore e vibrazioni*

Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***
- *Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo*

A partire dalla misura M3





Compressione | **Compressione Taglio** | **Taglio**

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓐ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	-30%	-40%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓑ

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-25%	-30%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione Rigidità (N/mm)	Compressione Carico Max. (N)	Taglio Rigidità (N/mm)	Taglio Carico Max. (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
A-ZY3-8-8	M3	8	8	6	-	-	-	-	✔	Ⓐ2,11 €
A-ZY4-10-10	M4	10	10	10	44	43	9	15	✔	Ⓐ1,94 €
A-ZY4-15-7	M4	15	7	10	174	95	29	35	-	Ⓐ1,84 €
A-ZY4-15-8	M4	15	8	10	160	95	27	35	-	Ⓐ1,84 €
A-ZY4-15-10	M4	15	10	10	124	95	24	35	-	Ⓐ1,94 €
A-ZY4-15-15	M4	15	15	10	61	95	13	35	✔	Ⓐ2,03 €
A-ZY4-15-20	M4	15	20	10	-	-	-	-	✔	Ⓐ2,29 €
A-ZY5-15-15	M5	15	15	8	61	95	24	35	✔	Ⓐ2,11 €
A-ZY6-20-8	M6	20	8	18	307	170	36	60	✔	Ⓐ2,29 €
A-ZY6-20-10	M6	20	10	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ2,38 €
A-ZY6-20-15	M6	20	15	18	130	170	24	60	✔	Ⓐ2,38 €
A-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ2,55 €
A-ZY6-20-25	M6	20	25	18	85	170	17	60	✔	Ⓐ2,55 €
A-ZY6-25-10	M6	25	10	18	750	280	74	95	✔	Ⓐ2,55 €
A-ZY6-25-15	M6	25	15	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ2,89 €
A-ZY6-25-20	M6	25	20	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ3,07 €
A-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ3,27 €
A-ZY8-30-15	M8	30	15	20	525	400	58	140	✔	Ⓐ3,87 €
A-ZY8-30-20	M8	30	20	20	204	400	40	140	✔	Ⓐ4,14 €
A-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	-	-	✔	Ⓐ4,31 €
A-ZY8-30-30	M8	30	30	20	108	400	25	140	✔	Ⓐ4,84 €
A-ZY8-30-40	M8	30	40	20	-	-	-	-	✔	Ⓐ5,71 €
A-ZY8-40-25	M8	40	25	23	-	-	-	-	✔	Ⓐ6,34 €
A-ZY8-40-30	M8	40	30	23	213	650	43	250	✔	Ⓐ6,60 €
A-ZY10-40-25	M10	40	25	28	-	-	-	-	-	Ⓐ6,34 €
A-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	-	-	✔	Ⓐ6,70 €
A-ZY10-50-20	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✔	Ⓐ8,18 €
A-ZY10-50-30	M10	50	30	28	375	1000	66	400	✔	Ⓐ9,24 €
A-ZY10-50-40	M10	50	40	28	260	1000	53	400	✔	Ⓐ10,58 €
A-ZY10-50-45	M10	50	45	28	215	1000	43	400	-	Ⓐ11,11 €
A-ZY10-50-50	M10	50	50	28	-	-	-	-	✔	Ⓐ11,46 €
A-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	Ⓐ16,00 €
A-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	-	-	Ⓐ22,83 €
A-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	-	-	✔	Ⓑ10,59 €
A-ZY12-75-25	M12	75	25	37	2710	2300	211	850	✔	Ⓑ12,46 €
A-ZY12-75-40	M12	75	40	37	734	2300	117	850	✔	Ⓑ13,78 €
A-ZY12-75-50	M12	75	50	37	506	2300	91	850	-	Ⓑ16,05 €
A-ZY12-75-55	M12	75	55	37	417	2300	78	850	-	Ⓑ16,70 €
A-ZY16-100-40	M16	100	40	41	1970	4200	257	1600	-	Ⓑ25,06 €
A-ZY16-100-55	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	Ⓑ27,92 €
A-ZY16-100-75	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	Ⓑ37,67 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Antivibrante elastico cilindrico inox

Stock Inx

A-ZYss Fissaggio maschio/maschio

- **L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale**
- Lavoro del cilindro in compressione e taglio
- Materiali:
  Armatura: piastre inox A2
  Cilindro: gomma
- **Durezza: NK 55-60 shore A**
- T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C




Utilizzo


- Smorzamento rumori e vibrazioni

Info.

- **Venduto a multipli, contattateci**
- Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo

A partire dalla misura M3





Compressione | **Compressione Taglio** | **Taglio**

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓐ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓑ

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione Rigidità (N/mm)	Compressione Carico Max. (N)	Taglio Rigidità (N/mm)	Taglio Carico Max. (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
A-ZY3-8-8/SS	M3	8	8	6	-	-	-	-	✔	Ⓐ 3,80 €
A-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	44	43	9	15	✔	Ⓐ 3,80 €
A-ZY4-15-7/SS	M4	15	7	10	174	95	29	35	-	Ⓐ Su richiesta
A-ZY4-15-8/SS	M4	15	8	10	160	95	27	35	-	Ⓐ 3,42 €
A-ZY4-15-10/SS	M4	15	10	10	124	95	24	35	✔	Ⓐ 3,54 €
A-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	10	61	95	13	35	-	Ⓐ 3,54 €
A-ZY4-15-20/SS	M4	15	20	10	-	-	-	-	✔	Ⓐ 4,04 €
A-ZY5-15-15/SS	M5	15	15	8	61	95	24	35	-	Ⓐ 3,44 €
A-ZY6-20-8/SS	M6	20	8	18	307	170	36	60	-	Ⓐ 5,85 €
A-ZY6-20-10/SS	M6	20	10	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ 4,02 €
A-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	130	170	24	60	✔	Ⓐ 4,08 €
A-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ 4,68 €
A-ZY6-20-25/SS	M6	20	25	18	85	170	17	60	✔	Ⓐ 4,68 €
A-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	18	750	280	74	95	✔	Ⓐ 6,16 €
A-ZY6-25-15/SS	M6	25	15	18	-	-	-	-	-	Ⓐ 4,60 €
A-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	-	-	-	-	-	Ⓐ 5,37 €
A-ZY6-25-25/SS	M6	25	25	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ 5,93 €
A-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	20	525	400	58	140	✔	Ⓐ 7,03 €
A-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	204	400	40	140	✔	Ⓐ 7,28 €
A-ZY8-30-25/SS	M8	30	25	20	-	-	-	-	✔	Ⓐ 7,88 €
A-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	20	108	400	25	140	✔	Ⓐ 7,88 €
A-ZY8-30-40/SS	M8	30	40	20	-	-	-	-	✔	Ⓐ 9,68 €
A-ZY8-40-25/SS	M8	40	25	23	-	-	-	-	✔	Ⓐ 10,55 €
A-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	213	650	43	250	✔	Ⓐ 9,51 €
A-ZY10-40-25/SS	M10	40	25	28	-	-	-	-	✔	Ⓐ 9,04 €
A-ZY10-40-30/SS	M10	40	30	28	-	-	-	-	✔	Ⓐ 10,83 €
A-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✔	Ⓐ 13,04 €
A-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	28	375	1000	66	400	✔	Ⓐ 15,74 €
A-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	28	260	1000	53	400	✔	Ⓐ 19,22 €
A-ZY10-50-45/SS	M10	50	45	28	215	1000	43	400	✔	Ⓐ 15,88 €
A-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	28	-	-	-	-	✔	Ⓐ 20,84 €
A-ZY10-60-40/SS	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 24,22 €
A-ZY10-70-45/SS	M10	70	45	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 33,34 €
A-ZY12-60-40/SS	M12	60	40	33	-	-	-	-	-	Ⓑ 21,43 €
A-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	37	2710	2300	211	850	✔	Ⓑ 25,80 €
A-ZY12-75-40/SS	M12	75	40	37	734	2300	117	850	✔	Ⓑ 28,40 €
A-ZY12-75-50/SS	M12	75	50	37	506	2300	91	850	-	Ⓑ Su richiesta
A-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	37	417	2300	78	850	-	Ⓑ 34,21 €
A-ZY16-100-40/SS	M16	100	40	41	1970	4200	257	1600	-	Ⓑ 60,64 €
A-ZY16-100-55/SS	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	Ⓑ 66,60 €
A-ZY16-100-75/SS	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	Ⓑ 76,55 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Antivibrante elastico cilindrico

Stock Acc

B-ZY Fissaggio maschio/femmina

- ***L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  Armatura: piastre in acciaio
  Cilindro: gomma
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*




Utilizzo


- *Smorzamento rumore e vibrazioni*

Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***
- *Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo*

A partire dalla misura M3





Compressione | **Compressione Taglio** | **Taglio**

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓐ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	-30%	-40%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓑ

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-25%	-30%	Su richiesta


Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione Rigidità (N/mm)	Compressione Carico Max. (N)	Taglio Rigidità (N/mm)	Taglio Carico Max. (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
B-ZY3-8-8	M3	8	8	6	-	-	-	-	✔	Ⓐ 4,14 €
B-ZY4-10-10	M4	10	10	10	48	43	10	35	✔	Ⓐ 2,19 €
B-ZY4-10-15	M4	10	15	10	29	43	5	15	✔	Ⓐ 2,29 €
B-ZY4-15-15	M4	15	15	10	67	95	15	35	✔	Ⓐ 2,47 €
B-ZY4-15-20	M4	15	20	10	-	-	-	-	✔	Ⓐ 2,29 €
B-ZY4-15-30	M4	15	30	15	-	-	-	-	✔	Ⓐ 2,47 €
B-ZY5-15-15	M5	15	15	8	67	95	15	35	✔	Ⓐ 2,47 €
B-ZY6-20-15	M6	20	15	18	130	170	24	60	✔	Ⓐ 2,64 €
B-ZY6-20-20	M6	20	20	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ 2,64 €
B-ZY6-20-25	M6	20	25	18	61	170	11	60	✔	Ⓐ 2,64 €
B-ZY6-25-15	M6	25	15	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ 2,99 €
B-ZY6-25-20	M6	25	20	18	130	280	30	95	✔	Ⓐ 3,16 €
B-ZY6-25-25	M6	25	25	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ 3,35 €
B-ZY6-25-30	M6	25	30	18	71	280	19	95	✔	Ⓐ 3,61 €
B-ZY8-30-15	M8	30	15	20	525	400	58	140	✔	Ⓐ 4,14 €
B-ZY8-30-20	M8	30	20	20	235	400	42	140	✔	Ⓐ 4,31 €
B-ZY8-30-25	M8	30	25	20	-	-	-	-	✔	Ⓐ 4,58 €
B-ZY8-30-30	M8	30	30	20	113	400	28	140	✔	Ⓐ 5,11 €
B-ZY8-30-40	M8	30	40	20	106	400	13	140	✔	Ⓐ 6,00 €
B-ZY8-40-25	M8	40	25	23	-	-	-	-	-	Ⓐ 6,34 €
B-ZY8-40-30	M8	40	30	23	234	650	49	250	✔	Ⓐ 6,70 €
B-ZY8-40-40	M8	40	40	23	147	650	23	250	✔	Ⓐ 7,57 €
B-ZY10-40-30	M10	40	30	28	-	-	-	-	✔	Ⓐ 6,70 €
B-ZY10-50-20	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✔	Ⓐ 8,18 €
B-ZY10-50-25	M10	50	25	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 8,90 €
B-ZY10-50-30	M10	50	30	28	395	1000	73	400	-	Ⓐ 9,24 €
B-ZY10-50-40	M10	50	40	28	273	1000	58	400	✔	Ⓐ 10,82 €
B-ZY10-50-45	M10	50	45	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 11,09 €
B-ZY10-50-50	M10	50	50	28	210	1000	37	400	✔	Ⓐ 11,63 €
B-ZY10-60-40	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 15,87 €
B-ZY10-70-45	M10	70	45	28	-	-	-	-	-	Ⓐ 23,27 €
B-ZY12-60-40	M12	60	40	33	-	-	-	-	✔	Ⓑ 10,56 €
B-ZY12-75-25	M12	75	25	37	-	-	-	-	-	Ⓑ 12,46 €
B-ZY12-75-40	M12	75	40	37	735	2300	118	850	✔	Ⓑ 12,80 €
B-ZY12-75-50	M12	75	50	37	530	2300	101	850	-	Ⓑ 16,20 €
B-ZY12-75-55	M12	75	55	37	417	2300	78	850	-	Ⓑ 16,85 €
B-ZY16-100-40	M16	100	40	41	2160	4200	283	1600	-	Ⓑ 25,41 €
B-ZY16-100-55	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	Ⓑ 28,88 €
B-ZY16-100-60	M16	100	60	41	843	4200	142	1600	-	Ⓑ 30,31 €
B-ZY16-100-75	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	Ⓑ 38,13 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Antivibrante elastico cilindrico inox

B-ZYss Fissaggio maschio/femmina

- ***L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  Armatura: Piastre INOX A2
  Cilindro: gomma
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C*




Utilizzo


- *Smorzamento rumori e vibrazioni*

Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***
- *Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo*



A partire dalla misura M3



Compressione | **Compressione Taglio** | **Taglio**

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓐ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ Ⓑ

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	T	Compressione Rigidità (N/mm)	Compressione Carico Maxi. (N)	Taglio Rigidità (N/mm)	Taglio Carico Maxi. (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
B-ZY3-8-8/SS	M3	8	8	6	-	-	-	-	✔	Ⓐ 7,45 €
B-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	48	43	10	35	✔	Ⓐ 3,90 €
B-ZY4-10-15/SS	M4	10	15	10	29	43	5	15	✔	Ⓐ 4,27 €
B-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	10	67	95	15	35	✔	Ⓐ 3,80 €
B-ZY4-15-20/SS	M4	15	20	10	-	-	-	-	-	Ⓐ 4,04 €
B-ZY4-15-30/SS	M4	15	30	15	-	-	-	-	✔	Ⓐ 4,19 €
B-ZY5-15-15/SS	M5	15	15	8	67	95	15	35	✔	Ⓐ 4,19 €
B-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	130	170	24	60	✔	Ⓐ 4,50 €
B-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ 4,60 €
B-ZY6-20-25/SS	M6	20	25	18	61	170	11	60	✔	Ⓐ 4,60 €
B-ZY6-25-15/SS	M6	25	15	18	-	-	-	-	-	Ⓐ 4,97 €
B-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	130	280	30	95	✔	Ⓐ 5,74 €
B-ZY6-25-25/SS	M6	25	25	18	-	-	-	-	✔	Ⓐ 6,82 €
B-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	18	71	280	19	95	✔	Ⓐ 6,01 €
B-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	20	525	400	58	140	✔	Ⓐ 7,37 €
B-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	235	400	42	140	✔	Ⓐ 7,03 €
B-ZY8-30-25/SS	M8	30	25	20	-	-	-	-	✔	Ⓐ 8,20 €
B-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	20	113	400	28	140	✔	Ⓐ 8,35 €
B-ZY8-30-40/SS	M8	30	40	20	106	400	13	140	✔	Ⓐ 9,04 €
B-ZY8-40-25/SS	M8	40	25	23	-	-	-	-	-	Ⓐ 9,79 €
B-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	234	650	49	250	✔	Ⓐ10,28 €
B-ZY8-40-40/SS	M8	40	40	23	147	650	23	250	✔	Ⓐ12,08 €
B-ZY10-40-30/SS	M10	40	30	28	-	-	-	-	-	Ⓐ11,35 €
B-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	28	857	1000	110	400	✔	Ⓐ15,76 €
B-ZY10-50-25/SS	M10	50	25	28	-	-	-	-	✔	Ⓐ16,05 €
B-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	28	395	1000	73	400	✔	Ⓐ15,74 €
B-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	28	273	1000	58	400	✔	Ⓐ17,32 €
B-ZY10-50-45/SS	M10	50	45	28	-	-	-	-	-	Ⓐ17,13 €
B-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	28	210	1000	37	400	✔	Ⓐ19,26 €
B-ZY10-60-40/SS	M10	60	40	28	-	-	-	-	-	Ⓐ22,72 €
B-ZY10-70-45/SS	M10	70	45	28	-	-	-	-	-	Ⓐ33,34 €
B-ZY12-60-40/SS	M12	60	40	33	-	-	-	-	-	Ⓑ21,43 €
B-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	37	-	-	-	-	-	Ⓑ25,80 €
B-ZY12-75-40/SS	M12	75	40	37	735	2300	118	850	-	Ⓑ28,40 €
B-ZY12-75-50/SS	M12	75	50	37	530	2300	101	850	-	Ⓑ33,56 €
B-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	37	417	2300	78	850	-	Ⓑ34,21 €
B-ZY16-100-40/SS	M16	100	40	41	2160	4200	283	1600	-	Ⓑ60,64 €
B-ZY16-100-55/SS	M16	100	55	41	892	4200	145	1600	-	Ⓑ66,60 €
B-ZY16-100-60/SS	M16	100	60	41	843	4200	142	1600	-	Ⓑ68,59 €
B-ZY16-100-75/SS	M16	100	75	41	-	-	-	-	-	Ⓑ79,53 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm