

For ball bearings

FS

- ***Material:***
  stainless steel 301
- *Tolerance: S = ±0.015mm*
  (For thickness greater than 0.25mm)







DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	-30%	On request

Part number	h + S ±0,05	S ±0,01	d3	d4	Suits bearings with Bore Ø	Suits bearings with External Ø	Price each 1 to 5
FS2x3,5	0,45	0,08	2,15	3,10	2,00	-	4,29 €
FS2,5x4	0,50	0,08	2,70	3,80	2,50	4	4,29 €
FS3x4,5	0,50	0,10	3,20	4,30	3,00	-	4,29 €
FS3,5x5	0,55	0,10	3,70	4,80	-	5	4,29 €
FS4x6	0,65	0,12	4,20	5,75	4,00	6	4,29 €
FS5x7	0,65	0,12	5,20	6,75	5,00	7	4,29 €
FS6x8	0,70	0,15	6,20	7,75	6,00	8	4,29 €
FS7x9	0,90	0,15	7,20	8,70	7,00	9	4,29 €
FS8x10	0,85	0,18	8,20	9,70	8,00	10	4,29 €
FS9x11	1,15	0,18	9,20	10,70	9,00	11	4,29 €
FS10x12	1,05	0,20	10,20	11,70	10,00	12	4,29 €
FS11x13	1,30	0,20	11,20	12,70	-	13	4,29 €
FS12x14	1,30	0,22	12,20	13,70	-	14	4,87 €
FS13x15	1,30	0,22	13,20	14,70	-	15	4,87 €
FS14x16	1,55	0,25	14,20	15,65	-	16	4,87 €
FS15x17	1,55	0,25	15,20	16,65	-	17	4,87 €
FS16x19	2,15	0,30	16,20	18,55	-	19	4,87 €

Dimensions in mm