# Ingranaggio dritto in acciaio

## Modulo 8,0


## Acciaio 20NCD2



- **Classe di precisione 9**
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

**Opzione**

- **Numero di denti diverso, contattateci.**






| Indicazione di coppia e di potenza | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Per 50 denti a 1000 giri/mn. | | | | |
| | **20NCD2 Z10CNF18.09** | *20NCD2 temprato* | *ottone* | *fibra* |
| Nm | **918** | *5360* | *460* | *364* |
| kW | **96** | *560* | *48* | *38* |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Alesaggio | Prezzo unit. da 1 a 3 HG | HPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG8-12 | 12 | 96,00 | 112,00 | 50 | 25 | Su richiesta | Su richiesta |
| HG8-14 | 14 | 112,00 | 128,00 | 50 | 25 | | |
| HG8-15 | 15 | 120,00 | 136,00 | 50 | 25 | | |
| HG8-16 | 16 | 128,00 | 144,00 | 75 | 25 | | |
| HG8-18 | 18 | 144,00 | 160,00 | 75 | 25 | | |
| HG8-19 | 19 | 152,00 | 168,00 | 75 | 25 | | |
| HG8-20 | 20 | 160,00 | 176,00 | 75 | 25 | | |
| HG8-21 | 21 | 168,00 | 184,00 | 75 | 30 | | |
| HG8-22 | 22 | 176,00 | 192,00 | 75 | 30 | | |
| HG8-23 | 23 | 184,00 | 200,00 | 100 | 30 | | |
| HG8-24 | 24 | 192,00 | 208,00 | 100 | 30 | | |
| HG8-25 | 25 | 200,00 | 216,00 | 100 | 30 | | |
| HG8-30 | 30 | 240,00 | 256,00 | 100 | 30 | | |
| HG8-35 | 35 | 280,00 | 296,00 | 100 | 30 | | |
| HG8-40 | 40 | 320,00 | 336,00 | 100 | 30 | | |
| ↓ | A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione | | | | | ↓ | |
| **HG8-70** | **70** | **560,00** | **576,00** | **Dimensioni: contattateci** | | | |

*Dimensioni in mm*