
Albero di precisione rettificato

Albero in acciaio 42CD4T pretrattato

MATCD

- ***Acciaio trattato pronto all'utilizzo***
- *Diametro tolleranza h7*
- *Stato della superficie: Ra1,6 (salvo estremità segati Ra25)*
- *Materiali:*
  Acciaio pretrattato 42CD4T (1.7225)
  Durezza 95-110kg/mm²


Composizione:
Carbonio: da 0,38 a 0,45%
Cromo: da 0,9 a 1,2%
Silicio: 0,4%
Molibdeno: da 0,15 a 0,3%
Manganese: da 0,6 a 0,9%
Fosforo: 0.035%
Zolfo: 0.035%



Molto resistente

Applicazioni

- *Pezzo di trasmissione, albero, pignone, corona*



IN STOCK

Codice	ØD (h7)	L	Massa (kg/m)	Prezzo unit. Da 1 a 5
MAT5-1000/42CD4T	5	1000	0,16	10,35 €
MAT6-1000/42CD4T	6	1000	0,22	13,53 €
MAT8-1000/42CD4T	8	1000	0,39	16,03 €
MAT10-1000/42CD4T	10	1000	0,61	7,38 €
MAT12-1000/42CD4T	12	1000	0,88	12,05 €
MAT14-1000/42CD4T	14	1000	1,20	14,39 €

Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	ØD (h7)	L	Massa (kg/m)	Prezzo unit. Da 1 a 5
MAT15-1000/42CD4T	15	1000	1,38	16,06 €
MAT20-1000/42CD4T	20	1000	2,45	24,76 €
MAT25-1000/42CD4T	25	1000	3,83	38,73 €
MAT40-1000/42CD4T	40	1000	9,80	97,44 €
MAT50-1000/42CD4T	50	1000	15,31	150,41 €