Pignone a catena


Passo 4mm

Inox

- **Passo 4mm**
- diam. rullo 2.50mm
- Materiale: Inox 303

Accessori

- Catena codice **SUA-4** **(vol. 2 p.222)**





alesaggio, chiavetta **MODIFICABILE** foro maschiato, perno, altro...

Il più piccolo

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Denti Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Rilascio Ø x larghezza	Prezzo unit. da 1 a 5 S	AS
S4-10	10	12,94	14,71	12	4	8,00 x 2,5	18,98 €	Su richiesta
S4-11	11	14,20	16,02	12	4	8,00 x 2,5	20,16 €	
S4-12	12	15,45	17,32	12	4	8,00 x 2,5	21,18 €	
S4-13	13	16,71	18,62	12	4	9,05 x 2,5	22,24 €	
S4-14	14	17,97	19,92	12	4	10,33 x 2,5	24,11 €	
S4-15	15	19,23	21,21	12	4	11,60 x 2,5	24,71 €	
S4-16	16	20,50	22,50	12	4	-	26,25 €	
S4-17	17	21,76	23,79	12	4	-	28,43 €	
S4-18	18	23,06	25,08	12	4	-	29,67 €	
S4-19	19	24,29	26,37	12	4	-	31,01 €	
S4-20	20	25,57	27,65	15	5	-	32,45 €	
S4-21	21	26,83	28,94	15	5	-	33,81 €	
S4-23	23	29,37	31,50	15	5	-	35,23 €	
S4-25	25	31,91	34,06	15	5	-	36,59 €	
S4-27	27	34,45	36,62	15	5	-	39,93 €	
S4-30	30	38,26	40,45	15	5	-	44,56 €	
S4-33	33	42,08	44,29	15	5	-	46,95 €	
S4-35	35	44,62	46,84	15	5	-	48,29 €	
S4-36	36	45,89	48,12	15	5	-	49,62 €	
S4-38	38	48,43	50,67	15	5	-	49,97 €	
S4-40	40	50,98	53,22	20	6	-	50,34 €	
S4-42	42	53,52	55,77	20	6	-	50,54 €	
S4-44	44	56,07	58,32	20	6	-	51,00 €	
S4-48	48	61,12	63,42	20	6	-	51,47 €	
S4-50	50	63,66	65,98	20	6	-	51,94 €	
S4-60	60	76,39	78,72	20	6	-	53,99 €	
S4-80	80	101,86	104,20	20	6	-	167,38 €	

Dimensioni in mm

Pignone a catena


Acciaio C45

DIN 04-1

6mm

Serie economica

- ***Passo 6mm* (DIN 04-1)**
- *Diam. rullo 4mm*
- *Matieriale:*
  Acciaio C45 UNI7845
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione*





Accessori

- *Catena codice* ***SUA-6/M***
  (vol. 2 *p.222*)

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	E	Massa (kg)	Prezzo Unit. da 1 a 5
PCS6-10	10	19,42	21,70	13	6	10	0,01	2,02 €
PCS6-11	11	21,30	23,60	14	6	10	0,01	2,16 €
PCS6-12	12	23,18	25,40	16	6	10	0,02	3,38 €
PCS6-13	13	25,05	27,30	18	8	10	0,02	3,39 €
PCS6-14	14	26,96	29,20	20	8	10	0,03	3,32 €
PCS6-15	15	28,86	31,00	20	8	10	0,03	3,40 €
PCS6-16	16	30,76	33,00	20	8	13	0,03	3,41 €
PCS6-17	17	32,65	35,00	20	8	13	0,04	3,36 €
PCS6-18	18	34,55	36,90	20	8	13	0,04	3,36 €
PCS6-19	19	36,44	38,80	20	8	13	0,04	3,33 €
PCS6-20	20	38,34	40,70	20	8	13	0,04	3,31 €
PCS6-21	21	40,25	42,60	25	8	13	0,06	3,64 €
PCS6-22	22	42,16	44,50	25	8	13	0,06	4,04 €
PCS6-23	23	44,06	46,40	25	8	13	0,06	4,23 €
PCS6-24	24	45,96	48,30	25	8	13	0,07	4,33 €
PCS6-25	25	47,87	50,20	25	8	13	0,07	4,73 €
PCS6-27	27	51,67	54,00	30	8	15	0,10	5,02 €
PCS6-30	30	57,42	59,80	30	8	15	0,11	6,67 €
PCS6-33	33	63,11	65,50	30	8	15	0,12	7,17 €
PCS6-35	35	66,93	69,30	30	8	15	0,13	7,55 €
PCS6-36	36	68,84	71,20	30	8	15	0,13	8,16 €
PCS6-38	38	72,66	75,00	30	8	15	0,14	8,34 €
PCS6-40	40	76,47	78,90	30	8	15	0,15	9,08 €
PCS6-45	45	86,01	88,50	40	10	16	0,46	11,41 €
PCS6-48	48	91,74	94,20	62	12	18	0,48	11,79 €
PCS6-50	50	95,55	98,00	50	12	20	0,49	11,81 €
PCS6-57	57	108,93	111,40	50	12	20	0,53	13,13 €
PCS6-76	76	145,19	147,60	60	12	20	1,58	25,90 €

Dimensioni in mm

Pignone a catena

Acc € Eco DIN


DIN05B-1 8mm

Acciaio C45

Serie economica

- ***Passo 8mm* (DIN 05B-1)**
- *Diam. rullo 5mm*
- *Materiale:*
  Acciaio C45 UNI7845
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione*





Accessori

- *Catena codice* **SBR-8/M**
  (vol. 2 p.222)

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	E	Massa (kg)	Prezzo Unit. da 1 a 5
PCS8-8	8	20,90	24,0	13	6	12	0,01	1,93 €
PCS8-9	9	23,39	26,6	15	6	12	0,02	1,92 €
PCS8-10	10	25,89	29,2	17	8	12	0,02	2,03 €
PCS8-11	11	28,39	31,7	18	8	13	0,03	2,15 €
PCS8-12	12	30,91	34,2	20	8	13	0,04	3,09 €
PCS8-13	13	33,42	36,7	23	8	13	0,05	3,13 €
PCS8-14	14	35,95	39,2	25	8	13	0,05	3,27 €
PCS8-15	15	38,48	41,7	28	8	13	0,07	3,50 €
PCS8-16	16	41,01	44,3	30	8	14	0,08	3,49 €
PCS8-17	17	43,53	46,8	30	8	14	0,09	3,64 €
PCS8-18	18	46,07	49,3	30	8	14	0,09	4,21 €
PCS8-19	19	48,61	51,9	30	8	14	0,09	4,20 €
PCS8-20	20	51,14	54,4	30	8	14	0,10	4,19 €
PCS8-21	21	53,68	57,0	35	8	14	0,12	4,28 €
PCS8-23	23	58,75	62,0	35	8	14	0,13	4,47 €
PCS8-25	25	63,83	67,5	35	8	14	0,15	4,93 €
PCS8-27	27	68,91	72,2	40	10	16	0,20	5,17 €
PCS8-30	30	76,53	79,8	40	10	16	0,22	7,08 €
PCS8-33	33	84,16	87,5	40	10	16	0,24	7,61 €
PCS8-35	35	89,25	92,5	40	10	16	0,25	8,33 €
PCS8-36	36	91,79	95,0	40	10	16	0,26	8,70 €
PCS8-38	38	96,88	100,2	40	10	16	0,28	9,64 €
PCS8-39	39	99,42	102,7	40	10	16	0,29	9,51 €
PCS8-40	40	101,97	105,3	40	10	16	0,58	10,84 €
PCS8-45	45	114,69	118,0	60	12	20	0,67	14,23 €
PCS8-48	48	122,32	125,6	60	12	20	0,63	16,78 €
PCS8-50	50	127,41	130,7	60	12	20	1,00	16,54 €

Dimensioni in mm

Pignone a catena


Acciaio C45

Passo 1/4”

Serie economica

- ***Passo 1/4” (6,35mm)***
- *Diam. rullo 3,3mm*
- *Matieriale:*
  Acciaio C45 UNI7845
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***

*-**Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione*





Accessori

- *Catena codice **SUA-250/M***
  (vol. 2 p.222)

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	E	Massa (kg)	Prezzo Unit. da 1 a 5
PCS25-8	8	16,58	19,4	10	6	12	0,01	2,24 €
PCS25-9	9	18,56	21,4	11,5	6	12	0,01	2,25 €
PCS25-10	10	20,55	23,3	13	6	12	0,02	2,36 €
PCS25-11	11	22,54	25,3	15	8	13	0,02	3,06 €
PCS25-12	12	24,53	27,3	17	8	13	0,02	3,52 €
PCS25-13	13	26,53	29,3	17	8	13	0,03	3,51 €
PCS25-14	14	28,53	31,3	17	8	13	0,03	3,72 €
PCS25-15	15	30,53	33,3	20	8	13	0,04	3,96 €
PCS25-16	16	32,55	35,3	22	8	14	0,05	3,94 €
PCS25-17	17	34,55	37,3	22	8	14	0,05	4,00 €
PCS25-18	18	36,56	39,4	25	8	14	0,06	4,14 €
PCS25-19	19	38,58	41,4	25	8	14	0,06	4,24 €
PCS25-20	20	40,58	43,4	25	8	14	0,06	4,34 €
PCS25-21	21	42,60	45,4	30	8	14	0,08	4,67 €
PCS25-25	25	50,66	53,5	30	8	14	0,10	5,63 €
PCS25-28	28	56,71	59,5	30	8	16	0,12	7,13 €
PCS25-29	29	58,73	61,5	30	8	16	0,12	7,53 €
PCS25-30	30	60,75	63,6	30	8	16	0,13	7,59 €
PCS25-32	32	64,78	67,6	30	8	16	0,13	8,81 €
PCS25-33	33	66,80	69,6	30	8	16	0,14	9,20 €
PCS25-34	34	68,82	71,6	30	8	16	0,17	9,31 €
PCS25-35	35	70,84	73,6	30	8	16	0,17	9,74 €
PCS25-36	36	72,85	75,6	30	8	16	0,15	10,22 €
PCS25-37	37	74,87	77,7	30	8	16	0,18	11,98 €
PCS25-38	38	76,89	79,7	30	8	16	0,16	13,22 €
PCS25-39	39	78,91	81,7	30	8	16	0,19	14,43 €
PCS25-40	40	80,93	83,7	30	8	16	0,17	15,81 €


Dimensioni in mm

Pignone a catena DIN 06B-1

Passo 3/8"

Acciaio

PCS



- **Passo 3/8" (9,525mm) (DIN 06B-1)**
- Diam. rullo 6,35mm
- Materiale:
  Acciaio C43
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***
- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione

Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- ***Realizzazioni su misura***

Accessori

- Catena codice **SBR-375** **(vol. 2 p.222)**

Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	E	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
PCS37-8	8	24,89	28,0	15	8	22	✔	2,00 €
PCS37-9	9	27,85	31,0	18	8	22	✔	2,16 €
PCS37-10	10	30,82	34,0	20	8	22	✔	2,13 €
PCS37-12	12	36,80	40,0	25	8	25	✔	3,21 €
PCS37-13	13	39,80	43,0	28	10	25	✔	3,42 €
PCS37-14	14	42,80	46,3	31	10	25	✔	3,84 €
PCS37-15	15	45,81	49,3	34	10	25	✔	3,88 €
PCS37-16	16	48,82	52,3	37	10	28	✔	4,46 €
PCS37-17	17	51,83	55,3	40	10	28	✔	5,04 €
PCS37-18	18	54,85	58,3	43	10	28	✔	5,19 €
PCS37-20	20	60,89	64,3	46	10	28	✔	5,97 €
PCS37-21	21	63,91	68,0	48	12	28	✔	6,05 €
PCS37-22	22	66,93	71,0	50	12	28	✔	6,81 €
PCS37-23	23	69,95	73,5	52	12	28	-	7,39 €
PCS37-24	24	72,97	77,0	54	12	28	✔	7,86 €
PCS37-25	25	76,00	80,0	57	12	28	✔	8,59 €
PCS37-26	26	79,02	83,0	60	12	28	✔	8,72 €
PCS37-27	27	82,04	86,0	60	12	28	✔	8,97 €
PCS37-28	28	85,07	89,0	60	12	28	-	9,15 €
PCS37-29	29	88,09	92,0	60	12	28	-	9,69 €
PCS37-30	30	91,12	94,7	60	12	28	✔	10,14 €
PCS37-32	32	97,17	101,3	65	14	30	✔	11,95 €
PCS37-33	33	100,20	104,3	65	14	30	-	12,74 €
PCS37-34	34	103,23	107,3	65	14	30	✔	12,71 €
PCS37-35	35	106,26	110,4	65	14	30	-	13,59 €
PCS37-36	36	109,29	113,4	70	14	30	-	14,15 €
PCS37-38	38	115,34	119,5	70	14	30	-	14,72 €
PCS37-40	40	121,40	125,5	70	14	30	✔	15,16 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Pignone a catena inox

Inox 304

DIN 06B-1

3/8"

- **Passo 3/8" (9,525mm) (DIN 06B-1)**
- Diam. rullo 6,35mm
- Materiale: Inox AISI 304
- **Componenti non modificabili a nostra cura**
- **I prealesaggi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione




Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- **Realizzazioni su misura**

Accessori

- Catena codice **SBS-375** **(vol. 2 p.224)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Denti Z	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	E	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 3
PCS37-12/SS	12	36,80	40,0	25	8	25	✔	16,24 €
PCS37-13/SS	13	39,80	43,0	28	10	25	✔	16,93 €
PCS37-15/SS	15	45,81	49,3	34	10	25	✔	18,59 €
PCS37-16/SS	16	48,82	52,3	37	10	28	✔	22,70 €
PCS37-17/SS	17	51,83	55,3	40	10	28	✔	24,22 €
PCS37-18/SS	18	54,85	58,3	43	10	28	✔	25,23 €
PCS37-19/SS	19	57,87	61,3	46	10	28	-	25,69 €
PCS37-20/SS	20	60,89	64,3	46	10	28	✔	27,23 €
PCS37-21/SS	21	63,91	68,0	48	12	28	-	25,16 €
PCS37-23/SS	23	69,95	73,5	52	12	28	-	30,55 €
PCS37-25/SS	25	76,00	80,0	57	12	28	✔	33,59 €
PCS37-30/SS	30	91,12	94,7	60	12	30	✔	41,49 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Pignone a catena

Acc € Eco DIN

DIN 08B-1
1/2"


Acciaio C43

Serie economica



- **Passo 1/2" (12,7mm) (DIN 08B-1)**
- *Diam. rullo 8.51mm*
- *Materiale:*
  Acciaio C43
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione*

PCS





Opzioni

- *Passo americano (ASA) su richiesta*
- ***Realizzazioni su misura***

Accessori

- *Catena codice* **SBR-500**
  (vol. 2 p.222)

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	E	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
PCS50-8	8	33,18	37,2	20	10	25	✔	2,31 €
PCS50-9	9	37,13	41,0	24	10	25	✔	3,47 €
PCS50-10	10	41,10	45,2	26	10	25	✔	4,02 €
PCS50-12	12	49,07	53,0	33	10	28	✔	5,35 €
PCS50-15	15	61,09	65,5	45	10	28	✔	6,76 €
PCS50-16	16	65,10	69,5	50	12	28	✔	7,49 €
PCS50-18	18	73,14	77,8	56	12	28	✔	8,11 €
PCS50-20	20	81,19	85,8	64	12	28	✔	10,48 €
PCS50-21	21	85,22	89,7	68	14	28	✔	11,11 €
PCS50-22	22	89,24	93,8	70	14	28	✔	11,48 €
PCS50-23	23	93,27	98,2	70	14	28	-	11,90 €
PCS50-24	24	97,29	101,8	70	14	28	✔	12,66 €
PCS50-25	25	101,33	105,8	70	14	28	✔	12,91 €
PCS50-26	26	105,36	110,0	70	16	30	✔	13,74 €
PCS50-27	27	109,40	114,0	70	16	30	-	13,93 €
PCS50-28	28	113,42	118,0	70	16	30	✔	14,28 €
PCS50-29	29	117,46	122,0	80	16	30	-	16,18 €
PCS50-30	30	121,50	126,1	80	16	30	✔	18,00 €
PCS50-31	31	125,54	130,2	90	16	30	-	18,92 €
PCS50-32	32	129,56	134,3	90	16	30	-	19,18 €
PCS50-33	33	133,60	138,4	90	16	30	-	19,39 €
PCS50-34	34	137,64	142,6	90	16	30	-	21,75 €
PCS50-35	35	141,68	146,7	90	16	30	-	22,37 €
PCS50-36	36	145,72	151,0	90	20	35	✔	24,79 €
PCS50-37	37	149,76	154,6	90	20	35	-	25,47 €
PCS50-38	38	153,80	158,6	90	20	35	-	25,63 €
PCS50-39	39	157,83	162,7	90	20	35	-	26,91 €
PCS50-40	40	161,87	166,8	90	20	35	✔	27,43 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pignone a catena inox

Inox 304

DIN 08B-1

1/2"



- **Passo 1/2" (12,7mm) (DIN 08B-1)**
- Diam. rullo 8.51mm
- Materiale:
  Inox AISI 304
- **Componenti non modificabili a nostra cura**
- **I prealesaggi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione




Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- **Realizzazioni su misura**

Accessori

- Catena codice **SBS-500** **(vol. 2 p.224)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Denti Z	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	E	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 3
PCS50-12/SS	12	49,07	53,0	33	10	28	✔	20,44 €
PCS50-13/SS	13	53,06	57,4	37	10	28	✔	22,75 €
PCS50-15/SS	15	61,09	65,5	45	10	28	✔	25,91 €
PCS50-16/SS	16	65,10	69,5	50	12	28	-	27,20 €
PCS50-17/SS	17	69,11	73,6	52	12	28	✔	29,60 €
PCS50-18/SS	18	73,14	77,8	56	12	28	-	34,05 €
PCS50-19/SS	19	77,16	81,7	60	12	28	✔	36,12 €
PCS50-20/SS	20	81,19	85,8	64	12	28	✔	39,95 €
PCS50-21/SS	21	85,22	89,7	68	14	28	-	44,07 €
PCS50-23/SS	23	93,27	98,2	70	14	28	-	49,55 €
PCS50-25/SS	25	101,33	105,8	70	14	28	✔	59,14 €
PCS50-30/SS	30	121,50	126,1	80	16	30	-	88,13 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Pignone a catena

Acc € Eco DIN


DIN 10B-1
5/8"

Acciaio C43



- **Passo 5/8" (15,875mm) (DIN 10B-1)**
- *Diam. rullo 10.16mm*
- *Materiale:*
  Acciaio C43
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione*

PCS





Opzioni

- *Passo americano (ASA) su richiesta*
- ***Realizzazioni su misura***

Accessori

- *Catena codice* **SBR-625** **(vol. 2 p.222)**

Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	E	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
PCS62-8	8	41,48	47,0	25	10	25	✔	3,88 €
PCS62-9	9	46,42	52,6	30	10	25	-	4,41 €
PCS62-10	10	51,37	57,5	35	10	25	✔	5,26 €
PCS62-13	13	66,32	73,0	47	12	30	✔	8,34 €
PCS62-15	15	76,36	83,0	57	12	30	✔	9,65 €
PCS62-16	16	81,37	88,0	60	14	30	✔	10,92 €
PCS62-17	17	86,39	93,0	60	14	30	✔	11,61 €
PCS62-18	18	91,42	98,3	70	14	30	✔	14,23 €
PCS62-20	20	101,49	108,4	75	14	30	✔	14,47 €
PCS62-21	21	106,52	113,4	75	16	30	✔	15,01 €
PCS62-22	22	111,55	118,0	80	16	30	-	16,07 €
PCS62-23	23	116,58	123,4	80	16	30	-	16,76 €
PCS62-24	24	121,62	128,3	80	16	30	-	17,43 €
PCS62-25	25	126,66	134,0	80	16	30	-	18,70 €
PCS62-26	26	131,70	139,0	85	20	35	-	22,23 €
PCS62-27	27	136,75	144,0	85	20	35	-	24,00 €
PCS62-28	28	141,78	148,7	90	20	35	-	24,98 €
PCS62-29	29	146,83	153,8	90	20	35	-	26,39 €
PCS62-30	30	151,87	158,8	90	20	35	✔	27,52 €
PCS62-31	31	156,92	163,9	95	20	35	-	29,40 €
PCS62-32	32	161,95	168,9	95	20	35	-	30,84 €
PCS62-33	33	167,00	174,5	95	20	35	-	31,84 €
PCS62-34	34	172,05	179,0	95	20	35	-	30,98 €
PCS62-35	35	177,10	184,1	95	20	35	-	31,58 €
PCS62-38	38	192,24	199,2	100	20	35	-	38,54 €
PCS62-39	39	197,29	204,2	100	20	35	-	40,35 €
PCS62-40	40	202,34	209,3	100	20	35	✔	41,45 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pignone a catena inox

Inox 304



DIN 10B-1
5/8"

- **Passo 5/8" (15,875mm) (DIN 10B-1)**
- Diam. rullo 10.16mm
- Materiale:
  Inox AISI 304
- **Componenti non modificabili a nostra cura**
- **I prealesaggi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione.




Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- **Realizzazioni su misura**

Accessori

- Catena codice **SBS-625** **(vol. 2 p.224)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Denti Z	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito ØA**	E	Prezzo unit. da 1 a 3
PCS62-12/SS	12	61,34	68,0	42	12	30	29,13 €
PCS62-13/SS	13	66,32	73,0	47	12	30	31,60 €
PCS62-15/SS	15	76,36	83,0	57	12	30	38,89 €
PCS62-16/SS	16	81,37	88,0	60	14	30	43,62 €
PCS62-17/SS	17	86,39	93,0	60	14	30	46,52 €
PCS62-18/SS	18	91,42	98,3	70	14	30	58,24 €
PCS62-19/SS	19	96,45	103,3	70	14	30	59,08 €
PCS62-20/SS	20	101,49	108,4	75	14	30	68,26 €
PCS62-21/SS	21	106,52	113,4	75	16	30	65,79 €
PCS62-23/SS	23	116,58	123,4	80	16	30	82,38 €
PCS62-25/SS	25	126,66	134,0	80	16	30	98,02 €
PCS62-30/SS	30	151,87	158,8	90	20	35	117,53 €

Dimensioni in mm