Rotella con foro centrale

ROCTR

- **Rotella orientabile a foro centrale**
- Sistema di orientamento garantito da due corone di sfere
- Materiali:
  Cassa: lamiera d'acciaio imbutita zincata,
  ruota a legatura di gomma grigia
- Mozzo liscio



Rotella orientabile



Rotella orientabile a doppio bloccaggio

SICURA



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Riferimenti	ØD	H	E	ØT	B	Massa (kg)	Carico ammissibile (kg)	Prezzo unit. da 1 a 9
Orientabile								
ROCTR63/P	60	82	28	10	24	0,240	50	6,39 €
ROCTR80/P	80	104	28	10	24	0,270	60	6,56 €
ROCTR100/P	100	133	35	12	26	0,540	60	10,27 €
ROCTR125/P	125	155	35	12	26	0,690	70	12,17 €
Orientabile a doppio bloccaggio								
ROCTR63/PDB	60	82	28	10	24	0,320	50	10,02 €
ROCTR80/PDB	80	104	28	10	24	0,340	60	10,19 €
ROCTR100/PDB	100	133	35	12	26	0,710	60	17,52 €
ROCTR125/PDB	125	155	35	12	26	0,860	70	19,42 €