Albero con pignone

Acciaio pretrattato o Inox

Modulo 3,0


- ***Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)***
- *Angolo di pressione: 20°*
- *Materiale:*
  Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRc
  Inox 303
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*
- *Rendimento vicino al 98%*

Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*



Qualità grado 7e25



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Acciaio	Codice inox	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	Coppia (Nm) Acciaio	Coppia (Nm) Inox	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Acciaio	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox
PPS3.0-14	PPS3.0-14S	14	42	48	31,6	17,3	0,976	138,78 €	340,11 €
PPS3.0-16	PPS3.0-16S	16	48	54	34,1	19,5	1,074	142,76 €	349,77 €
PPS3.0-18	PPS3.0-18S	18	54	60	38,2	22,9	1,186	149,19 €	365,47 €
PPS3.0-19	PPS3.0-19S	19	57	63	40,3	24,2	1,246	154,75 €	379,17 €
PPS3.0-20	PPS3.0-20S	20	60	66	53,7	32,2	1,311	159,86 €	391,63 €
PPS3.0-21	PPS3.0-21S	21	63	69	56,4	33,8	1,378	165,09 €	404,46 €
PPS3.0-22	PPS3.0-22S	22	66	72	59,1	35,4	1,449	170,75 €	418,34 €
PPS3.0-23	PPS3.0-23S	23	69	75	61,8	37,1	1,523	176,21 €	431,72 €
PPS3.0-24	PPS3.0-24S	24	72	78	64,4	38,7	1,600	181,20 €	444,01 €
PPS3.0-25	PPS3.0-25S	25	75	81	67,1	40,3	1,681	192,16 €	470,90 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PR105

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 103



B3PAN

Panamech, Multi-Beam, Inox - con ganascia di serraggio




ADL_F

Anello di sollevamento, Inox



OP7

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5 cifre



BCM_HPBT

Spazzola cilindrica modulare, Filo poliestere PBT



CHM30-MOT

Motoriduttore AC asincrono trifase, 0.09 a 0.22kW



TK

Manicotto a sfere, Autoallineante, Topball




RPB

Vite a ricircolo di sfere, Supporto



SK

Manopola, Stella, bombata



T5M_T10M

Cinghia aperta al metro, T10 Poliuretano armatura



BHC

Vite a testa bombata BHC - ISO 7380, Inox A2



BPLE

Sfera portante, Leggero

Prodotti correlati



PPS3

Albero con pignone di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato