



Ingranaggio doppio

Acciaio 34C10

Modulo


0,5



- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Acciaio 34C10
- Tagliato a U tra le due dentature

Opzioni

- Numero di denti diverso:
- Altro modulo fino al Modulo 3
- Altri materiali (acciaio, ottone...)



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Denti Z_A	Primitivo $\varnothing P_A$	Denti Z_B	Primitivo $\varnothing P_B$	Alesaggio $\varnothing A$	\varnothing Piede $\varnothing R$	Prezzo unit. da 1 a 5
DG0.5-16/48	16	8,50	48	24,00	4,00	6,45	44,37 €
DG0.5-24/60	24	12,00	60	30,00	6,00	10,45	44,93 €
A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione							
DG0.5-24/144	24	12,00	144	72,00	6,00	10,45	48,78 €

Dimensioni in mm