Pignone dritto con albero


Modulo 0,25-1,25


Acciaio 34C10

- **Angolo di pressione 20°**
- Materiale:
  Acciaio 34C10

Opzioni

- **Numero di denti diverso:**
- Altri materiali (delrin, inox...)
- Altre lunghezze e diametri





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Modulo	Denti Z	ØP	L	W	ØD	Prezzo unit. da 1 a 5
DT0.25-15	0,25	15	3,75	20	2,50	3	34,40 €
DT0.25-18	0,25	18	4,50	20	2,50	3	37,20 €
DT0.3-16	0,3	16	4,80	20	2,50	3	34,40 €
DT0.3-20	0,3	20	6,00	20	2,50	3	37,20 €
DT0.4-18	0,4	18	7,20	25	3,00	5	35,45 €
DT0.4-27	0,4	27	10,80	25	3,00	5	38,19 €
DT0.5-16	0,5	16	8,00	25	3,00	6	37,15 €
DT0.5-20	0,5	20	10,00	25	3,00	6	37,86 €
DT0.5-24	0,5	24	12,00	25	3,00	6	39,78 €
DT0.8-15	0,8	15	12,00	32	5,00	8	41,44 €
DT0.8-16	0,8	16	12,80	32	5,00	8	43,34 €
DT0.8-18	0,8	18	14,40	32	5,00	8	44,33 €
DT1-14	1	14	14,00	38	8,00	10	50,17 €
DT1-16	1	16	16,00	38	8,00	10	51,76 €
DT1-20	1	20	20,00	38	8,00	10	53,62 €
DT1.25-12	1,25	12	15,00	50	10,00	12	51,95 €
DT1.25-15	1,25	15	18,75	50	10,00	12	52,92 €
DT1.25-18	1,25	18	22,50	50	10,00	12	53,97 €

Dimensioni in mm

Pignone dritto con albero


Acciaio 34C10


Modulo 1,5-4

- ***Angolo di pressione 20°***
- *Materiale:*
  Acciaio 34C10

Opzioni

- ***Numero di denti diverso:***
- *Altri materiali (delrin, inox...)*
- *Altre lunghezze e diametri*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Modulo	Denti Z	ØP	L	W	ØD	Prezzo unit. da 1 a 5
DT1.5-13	1,5	13	19,50	76	12	15	52,63 €
DT1.5-16	1,5	16	24,00	76	12	15	54,01 €
DT1.5-20	1,5	20	30,00	76	12	15	55,74 €
DT2-13	2	13	26,00	76	20	20	57,61 €
DT2-16	2	16	32,00	76	20	20	63,40 €
DT2-18	2	18	36,00	76	20	20	70,26 €
DT2.5-12	2,5	12	30,00	100	25	20	71,39 €
DT2.5-15	2,5	15	37,50	100	25	20	75,71 €
DT2.5-18	2,5	18	45,00	100	25	20	79,93 €
DT3-12	3	12	36,00	108	32	22	100,04 €
DT3-14	3	14	42,00	108	32	22	103,05 €
DT3-16	3	16	48,00	108	32	22	112,54 €
DT4-12	4	12	48,00	115	38	30	127,24 €
DT4-15	4	15	60,00	115	38	30	132,63 €
DT4-18	4	18	72,00	115	38	30	139,11 €

Dimensioni in mm