
Piede fissabile con base lamiera Ø80 Stock Inx Aci

PTAF80
PAMF80

Carico max fino a 10 000N

- ***Piede articolato oscillante***
- *Oscillazione +/-10° rispetto all'asse*
- *Con soletta anti scivolamento*
- *Finitura lucida o sabbiata della base per la versione inox*
- *Materiali:*
  - ***Versione acciaio:***
    Base: lamiera acciaio zincato C40
    Stelo: acciaio zincato consegnata senza dado
    Soletta: caucciù
    NBR vulcanizzato durezza 80° shore
  - ***Versione inox:***
    Base: lamiera inox 304 lucida o sabbiata
    Stelo: inox 304 consegnata senza dado
    Soletta: caucciù NBR vulcanizzato durezza 80° shore



Vantaggi

- *Facilità di fissaggio grazie al grande interasse stelo-foro*

Opzioni

- *Altre dimensioni dello stelo su richiesta*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice lucido	Codice sabbiato	Filettatura ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Carico statico (N)	Stock* lucido	Prezzo unit. Da 1 a 5
Piede acciaio											
PTAF80-12-100	-	80	M12	100	35	14	25	135	10000	✔	25,27 €
PTAF80-12-150	-	80	M12	150	35	14	25	185	10000	✔	27,39 €
PTAF80-16-100	-	80	M16	100	35	16	25	135	10000	✔	27,09 €
PTAF80-16-150	-	80	M16	150	35	16	25	185	10000	✔	29,75 €
PTAF80-20-100	-	80	M20	100	36	20	25	136	10000	✔	28,52 €
PTAF80-20-150	-	80	M20	150	36	20	25	186	10000	-	31,22 €
PTAF80-20-200	-	80	M20	200	36	20	25	236	10000	-	33,98 €
Piede inox											
PAMF80-12-100	PAMF80-12-100/SB	80	M12	100	35	14	25	135	10000	✔	39,46 €
PAMF80-12-150	PAMF80-12-150/SB	80	M12	150	35	14	25	185	10000	-	41,83 €
PAMF80-16-75	PAMF80-16-75/SB	80	M16	75	35	13	25	110	10000	✔	40,03 €
PAMF80-16-125	PAMF80-16-125/SB	80	M16	125	35	13	25	160	10000	✔	43,05 €
PAMF80-16-175	PAMF80-16-175/SB	80	M16	175	35	13	25	210	10000	✔	46,03 €
PAMF80-20-100	PAMF80-20-100/SB	80	M20	100	38	17	25	138	10000	-	46,03 €
PAMF80-20-150	PAMF80-20-150/SB	80	M20	150	38	17	25	188	10000	✔	49,03 €
PAMF80-20-200	PAMF80-20-200/SB	80	M20	200	38	17	25	238	10000	✔	53,50 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*