MODULO 2,5 Ingranaggio a denti dritti


Delrin o Peek

NUOVO!

Qualità grado 8e25



- ***Qualità grado 8e25 DIN 3961 (AGMA Q9)***
- *Materiale:*
  Delrin POM (Bianco)
  Peek GF30® (Marrone chiaro)
- *Dentatura tagliata a norma DIN 867*
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*
- *Rendimento vicino al 98%*



Opzioni

- *Cambiamento di alesaggio (H7)*
- *Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)*
- *Foro maschiato*
- *Foro per copiglia*

Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Riferimenti Delrin	Riferimenti Peek	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm) Delrin	Coppia (Nm) Peek	Massa Delrin (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Delrin	Prezzo unit. da 1 a 5 Peek
PSG2,5-18DL	PSG2,5-18PK	18	45,0	50,0	14	35	0,129 - 0,051	4,78	5,40	0,078	56,20 €	245,91 €
PSG2,5-19DL	PSG2,5-19PK	19	47,5	52,5	14	35	0,129 - 0,051	5,38	6,08	0,085	57,72 €	252,53 €
PSG2,5-20DL	PSG2,5-20PK	20	50,0	55,0	14	35	0,129 - 0,051	6,02	6,81	0,091	59,82 €	261,82 €
PSG2,5-21DL	PSG2,5-21PK	21	52,5	57,5	14	35	0,171 - 0,069	6,70	7,58	0,098	61,27 €	268,12 €
PSG2,5-22DL	PSG2,5-22PK	22	55,0	60,0	14	35	0,171 - 0,069	7,43	8,40	0,106	63,47 €	277,75 €
PSG2,5-23DL	PSG2,5-23PK	23	57,5	62,5	16	45	0,171 - 0,069	8,20	9,27	0,132	65,10 €	284,78 €
PSG2,5-24DL	PSG2,5-24PK	24	60,0	65,0	16	45	0,171 - 0,069	9,01	10,19	0,140	66,96 €	293,06 €
PSG2,5-25DL	PSG2,5-25PK	25	62,5	67,5	16	45	0,171 - 0,069	9,87	11,17	0,149	70,61 €	309,02 €
PSG2,5-26DL	PSG2,5-26PK	26	65,0	70,0	16	45	0,171 - 0,069	10,77	12,19	0,157	74,18 €	324,68 €
PSG2,5-27DL	PSG2,5-27PK	27	67,5	72,5	16	45	0,171 - 0,069	11,72	13,27	0,167	75,76 €	331,43 €
PSG2,5-28DL	PSG2,5-28PK	28	70,0	75,0	16	45	0,171 - 0,069	12,72	14,39	0,176	77,72 €	340,10 €
PSG2,5-29DL	PSG2,5-29PK	29	72,5	77,5	18	55	0,171 - 0,069	13,77	15,58	0,210	80,27 €	351,23 €
PSG2,5-30DL	PSG2,5-30PK	30	75,0	80,0	18	55	0,171 - 0,069	14,86	16,81	0,220	83,02 €	363,27 €
PSG2,5-32DL	PSG2,5-32PK	32	80,0	85,0	18	55	0,171 - 0,069	17,20	19,46	0,241	88,01 €	385,16 €
PSG2,5-35DL	PSG2,5-35PK	35	87,5	92,5	18	55	0,173 - 0,067	21,08	23,85	0,276	93,26 €	408,05 €
PSG2,5-38DL	PSG2,5-38PK	38	95,0	100,0	20	70	0,173 - 0,067	25,42	28,76	0,361	102,50 €	448,51 €
PSG2,5-40DL	PSG2,5-40PK	40	100,0	105,0	20	70	0,173 - 0,067	28,58	32,34	0,388	106,54 €	466,25 €
PSG2,5-42DL	PSG2,5-42PK	42	105,0	110,0	20	70	0,173 - 0,067	31,96	36,17	0,416	110,78 €	484,75 €
PSG2,5-45DL	PSG2,5-45PK	45	112,5	117,5	20	70	0,173 - 0,067	37,45	42,38	0,461	114,71 €	501,95 €
PSG2,5-48DL	PSG2,5-48PK	48	120,0	125,0	20	70	0,173 - 0,067	43,46	49,17	0,509	122,87 €	537,67 €
PSG2,5-50DL	PSG2,5-50PK	50	125,0	130,0	20	70	0,175 - 0,065	47,75	54,02	0,543	129,68 €	567,42 €