

Albero scanalato **inox 304**



ACAss

A fianchi paralleli

- Resiste a sforzi notevoli

- Materiale:



inox 304 (1.4301)

Accessori

- **Boccola scanalata** cilindrica BCAss

Opzioni

- Diverse lunghezze fino a 3000 mm*



**Per ambienti
agressivi**

NUOVO!
Sostituisce il
codice **BUC30**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	N. di scanalature	$\varnothing d_1^{+0/-0,08}$	$\varnothing d_2^{-0,07/-0,27}$	$b^{+0/-0,08}$	Lunghezza standard (mm)	Massa (kg/m)	Prezzo unit. per 1000mm
ACA6-14-1000/SS	6	11,00	14,00	3,00	1000	0,949	57,56 €
ACA6-16-1000/SS	6	13,00	16,00	3,50	1000	1,287	67,43 €
ACA6-20-1000/SS	6	16,00	20,00	4,00	1000	1,911	119,37 €
ACA6-25-1000/SS	6	21,00	25,00	5,00	1000	3,139	195,47 €
ACA6-32-1000/SS	6	26,00	32,00	6,00	1000	5,008	299,45 €
ACA8-38-1000/SS	8	32,00	38,00	6,00	1000	7,433	429,45 €

* Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm