

Alluminio

Passo  
**AT10**



**NUOVO!**

Larghezza della cinghia 25 mm


- Per cinghia AT10
- Passo 10 mm
- Materiale:  
Alluminio

### Accessori

- Cinghia AT10
- Rulli tenditori GTC

### Info.

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Non effettuiamo modifiche su questi pezzi**



Vendita prealesaggio\*\*

**Serie economica**

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	ØA prealesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
15AT10-25/ECO	15	47,75	45,90	51	32	30	40	8	-	10,52 €
16AT10-25/ECO	16	50,93	49,05	54	35	30	40	8	-	11,78 €
18AT10-25/ECO	18	57,29	55,45	60	40	30	40	8	-	14,08 €
19AT10-25/ECO	19	60,48	58,60	66,5	44	30	40	8	-	15,75 €
20AT10-25/ECO	20	63,66	61,80	66,5	46	30	40	8	-	16,88 €
22AT10-25/ECO	22	70,03	68,15	75	52	30	40	8	-	21,12 €
24AT10-25/ECO	24	76,39	74,55	83	58	30	40	8	-	23,74 €
25AT10-25/ECO	25	79,58	77,70	83	60	30	40	8	-	23,98 €
26AT10-25/ECO	26	82,76	80,90	87	60	30	40	8	-	26,60 €
27AT10-25/ECO	27	85,95	84,10	91	60	30	40	8	-	29,29 €
28AT10-25/ECO	28	89,12	87,25	93	60	30	40	8	-	29,35 €
30AT10-25/ECO	30	95,49	93,65	102	60	30	40	8	-	35,19 €
32AT10-25/ECO	32	101,86	100,00	106	65	30	40	10	-	38,22 €
36AT10-25/ECO	36	114,59	112,75	119	70	30	40	10	-	45,18 €
40AT10-25/ECO	40	127,32	125,45	131	80	30	40	10	-	56,20 €
44AT10-25/ECO	44	140,05	138,20	-	88	30	40	10	-	71,51 €
48AT10-25/ECO	48	152,78	150,95	-	95	30	40	16	-	76,80 €
60AT10-25/ECO	60	190,98	189,10	-	110	30	40	16	-	126,64 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm