Puleggia dentata di posizionamento AT

Passo AT5


Alluminio

Larghezza della cinghia 10 mm

- **Per cinghia AT5**
- Passo 5 mm
- Materiale: Alluminio

Info.

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Non effettuiamo modifiche su questi pezzi**



Vendita prealesata**



Accessori

- Cinghia **AT5** (vol. 2 p.208)
- Rulli tenditori **GTC** (vol. 2 p.236)

Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	-20%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12AT5-10/ECO	12	19,10	17,85	23	11	15	21	pieno	✔	3,32 €
14AT5-10/ECO	14	22,29	21,05	25	13	15	21	pieno	✔	3,74 €
15AT5-10/ECO	15	23,88	22,65	28	16	15	21	6	✔	4,06 €
16AT5-10/ECO	16	25,47	24,20	32	18	15	21	6	✔	4,45 €
18AT5-10/ECO	18	28,65	27,40	32	20	15	21	6	✔	4,65 €
19AT5-10/ECO	19	30,25	29,00	36	22	15	21	6	-	5,09 €
20AT5-10/ECO	20	31,83	30,60	36	23	15	21	6	✔	5,12 €
22AT5-10/ECO	22	35,02	33,85	38	24	15	21	6	✔	5,73 €
24AT5-10/ECO	24	38,21	37,00	42	26	15	21	6	✔	6,18 €
25AT5-10/ECO	25	39,80	38,60	44	26	15	21	6	-	6,76 €
26AT5-10/ECO	26	41,39	40,20	44	26	15	21	6	-	7,23 €
27AT5-10/ECO	27	42,98	41,80	48	30	15	21	8	-	6,93 €
28AT5-10/ECO	28	44,58	43,35	48	32	15	21	8	✔	7,25 €
30AT5-10/ECO	30	47,76	46,55	51	34	15	21	8	✔	7,76 €
32AT5-10/ECO	32	50,94	49,70	54	38	15	21	8	-	8,69 €
36AT5-10/ECO	36	57,31	56,05	64	38	15	21	8	-	10,19 €
40AT5-10/ECO	40	63,66	62,45	66,5	40	15	21	8	✔	11,39 €
42AT5-10/ECO	42	66,86	65,60	70	40	15	21	8	✔	12,31 €
44AT5-10/ECO	44	70,05	68,80	-	45	15	21	8	-	12,18 €
48AT5-10/ECO	48	76,42	75,15	-	50	15	21	8	-	13,78 €
60AT5-10/ECO	60	95,52	94,25	-	65	15	21	8	✔	20,58 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Puleggia dentata di posizionamento AT


Alluminio

Passo AT5

Larghezza della cinghia 16 mm

- ***Per cinghia* AT5**
- *Passo 5 mm*
- *Materiale:*
  Alluminio





Vendita prealesata**

Serie economica

Info.

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Non effettuiamo modifiche su questi pezzi***

Accessori

- *Cinghia* **AT5** **(vol. 2 p.208)**
- *Rulli tenditori* **GTC** **(vol. 2 p.236)**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	-20%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12AT5-16/ECO	12	19,10	17,85	23	11	21	27	pieno	✔	3,98 €
14AT5-16/ECO	14	22,29	21,05	25	13	21	27	pieno	-	4,37 €
15AT5-16/ECO	15	23,88	22,65	28	16	21	27	6	✔	4,75 €
16AT5-16/ECO	16	25,47	24,20	32	18	21	27	6	✔	5,22 €
18AT5-16/ECO	18	28,65	27,40	32	20	21	27	6	✔	5,41 €
19AT5-16/ECO	19	30,25	29,00	36	22	21	27	6	-	5,72 €
20AT5-16/ECO	20	31,83	30,60	36	23	21	27	6	✔	5,97 €
22AT5-16/ECO	22	35,02	33,85	38	24	21	27	6	-	6,57 €
24AT5-16/ECO	24	38,21	37,00	42	26	21	27	6	-	7,01 €
25AT5-16/ECO	25	39,80	38,60	44	26	21	27	6	✔	7,45 €
26AT5-16/ECO	26	41,39	40,20	44	26	21	27	6	-	8,12 €
27AT5-16/ECO	27	42,98	41,80	48	30	21	27	8	-	7,87 €
28AT5-16/ECO	28	44,58	43,35	48	32	21	27	8	✔	8,55 €
30AT5-16/ECO	30	47,76	46,55	51	34	21	27	8	✔	9,09 €
32AT5-16/ECO	32	50,94	49,70	54	38	21	27	8	✔	10,31 €
36AT5-16/ECO	36	57,31	56,05	64	38	21	27	8	-	11,99 €
40AT5-16/ECO	40	63,66	62,45	66,5	40	21	27	8	✔	13,55 €
42AT5-16/ECO	42	66,86	65,60	70	40	21	27	8	-	14,51 €
44AT5-16/ECO	44	70,05	68,80	-	45	21	27	8	-	14,99 €
48AT5-16/ECO	48	76,42	75,15	-	50	21	27	8	✔	16,73 €
60AT5-16/ECO	60	95,52	94,25	-	65	21	27	8	✔	24,88 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Puleggia dentata di posizionamento AT

Passo AT5

Alluminio

Larghezza della cinghia 25 mm

- ***Per cinghia* AT5**
- *Passo 5 mm*
- *Materiale:*
  Alluminio



Vendita prealesata**



Serie economica

Info.

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Non effettuiamo modifiche su questi pezzi***

Accessori

- *Cinghia* **AT5 (vol. 2 *p.208*)**
- *Rulli tenditori* **GTC (vol. 2 *p.236*)**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	-20%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12AT5-25/ECO	12	19,10	17,85	23	11	30	36	pieno	-	4,61 €
14AT5-25/ECO	14	22,29	21,05	25	13	30	36	pieno	-	4,99 €
15AT5-25/ECO	15	23,88	22,65	28	16	30	36	6	-	5,62 €
16AT5-25/ECO	16	25,47	24,20	32	18	30	36	6	-	6,19 €
18AT5-25/ECO	18	28,65	27,40	32	20	30	36	6	-	6,61 €
19AT5-25/ECO	19	30,25	29,00	36	22	30	36	6	-	7,16 €
20AT5-25/ECO	20	31,83	30,60	36	23	30	36	6	-	7,35 €
22AT5-25/ECO	22	35,02	33,85	38	24	30	36	6	-	8,05 €
24AT5-25/ECO	24	38,21	37,00	42	26	30	36	6	-	8,75 €
25AT5-25/ECO	25	39,80	38,60	44	26	30	36	6	-	9,25 €
26AT5-25/ECO	26	41,39	40,20	44	26	30	36	6	-	10,02 €
27AT5-25/ECO	27	42,98	41,80	48	30	30	36	8	-	9,89 €
28AT5-25/ECO	28	44,58	43,35	48	32	30	36	8	-	10,54 €
30AT5-25/ECO	30	47,76	46,55	51	34	36	36	8	✔	11,31 €
32AT5-25/ECO	32	50,94	49,70	54	38	30	36	8	-	12,68 €
36AT5-25/ECO	36	57,31	56,05	64	38	30	36	8	✔	15,01 €
40AT5-25/ECO	40	63,66	62,45	66,5	40	30	36	8	-	16,75 €
42AT5-25/ECO	42	66,86	65,60	70	40	30	36	8	-	18,24 €
44AT5-25/ECO	44	70,05	68,80	-	45	30	36	8	-	18,93 €
48AT5-25/ECO	48	76,42	75,15	-	50	30	36	8	-	21,45 €
60AT5-25/ECO	60	95,52	94,25	-	65	30	36	8	-	31,98 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Puleggia dentata di posizionamento AT

Alluminio

Passo AT10

Larghezza della cinghia 25 mm

- ***Per cinghia* AT10**
- *Passo 10 mm*
- *Materiale:*
  Alluminio





Vendita prealesata**

Info.

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Non effettuiamo modifiche su questi pezzi***

Accessori

- *Cinghia* **AT10 (vol. 2 *p.209*)**
- *Rulli tenditori* **GTC (vol. 2 *p.236*)**

Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	-20%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
15AT10-25/ECO	15	47,75	45,90	51	32	30	40	8	-	10,00 €
16AT10-25/ECO	16	50,93	49,05	54	35	30	40	8	-	11,23 €
18AT10-25/ECO	18	57,29	55,45	60	40	30	40	8	-	13,34 €
19AT10-25/ECO	19	60,48	58,60	66,5	44	30	40	8	-	14,46 €
20AT10-25/ECO	20	63,66	61,80	66,5	46	30	40	8	-	15,47 €
22AT10-25/ECO	22	70,03	68,15	75	52	30	40	8	-	19,72 €
24AT10-25/ECO	24	76,39	74,55	83	58	30	40	8	-	22,04 €
25AT10-25/ECO	25	79,58	77,70	83	60	30	40	8	-	22,25 €
26AT10-25/ECO	26	82,76	80,90	87	60	30	40	8	-	24,71 €
27AT10-25/ECO	27	85,95	84,10	91	60	30	40	8	-	27,19 €
28AT10-25/ECO	28	89,12	87,25	93	60	30	40	8	-	27,37 €
30AT10-25/ECO	30	95,49	93,65	102	60	30	40	8	-	32,55 €
32AT10-25/ECO	32	101,86	100,00	106	65	30	40	10	-	35,33 €
36AT10-25/ECO	36	114,59	112,75	119	70	30	40	10	-	41,74 €
40AT10-25/ECO	40	127,32	125,45	131	80	30	40	10	-	51,95 €
44AT10-25/ECO	44	140,05	138,20	-	88	30	40	10	-	65,96 €
48AT10-25/ECO	48	152,78	150,95	-	95	30	40	16	-	72,16 €
60AT10-25/ECO	60	190,98	189,10	-	110	30	40	16	-	119,07 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Puleggia dentata di posizionamento AT

Passo AT10

Alluminio

Larghezza della cinghia 32 mm

- ***Per cinghia* AT10**
- *Passo 10 mm*
- *Materiale:*
  Alluminio)



Vendita prealesata**



Info.

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Non effettuiamo modifiche su questi pezzi***

Accessori

- *Cinghia* **AT10** **(vol. 2 p.209)**
- *Rulli tenditori* **GTC** **(vol. 2 p.236)**

Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	-20%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
18AT10-32/ECO	18	57,29	55,45	60	40	37	47	10	-	14,81 €
19AT10-32/ECO	19	60,48	58,60	66,5	44	37	47	10	-	16,04 €
20AT10-32/ECO	20	63,66	61,80	66,5	46	37	47	12	-	17,34 €
22AT10-32/ECO	22	70,03	68,15	75	52	37	47	12	-	21,96 €
24AT10-32/ECO	24	76,39	74,55	83	58	37	47	12	-	24,82 €
25AT10-32/ECO	25	79,58	77,70	83	60	37	47	12	-	25,02 €
26AT10-32/ECO	26	82,76	80,90	87	60	37	47	12	-	27,83 €
27AT10-32/ECO	27	85,95	84,10	91	60	37	47	12	-	30,75 €
28AT10-32/ECO	28	89,12	87,25	93	60	37	47	12	-	30,83 €
30AT10-32/ECO	30	95,49	93,65	102	60	37	47	12	-	36,73 €
32AT10-32/ECO	32	101,86	100,00	106	65	37	47	12	-	40,37 €
36AT10-32/ECO	36	114,59	112,75	119	70	37	47	16	-	47,73 €
40AT10-32/ECO	40	127,32	125,45	131	80	37	47	16	-	59,59 €
44AT10-32/ECO	44	140,05	138,20	-	88	37	47	16	-	75,60 €
48AT10-32/ECO	48	152,78	150,95	-	95	37	47	16	-	83,03 €
60AT10-32/ECO	60	190,98	189,10	-	110	37	47	16	-	136,15 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Puleggia dentata di posizionamento AT

Alluminio

Passo AT10

Larghezza della cinghia 50 mm

- ***Per cinghia* AT10**
- *Passo 10 mm*
- *Materiale:*
  Alluminio





Vendita prealesata**

Info.

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.*
- *Rilavorazione imperativa a cura del cliente*
- ***Non effettuiamo modifiche su questi pezzi***

Accessori

- *Cinghia* **AT10 (vol. 2 *p.209*)**
- *Rulli tenditori* **GTC (vol. 2 *p.236*)**

Serie economica

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	-20%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	Prealesaggio ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
18AT10-50/ECO	18	57,29	55,45	60	40	56	66	10	-	18,98 €
19AT10-50/ECO	19	60,48	58,60	66,5	44	56	66	10	-	21,07 €
20AT10-50/ECO	20	63,66	61,80	66,5	46	56	66	12	-	22,95 €
22AT10-50/ECO	22	70,03	68,15	75	52	56	66	12	-	29,33 €
24AT10-50/ECO	24	76,39	74,55	83	58	56	66	12	-	32,96 €
25AT10-50/ECO	25	79,58	77,70	83	60	56	66	12	-	33,34 €
26AT10-50/ECO	26	82,76	80,90	87	60	56	66	12	-	37,08 €
27AT10-50/ECO	27	85,95	84,10	91	60	56	66	12	-	40,84 €
28AT10-50/ECO	28	89,12	87,25	93	60	56	66	12	-	41,06 €
30AT10-50/ECO	30	95,49	93,65	102	60	56	66	12	-	48,93 €
32AT10-50/ECO	32	101,86	100,00	106	65	56	66	12	-	53,97 €
36AT10-50/ECO	36	114,59	112,75	119	70	56	66	16	-	63,86 €
40AT10-50/ECO	40	127,32	125,45	131	80	56	66	16	-	79,79 €
44AT10-50/ECO	44	140,05	138,20	-	88	56	66	16	-	101,76 €
48AT10-50/ECO	48	152,78	150,95	-	95	56	66	16	-	112,07 €
60AT10-50/ECO	60	190,98	189,10	-	110	56	66	16	-	183,15 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Cinghia di posizionamento AT

Passo AT5

Poliuretano rinforzato con acciaio

- ***Passo metrico di 2e generazione***
- ***Trasmette una coppia più importante***
- ***Passo 5mm***
- T° d'utilizzo: da -30°C a +80°C
- Vélocità max 40m/s
- Rendimento fino al 98%
- Alta resistenza a oli
- Silenziosità
- Ridotto allungamento





Info.

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice ex.: **AT5/225/10**

Accessori

- Rullo tenditore **GTC (vol. 2 p.236)**
- Puleggia **AT5 (vol. 2 p.202)**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Lunghezza	N. di denti	Prezzo unit. da 1 a 5 per un larghezza di 10mm	16mm	25mm
AT5/225	225	45	25,03 €	37,28 €	50,98 €
AT5/255	255	51	25,67 €	37,73 €	51,33 €
AT5/280	280	56	25,98 €	38,01 €	51,78 €
AT5/300	300	60	26,29 €	38,25 €	52,10 €
AT5/330	330	66	26,42 €	38,74 €	53,06 €
AT5/340	340	68	26,46 €	38,95 €	53,06 €
AT5/375	375	75	26,96 €	39,61 €	54,23 €
AT5/390	390	78	27,10 €	40,04 €	54,78 €
AT5/420	420	84	27,52 €	40,58 €	55,57 €
AT5/450	450	90	28,00 €	41,63 €	56,50 €
AT5/455	455	91	28,10 €	41,82 €	56,88 €
AT5/500	500	100	29,53 €	44,09 €	61,16 €
AT5/525	525	105	30,93 €	46,59 €	64,74 €
AT5/545	545	109	31,83 €	48,40 €	67,71 €
AT5/600	600	120	34,12 €	52,10 €	72,47 €
AT5/610	610	122	34,63 €	52,67 €	73,67 €
AT5/660	660	132	35,56 €	54,23 €	76,02 €
AT5/710	710	142	37,28 €	56,50 €	79,02 €
AT5/720	720	144	37,59 €	56,88 €	79,63 €
AT5/750	750	150	38,01 €	58,11 €	80,79 €
AT5/780	780	156	39,18 €	59,95 €	83,76 €
AT5/825	825	165	40,43 €	62,34 €	86,76 €
AT5/860	860	172	41,38 €	64,14 €	89,78 €
AT5/975	975	195	44,90 €	70,10 €	98,73 €
AT5/1050	1050	210	48,14 €	74,87 €	105,19 €
AT5/1125	1125	225	73,47 €	114,06 €	111,14 €
AT5/1500	1500	300	59,95 €	95,70 €	137,98 €
AT5/2000	2000	400	83,76 €	129,65 €	183,24 €

Dimensioni in mm

Cinghia di posizionamento AT

Poliuretano rinforzato con acciaio


Passo AT10


- ***Passo metrico di 2ª generazione***
- ***Trasmette una coppia più importante***
- ***Passo 10mm***
- T° d'utilizzo: da -30°C a +80°C
- Vélocità max 40m/s
- Rendimento fino al 98%
- Alta resistenza a oli
- Silenziosità
- Ridotto allungamento

FACCIA SEMPLICE



Din 7721





Info.

- *Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice ex.:* **AT10/500/25**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-7%	Su richiesta

Codice	Lunghezza	N. di denti	Prezzo unit. da 1 a 5 per un larghezza di 25mm	32mm	50mm
AT10/500	500	50	77,22 €	97,47 €	143,38 €
AT10/560	560	56	81,40 €	-	152,90 €
AT10/600	600	60	83,76 €	107,02 €	156,47 €
AT10/610	610	61	84,38 €	107,64 €	157,59 €
AT10/660	660	60	89,78 €	114,76 €	167,76 €
AT10/700	700	70	93,29 €	120,11 €	174,87 €
AT10/730	730	73	96,26 €	124,88 €	180,25 €
AT10/780	780	78	101,08 €	130,24 €	190,36 €
AT10/800	800	80	104,02 €	132,63 €	192,78 €
AT10/840	840	84	108,82 €	139,17 €	202,90 €
AT10/890	890	89	116,57 €	149,85 €	218,41 €
AT10/920	920	92	121,30 €	157,04 €	229,12 €
AT10/960	960	96	129,08 €	167,76 €	242,22 €
AT10/980	980	98	133,18 €	169,55 €	254,71 €
AT10/1000	1000	100	136,18 €	174,33 €	258,88 €
AT10/1010	1010	101	137,36 €	174,87 €	260,63 €
AT10/1050	1050	105	139,77 €	179,71 €	266,01 €
AT10/1080	1080	108	141,56 €	182,02 €	268,41 €
AT10/1100	1100	110	144,54 €	185,02 €	273,74 €
AT10/1150	1150	115	148,08 €	190,36 €	282,05 €
AT10/1200	1200	120	151,66 €	195,67 €	289,25 €
AT10/1210	1210	121	152,29 €	196,90 €	291,00 €
AT10/1250	1250	125	156,47 €	201,10 €	297,00 €
AT10/1280	1280	128	157,59 €	204,08 €	300,53 €
AT10/1300	1300	130	160,01 €	206,45 €	304,11 €
AT10/1320	1320	132	162,39 €	209,43 €	309,46 €
AT10/1350	1350	135	165,98 €	213,57 €	316,60 €
AT10/1360	1360	136	167,76 €	215,40 €	319,60 €
AT10/1400	1400	140	172,51 €	223,73 €	329,76 €
AT10/1480	1480	148	182,02 €	236,80 €	349,39 €
AT10/1500	1500	150	183,84 €	239,82 €	353,54 €
AT10/1600	1600	160	195,67 €	255,84 €	377,38 €
AT10/1700	1700	170	208,25 €	271,37 €	401,76 €
AT10/1720	1720	172	211,23 €	273,74 €	405,90 €
AT10/1800	1800	180	220,16 €	287,44 €	424,99 €
AT10/1860	1860	186	227,32 €	296,38 €	437,49 €
AT10/1940	1940	194	238,02 €	312,47 €	462,56 €

Dimensioni in mm