

# Puleggia dentata di posizionamento AT

## Passo AT5

## Alluminio



Larghezza della cinghia 10 mm


- Per cinghia AT5
- Passo 5 mm
- Materiale:  
Alluminio

### Accessori

- Cinghia AT5
- Rulli tenditori GTC

### Info.

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo. Può variare a seconda della produzione.
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Non effettuiamo modifiche su questi pezzi**



*Vendita prealesaggio\*\**



Cinghia 10mm

**Serie economica**

**NUOVO!**

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	F	L	ØA prealesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
12AT5-10/ECO	12	19,10	17,85	23	11	15	21	pieno	✓	2,95 €
14AT5-10/ECO	14	22,29	21,05	25	13	15	21	pieno	✓	3,24 €
15AT5-10/ECO	15	23,88	22,65	28	16	15	21	6	✓	3,47 €
16AT5-10/ECO	16	25,47	24,20	32	18	15	21	6	✓	3,84 €
18AT5-10/ECO	18	28,65	27,40	32	20	15	21	6	✓	4,06 €
19AT5-10/ECO	19	30,25	29,00	36	22	15	21	6	-	4,49 €
20AT5-10/ECO	20	31,83	30,60	36	23	15	21	6	✓	4,74 €
22AT5-10/ECO	22	35,02	33,85	38	24	15	21	6	✓	5,38 €
24AT5-10/ECO	24	38,21	37,00	42	26	15	21	6	✓	5,76 €
25AT5-10/ECO	25	39,80	38,60	44	26	15	21	6	✓	6,13 €
26AT5-10/ECO	26	41,39	40,20	44	26	15	21	6	-	6,66 €
27AT5-10/ECO	27	42,98	41,80	48	30	15	21	8	-	6,88 €
28AT5-10/ECO	28	44,58	43,35	48	32	15	21	8	✓	7,34 €
30AT5-10/ECO	30	47,76	46,55	51	34	15	21	8	✓	7,85 €
32AT5-10/ECO	32	50,94	49,70	54	38	15	21	8	-	8,84 €
36AT5-10/ECO	36	57,31	56,05	64	38	15	21	8	-	10,24 €
40AT5-10/ECO	40	63,66	62,45	66,5	40	15	21	8	✓	11,63 €
42AT5-10/ECO	42	66,86	65,60	70	40	15	21	8	✓	12,54 €
44AT5-10/ECO	44	70,05	68,80	-	45	15	21	8	-	12,58 €
48AT5-10/ECO	48	76,42	75,15	-	50	15	21	8	✓	14,16 €
60AT5-10/ECO	60	95,52	94,25	-	65	15	21	8	✓	21,12 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm