# Antivibrante elastico sgolato

Stock Acc

## AT-ZY — Fissaggio maschio/maschio


- ***L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  *Armatura: piastre in acciaio*
  *Cilindro: gomma*
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*



### Utilizzo

- *Smorzamento rumore e vibrazioni*




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 100+ | 200+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -20% | -30% | -40% | Su richiesta |

| Codice | ØG | ØD | H | L | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-ZY4-10-10 | M4 | 10 | 10 | 10 | ✔ | 2,27 € |
| AT-ZY6-20-15 | M6 | 20 | 15 | 18 | ✔ | 4,62 € |
| AT-ZY6-20-30 | M6 | 20 | 30 | 12 | ✔ | 4,62 € |
| AT-ZY6-25-20 | M6 | 25 | 20 | 12 | ✔ | 4,96 € |
| AT-ZY8-30-20 | M8 | 30 | 20 | 20 | ✔ | 6,79 € |
| AT-ZY8-40-30 | M8 | 40 | 30 | 20 | ✔ | 9,09 € |
| AT-ZY8-40-48 | M8 | 40 | 48 | 23 | ✔ | 13,71 € |
| AT-ZY10-40-28 | M10 | 40 | 28 | 20 | - | 10,08 € |
| AT-ZY10-46-25 | M10 | 46 | 25 | 20 | - | 14,67 € |
| AT-ZY10-50-30 | M10 | 50 | 30 | 33 | - | 16,77 € |
| AT-ZY12-75-40 | M12 | 75 | 40 | 37 | - | 25,23 € |
| AT-ZY16-100-55 | M16 | 100 | 55 | 45 | - | 83,65 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Inx Stock Antivibrante elastico inox sgolato

## Fissaggio maschio / maschio

## AT-ZYss


- ***Elasticità radiale più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  *Armatura: piastre inox A2*
  *Cilindro: gomma*
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*




### Utilizzo

- *Smorzamento rumori e vibrazioni*




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | Su richiesta |

| Codice | ØG | ØD | H | L | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-ZY4-10-10/SS | M4 | 10 | 10 | 10 | ✔ | 4,50 € |
| AT-ZY6-20-15/SS | M6 | 20 | 15 | 18 | ✔ | 6,75 € |
| AT-ZY6-20-30/SS | M6 | 20 | 30 | 12 | ✔ | 7,52 € |
| AT-ZY6-25-20/SS | M6 | 25 | 20 | 18 | ✔ | 7,52 € |
| AT-ZY8-30-20/SS | M8 | 30 | 20 | 20 | ✔ | 11,55 € |
| AT-ZY8-40-30/SS | M8 | 40 | 30 | 20 | ✔ | 20,43 € |
| AT-ZY8-40-48/SS | M8 | 40 | 48 | 23 | ✔ | 21,19 € |
| AT-ZY10-40-28/SS | M10 | 40 | 28 | 20 | - | 20,43 € |
| AT-ZY10-46-25/SS | M10 | 46 | 25 | 20 | - | 24,22 € |
| AT-ZY10-50-30/SS | M10 | 50 | 30 | 33 | - | 24,22 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Antivibrante elastico sgolato

## CT-ZY — Fissaggio femmina/femmina


- ***L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  *Armatura: piastre in acciaio*
  *Cilindro: gomma*
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*



### Utilizzo

- *Smorzamento rumore e vibrazioni*




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 100+ | 200+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -20% | -30% | -40% | Su richiesta |

| Codice | ØG | ØD | H | L1 | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-ZY4-10-10 | M4 | 10 | 10 | 4 | ✔ | 2,27 € |
| CT-ZY8-30-20 | M8 | 30 | 20 | 8 | ✔ | 6,79 € |
| CT-ZY8-40-48 | M8 | 40 | 48 | 8 | ✔ | 13,71 € |
| CT-ZY10-50-30 | M10 | 50 | 30 | 10 | - | 24,05 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Inx Stock Antivibrante elastico inox sgolato

## Fissaggio femmina / femmina CT-ZYss

- ***Elasticità radiale più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  *Armatura: piastre inox A2*
  *Cilindro: gomma*
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*





### Utilizzo

- *Smorzamento rumori e vibrazioni*



**Grande flessibilità**




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | Su richiesta |

| Codice | ØG | ØD | H | L | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-ZY4-10-10/SS | M4 | 10 | 10 | 4 | ✔ | 4,49 € |
| CT-ZY8-30-20/SS | M8 | 30 | 20 | 8 | ✔ | 10,19 € |
| CT-ZY8-40-48/SS | M8 | 40 | 48 | 8 | ✔ | 21,13 € |
| CT-ZY10-50-30/SS | M10 | 50 | 30 | 10 | - | 33,26 € |


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Antivibrante elastico cilindrico

Stock Acc

## A-ZY Fissaggio maschio/maschio

- ***L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  *Armatura: piastre in acciaio*
  *Cilindro: gomma*
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*




### Utilizzo


- *Smorzamento rumore e vibrazioni*

### Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***
- *Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo*

**A partire dalla misura M3**



**Compressione** | **Compressione Taglio** | **Taglio**

## SCONTI PER QUANTITÀ Ⓐ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 100+ | 200+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -20% | -30% | -40% | Su richiesta |

## SCONTI PER QUANTITÀ Ⓑ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 15+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -15% | -20% | -25% | -30% | Su richiesta |

| Codice | ØG | ØD | H | T | Compressione Rigidità (N/mm) | Compressione Carico Max. (N) | Taglio Rigidità (N/mm) | Taglio Carico Max. (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-ZY3-8-8 | M3 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ2,11 € |
| A-ZY4-10-10 | M4 | 10 | 10 | 10 | 44 | 43 | 9 | 15 | ✔ | Ⓐ1,94 € |
| A-ZY4-15-7 | M4 | 15 | 7 | 10 | 174 | 95 | 29 | 35 | - | Ⓐ1,84 € |
| A-ZY4-15-8 | M4 | 15 | 8 | 10 | 160 | 95 | 27 | 35 | - | Ⓐ1,84 € |
| A-ZY4-15-10 | M4 | 15 | 10 | 10 | 124 | 95 | 24 | 35 | - | Ⓐ1,94 € |
| A-ZY4-15-15 | M4 | 15 | 15 | 10 | 61 | 95 | 13 | 35 | ✔ | Ⓐ2,03 € |
| A-ZY4-15-20 | M4 | 15 | 20 | 10 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ2,29 € |
| A-ZY5-15-15 | M5 | 15 | 15 | 8 | 61 | 95 | 24 | 35 | ✔ | Ⓐ2,11 € |
| A-ZY6-20-8 | M6 | 20 | 8 | 18 | 307 | 170 | 36 | 60 | ✔ | Ⓐ2,29 € |
| A-ZY6-20-10 | M6 | 20 | 10 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ2,38 € |
| A-ZY6-20-15 | M6 | 20 | 15 | 18 | 130 | 170 | 24 | 60 | ✔ | Ⓐ2,38 € |
| A-ZY6-20-20 | M6 | 20 | 20 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ2,55 € |
| A-ZY6-20-25 | M6 | 20 | 25 | 18 | 85 | 170 | 17 | 60 | ✔ | Ⓐ2,55 € |
| A-ZY6-25-10 | M6 | 25 | 10 | 18 | 750 | 280 | 74 | 95 | ✔ | Ⓐ2,55 € |
| A-ZY6-25-15 | M6 | 25 | 15 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ2,89 € |
| A-ZY6-25-20 | M6 | 25 | 20 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ3,07 € |
| A-ZY6-25-25 | M6 | 25 | 25 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ3,27 € |
| A-ZY8-30-15 | M8 | 30 | 15 | 20 | 525 | 400 | 58 | 140 | ✔ | Ⓐ3,87 € |
| A-ZY8-30-20 | M8 | 30 | 20 | 20 | 204 | 400 | 40 | 140 | ✔ | Ⓐ4,14 € |
| A-ZY8-30-25 | M8 | 30 | 25 | 20 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ4,31 € |
| A-ZY8-30-30 | M8 | 30 | 30 | 20 | 108 | 400 | 25 | 140 | ✔ | Ⓐ4,84 € |
| A-ZY8-30-40 | M8 | 30 | 40 | 20 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ5,71 € |
| A-ZY8-40-25 | M8 | 40 | 25 | 23 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ6,34 € |
| A-ZY8-40-30 | M8 | 40 | 30 | 23 | 213 | 650 | 43 | 250 | ✔ | Ⓐ6,60 € |
| A-ZY10-40-25 | M10 | 40 | 25 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ6,34 € |
| A-ZY10-40-30 | M10 | 40 | 30 | 28 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ6,70 € |
| A-ZY10-50-20 | M10 | 50 | 20 | 28 | 857 | 1000 | 110 | 400 | ✔ | Ⓐ8,18 € |
| A-ZY10-50-30 | M10 | 50 | 30 | 28 | 375 | 1000 | 66 | 400 | ✔ | Ⓐ9,24 € |
| A-ZY10-50-40 | M10 | 50 | 40 | 28 | 260 | 1000 | 53 | 400 | ✔ | Ⓐ10,58 € |
| A-ZY10-50-45 | M10 | 50 | 45 | 28 | 215 | 1000 | 43 | 400 | - | Ⓐ11,11 € |
| A-ZY10-50-50 | M10 | 50 | 50 | 28 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ11,46 € |
| A-ZY10-60-40 | M10 | 60 | 40 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ16,00 € |
| A-ZY10-70-45 | M10 | 70 | 45 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ22,83 € |
| A-ZY12-60-40 | M12 | 60 | 40 | 33 | - | - | - | - | ✔ | Ⓑ10,59 € |
| A-ZY12-75-25 | M12 | 75 | 25 | 37 | 2710 | 2300 | 211 | 850 | ✔ | Ⓑ12,46 € |
| A-ZY12-75-40 | M12 | 75 | 40 | 37 | 734 | 2300 | 117 | 850 | ✔ | Ⓑ13,78 € |
| A-ZY12-75-50 | M12 | 75 | 50 | 37 | 506 | 2300 | 91 | 850 | - | Ⓑ16,05 € |
| A-ZY12-75-55 | M12 | 75 | 55 | 37 | 417 | 2300 | 78 | 850 | - | Ⓑ16,70 € |
| A-ZY16-100-40 | M16 | 100 | 40 | 41 | 1970 | 4200 | 257 | 1600 | - | Ⓑ25,06 € |
| A-ZY16-100-55 | M16 | 100 | 55 | 41 | 892 | 4200 | 145 | 1600 | - | Ⓑ27,92 € |
| A-ZY16-100-75 | M16 | 100 | 75 | 41 | - | - | - | - | - | Ⓑ37,67 € |


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Antivibrante elastico cilindrico inox

Stock Inx

## A-ZYss Fissaggio maschio/maschio

- **L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale**
- Lavoro del cilindro in compressione e taglio
- Materiali:
  Armatura: piastre inox A2
  Cilindro: gomma
- **Durezza: NK 55-60 shore A**
- T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C





### Utilizzo


- Smorzamento rumori e vibrazioni

### Info.

- **Venduto a multipli, contattateci**
- Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo

**A partire dalla misura M3**



**Compressione** | **Compressione Taglio** | **Taglio**

## SCONTI PER QUANTITÀ Ⓐ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | Su richiesta |

## SCONTI PER QUANTITÀ Ⓑ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 15+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | -25% | Su richiesta |

| Codice | ØG | ØD | H | T | Compressione Rigidità (N/mm) | Compressione Carico Max. (N) | Taglio Rigidità (N/mm) | Taglio Carico Max. (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-ZY3-8-8/SS | M3 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 3,80 € |
| A-ZY4-10-10/SS | M4 | 10 | 10 | 10 | 44 | 43 | 9 | 15 | ✔ | Ⓐ 3,80 € |
| A-ZY4-15-7/SS | M4 | 15 | 7 | 10 | 174 | 95 | 29 | 35 | - | Ⓐ Su richiesta |
| A-ZY4-15-8/SS | M4 | 15 | 8 | 10 | 160 | 95 | 27 | 35 | - | Ⓐ 3,42 € |
| A-ZY4-15-10/SS | M4 | 15 | 10 | 10 | 124 | 95 | 24 | 35 | ✔ | Ⓐ 3,54 € |
| A-ZY4-15-15/SS | M4 | 15 | 15 | 10 | 61 | 95 | 13 | 35 | - | Ⓐ 3,54 € |
| A-ZY4-15-20/SS | M4 | 15 | 20 | 10 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 4,04 € |
| A-ZY5-15-15/SS | M5 | 15 | 15 | 8 | 61 | 95 | 24 | 35 | - | Ⓐ 3,44 € |
| A-ZY6-20-8/SS | M6 | 20 | 8 | 18 | 307 | 170 | 36 | 60 | - | Ⓐ 5,85 € |
| A-ZY6-20-10/SS | M6 | 20 | 10 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 4,02 € |
| A-ZY6-20-15/SS | M6 | 20 | 15 | 18 | 130 | 170 | 24 | 60 | ✔ | Ⓐ 4,08 € |
| A-ZY6-20-20/SS | M6 | 20 | 20 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 4,68 € |
| A-ZY6-20-25/SS | M6 | 20 | 25 | 18 | 85 | 170 | 17 | 60 | ✔ | Ⓐ 4,68 € |
| A-ZY6-25-10/SS | M6 | 25 | 10 | 18 | 750 | 280 | 74 | 95 | ✔ | Ⓐ 6,16 € |
| A-ZY6-25-15/SS | M6 | 25 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | Ⓐ 4,60 € |
| A-ZY6-25-20/SS | M6 | 25 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | Ⓐ 5,37 € |
| A-ZY6-25-25/SS | M6 | 25 | 25 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 5,93 € |
| A-ZY8-30-15/SS | M8 | 30 | 15 | 20 | 525 | 400 | 58 | 140 | ✔ | Ⓐ 7,03 € |
| A-ZY8-30-20/SS | M8 | 30 | 20 | 20 | 204 | 400 | 40 | 140 | ✔ | Ⓐ 7,28 € |
| A-ZY8-30-25/SS | M8 | 30 | 25 | 20 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 7,88 € |
| A-ZY8-30-30/SS | M8 | 30 | 30 | 20 | 108 | 400 | 25 | 140 | ✔ | Ⓐ 7,88 € |
| A-ZY8-30-40/SS | M8 | 30 | 40 | 20 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 9,68 € |
| A-ZY8-40-25/SS | M8 | 40 | 25 | 23 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 10,55 € |
| A-ZY8-40-30/SS | M8 | 40 | 30 | 23 | 213 | 650 | 43 | 250 | ✔ | Ⓐ 9,51 € |
| A-ZY10-40-25/SS | M10 | 40 | 25 | 28 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 9,04 € |
| A-ZY10-40-30/SS | M10 | 40 | 30 | 28 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 10,83 € |
| A-ZY10-50-20/SS | M10 | 50 | 20 | 28 | 857 | 1000 | 110 | 400 | ✔ | Ⓐ 13,04 € |
| A-ZY10-50-30/SS | M10 | 50 | 30 | 28 | 375 | 1000 | 66 | 400 | ✔ | Ⓐ 15,74 € |
| A-ZY10-50-40/SS | M10 | 50 | 40 | 28 | 260 | 1000 | 53 | 400 | ✔ | Ⓐ 19,22 € |
| A-ZY10-50-45/SS | M10 | 50 | 45 | 28 | 215 | 1000 | 43 | 400 | ✔ | Ⓐ 15,88 € |
| A-ZY10-50-50/SS | M10 | 50 | 50 | 28 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 20,84 € |
| A-ZY10-60-40/SS | M10 | 60 | 40 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ 24,22 € |
| A-ZY10-70-45/SS | M10 | 70 | 45 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ 33,34 € |
| A-ZY12-60-40/SS | M12 | 60 | 40 | 33 | - | - | - | - | - | Ⓑ 21,43 € |
| A-ZY12-75-25/SS | M12 | 75 | 25 | 37 | 2710 | 2300 | 211 | 850 | ✔ | Ⓑ 25,80 € |
| A-ZY12-75-40/SS | M12 | 75 | 40 | 37 | 734 | 2300 | 117 | 850 | ✔ | Ⓑ 28,40 € |
| A-ZY12-75-50/SS | M12 | 75 | 50 | 37 | 506 | 2300 | 91 | 850 | - | Ⓑ Su richiesta |
| A-ZY12-75-55/SS | M12 | 75 | 55 | 37 | 417 | 2300 | 78 | 850 | - | Ⓑ 34,21 € |
| A-ZY16-100-40/SS | M16 | 100 | 40 | 41 | 1970 | 4200 | 257 | 1600 | - | Ⓑ 60,64 € |
| A-ZY16-100-55/SS | M16 | 100 | 55 | 41 | 892 | 4200 | 145 | 1600 | - | Ⓑ 66,60 € |
| A-ZY16-100-75/SS | M16 | 100 | 75 | 41 | - | - | - | - | - | Ⓑ 76,55 € |


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Antivibrante elastico cilindrico

Stock Acc

## B-ZY Fissaggio maschio/femmina

- ***L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  *Armatura: piastre in acciaio*
  *Cilindro: gomma*
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T°d'utilizzo: da -40°C a +70°C*




### Utilizzo


- *Smorzamento rumore e vibrazioni*

### Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***
- *Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo*

**A partire dalla misura M3**



**Compressione** | **Compressione Taglio** | **Taglio**

## SCONTI PER QUANTITÀ Ⓐ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 100+ | 200+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -20% | -30% | -40% | Su richiesta |

## SCONTI PER QUANTITÀ Ⓑ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 15+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -15% | -20% | -25% | -30% | Su richiesta |


| Codice | ØG | ØD | H | T | Compressione Rigidità (N/mm) | Compressione Carico Max. (N) | Taglio Rigidità (N/mm) | Taglio Carico Max. (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-ZY3-8-8 | M3 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 4,14 € |
| B-ZY4-10-10 | M4 | 10 | 10 | 10 | 48 | 43 | 10 | 35 | ✔ | Ⓐ 2,19 € |
| B-ZY4-10-15 | M4 | 10 | 15 | 10 | 29 | 43 | 5 | 15 | ✔ | Ⓐ 2,29 € |
| B-ZY4-15-15 | M4 | 15 | 15 | 10 | 67 | 95 | 15 | 35 | ✔ | Ⓐ 2,47 € |
| B-ZY4-15-20 | M4 | 15 | 20 | 10 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 2,29 € |
| B-ZY4-15-30 | M4 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 2,47 € |
| B-ZY5-15-15 | M5 | 15 | 15 | 8 | 67 | 95 | 15 | 35 | ✔ | Ⓐ 2,47 € |
| B-ZY6-20-15 | M6 | 20 | 15 | 18 | 130 | 170 | 24 | 60 | ✔ | Ⓐ 2,64 € |
| B-ZY6-20-20 | M6 | 20 | 20 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 2,64 € |
| B-ZY6-20-25 | M6 | 20 | 25 | 18 | 61 | 170 | 11 | 60 | ✔ | Ⓐ 2,64 € |
| B-ZY6-25-15 | M6 | 25 | 15 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 2,99 € |
| B-ZY6-25-20 | M6 | 25 | 20 | 18 | 130 | 280 | 30 | 95 | ✔ | Ⓐ 3,16 € |
| B-ZY6-25-25 | M6 | 25 | 25 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 3,35 € |
| B-ZY6-25-30 | M6 | 25 | 30 | 18 | 71 | 280 | 19 | 95 | ✔ | Ⓐ 3,61 € |
| B-ZY8-30-15 | M8 | 30 | 15 | 20 | 525 | 400 | 58 | 140 | ✔ | Ⓐ 4,14 € |
| B-ZY8-30-20 | M8 | 30 | 20 | 20 | 235 | 400 | 42 | 140 | ✔ | Ⓐ 4,31 € |
| B-ZY8-30-25 | M8 | 30 | 25 | 20 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 4,58 € |
| B-ZY8-30-30 | M8 | 30 | 30 | 20 | 113 | 400 | 28 | 140 | ✔ | Ⓐ 5,11 € |
| B-ZY8-30-40 | M8 | 30 | 40 | 20 | 106 | 400 | 13 | 140 | ✔ | Ⓐ 6,00 € |
| B-ZY8-40-25 | M8 | 40 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | Ⓐ 6,34 € |
| B-ZY8-40-30 | M8 | 40 | 30 | 23 | 234 | 650 | 49 | 250 | ✔ | Ⓐ 6,70 € |
| B-ZY8-40-40 | M8 | 40 | 40 | 23 | 147 | 650 | 23 | 250 | ✔ | Ⓐ 7,57 € |
| B-ZY10-40-30 | M10 | 40 | 30 | 28 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 6,70 € |
| B-ZY10-50-20 | M10 | 50 | 20 | 28 | 857 | 1000 | 110 | 400 | ✔ | Ⓐ 8,18 € |
| B-ZY10-50-25 | M10 | 50 | 25 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ 8,90 € |
| B-ZY10-50-30 | M10 | 50 | 30 | 28 | 395 | 1000 | 73 | 400 | - | Ⓐ 9,24 € |
| B-ZY10-50-40 | M10 | 50 | 40 | 28 | 273 | 1000 | 58 | 400 | ✔ | Ⓐ 10,82 € |
| B-ZY10-50-45 | M10 | 50 | 45 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ 11,09 € |
| B-ZY10-50-50 | M10 | 50 | 50 | 28 | 210 | 1000 | 37 | 400 | ✔ | Ⓐ 11,63 € |
| B-ZY10-60-40 | M10 | 60 | 40 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ 15,87 € |
| B-ZY10-70-45 | M10 | 70 | 45 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ 23,27 € |
| B-ZY12-60-40 | M12 | 60 | 40 | 33 | - | - | - | - | ✔ | Ⓑ 10,56 € |
| B-ZY12-75-25 | M12 | 75 | 25 | 37 | - | - | - | - | - | Ⓑ 12,46 € |
| B-ZY12-75-40 | M12 | 75 | 40 | 37 | 735 | 2300 | 118 | 850 | ✔ | Ⓑ 12,80 € |
| B-ZY12-75-50 | M12 | 75 | 50 | 37 | 530 | 2300 | 101 | 850 | - | Ⓑ 16,20 € |
| B-ZY12-75-55 | M12 | 75 | 55 | 37 | 417 | 2300 | 78 | 850 | - | Ⓑ 16,85 € |
| B-ZY16-100-40 | M16 | 100 | 40 | 41 | 2160 | 4200 | 283 | 1600 | - | Ⓑ 25,41 € |
| B-ZY16-100-55 | M16 | 100 | 55 | 41 | 892 | 4200 | 145 | 1600 | - | Ⓑ 28,88 € |
| B-ZY16-100-60 | M16 | 100 | 60 | 41 | 843 | 4200 | 142 | 1600 | - | Ⓑ 30,31 € |
| B-ZY16-100-75 | M16 | 100 | 75 | 41 | - | - | - | - | - | Ⓑ 38,13 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Antivibrante elastico cilindrico inox

## B-ZYss Fissaggio maschio/femmina

- ***L'elasticità radiale è più importante dell'elasticità assiale***
- *Lavoro del cilindro in compressione e taglio*
- *Materiali:*
  *Armatura: Piastre INOX A2*
  *Cilindro: gomma*
- ***Durezza: NK 55-60 shore A***
- *T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C*





### Utilizzo


- *Smorzamento rumori e vibrazioni*

### Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***
- *Carichi e rigidità forniti esclusivamente a titolo indicativo*




**A partire dalla misura M3**



**Compressione** | **Compressione Taglio** | **Taglio**

## SCONTI PER QUANTITÀ Ⓐ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | Su richiesta |

## SCONTI PER QUANTITÀ Ⓑ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 15+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | -25% | Su richiesta |

| Codice | ØG | ØD | H | T | Compressione Rigidità (N/mm) | Compressione Carico Maxi. (N) | Taglio Rigidità (N/mm) | Taglio Carico Maxi. (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-ZY3-8-8/SS | M3 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 7,45 € |
| B-ZY4-10-10/SS | M4 | 10 | 10 | 10 | 48 | 43 | 10 | 35 | ✔ | Ⓐ 3,90 € |
| B-ZY4-10-15/SS | M4 | 10 | 15 | 10 | 29 | 43 | 5 | 15 | ✔ | Ⓐ 4,27 € |
| B-ZY4-15-15/SS | M4 | 15 | 15 | 10 | 67 | 95 | 15 | 35 | ✔ | Ⓐ 3,80 € |
| B-ZY4-15-20/SS | M4 | 15 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | Ⓐ 4,04 € |
| B-ZY4-15-30/SS | M4 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 4,19 € |
| B-ZY5-15-15/SS | M5 | 15 | 15 | 8 | 67 | 95 | 15 | 35 | ✔ | Ⓐ 4,19 € |
| B-ZY6-20-15/SS | M6 | 20 | 15 | 18 | 130 | 170 | 24 | 60 | ✔ | Ⓐ 4,50 € |
| B-ZY6-20-20/SS | M6 | 20 | 20 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 4,60 € |
| B-ZY6-20-25/SS | M6 | 20 | 25 | 18 | 61 | 170 | 11 | 60 | ✔ | Ⓐ 4,60 € |
| B-ZY6-25-15/SS | M6 | 25 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | Ⓐ 4,97 € |
| B-ZY6-25-20/SS | M6 | 25 | 20 | 18 | 130 | 280 | 30 | 95 | ✔ | Ⓐ 5,74 € |
| B-ZY6-25-25/SS | M6 | 25 | 25 | 18 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 6,82 € |
| B-ZY6-25-30/SS | M6 | 25 | 30 | 18 | 71 | 280 | 19 | 95 | ✔ | Ⓐ 6,01 € |
| B-ZY8-30-15/SS | M8 | 30 | 15 | 20 | 525 | 400 | 58 | 140 | ✔ | Ⓐ 7,37 € |
| B-ZY8-30-20/SS | M8 | 30 | 20 | 20 | 235 | 400 | 42 | 140 | ✔ | Ⓐ 7,03 € |
| B-ZY8-30-25/SS | M8 | 30 | 25 | 20 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ 8,20 € |
| B-ZY8-30-30/SS | M8 | 30 | 30 | 20 | 113 | 400 | 28 | 140 | ✔ | Ⓐ 8,35 € |
| B-ZY8-30-40/SS | M8 | 30 | 40 | 20 | 106 | 400 | 13 | 140 | ✔ | Ⓐ 9,04 € |
| B-ZY8-40-25/SS | M8 | 40 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | Ⓐ 9,79 € |
| B-ZY8-40-30/SS | M8 | 40 | 30 | 23 | 234 | 650 | 49 | 250 | ✔ | Ⓐ10,28 € |
| B-ZY8-40-40/SS | M8 | 40 | 40 | 23 | 147 | 650 | 23 | 250 | ✔ | Ⓐ12,08 € |
| B-ZY10-40-30/SS | M10 | 40 | 30 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ11,35 € |
| B-ZY10-50-20/SS | M10 | 50 | 20 | 28 | 857 | 1000 | 110 | 400 | ✔ | Ⓐ15,76 € |
| B-ZY10-50-25/SS | M10 | 50 | 25 | 28 | - | - | - | - | ✔ | Ⓐ16,05 € |
| B-ZY10-50-30/SS | M10 | 50 | 30 | 28 | 395 | 1000 | 73 | 400 | ✔ | Ⓐ15,74 € |
| B-ZY10-50-40/SS | M10 | 50 | 40 | 28 | 273 | 1000 | 58 | 400 | ✔ | Ⓐ17,32 € |
| B-ZY10-50-45/SS | M10 | 50 | 45 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ17,13 € |
| B-ZY10-50-50/SS | M10 | 50 | 50 | 28 | 210 | 1000 | 37 | 400 | ✔ | Ⓐ19,26 € |
| B-ZY10-60-40/SS | M10 | 60 | 40 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ22,72 € |
| B-ZY10-70-45/SS | M10 | 70 | 45 | 28 | - | - | - | - | - | Ⓐ33,34 € |
| B-ZY12-60-40/SS | M12 | 60 | 40 | 33 | - | - | - | - | - | Ⓑ21,43 € |
| B-ZY12-75-25/SS | M12 | 75 | 25 | 37 | - | - | - | - | - | Ⓑ25,80 € |
| B-ZY12-75-40/SS | M12 | 75 | 40 | 37 | 735 | 2300 | 118 | 850 | - | Ⓑ28,40 € |
| B-ZY12-75-50/SS | M12 | 75 | 50 | 37 | 530 | 2300 | 101 | 850 | - | Ⓑ33,56 € |
| B-ZY12-75-55/SS | M12 | 75 | 55 | 37 | 417 | 2300 | 78 | 850 | - | Ⓑ34,21 € |
| B-ZY16-100-40/SS | M16 | 100 | 40 | 41 | 2160 | 4200 | 283 | 1600 | - | Ⓑ60,64 € |
| B-ZY16-100-55/SS | M16 | 100 | 55 | 41 | 892 | 4200 | 145 | 1600 | - | Ⓑ66,60 € |
| B-ZY16-100-60/SS | M16 | 100 | 60 | 41 | 843 | 4200 | 142 | 1600 | - | Ⓑ68,59 € |
| B-ZY16-100-75/SS | M16 | 100 | 75 | 41 | - | - | - | - | - | Ⓑ79,53 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm