

Alusar Albero in <mark>alluminio</mark> per quida lineare

Raccomandato per i manicotti BJUM

AWMP


- Albero in alluminio ideale per manicotti e supporti DryLin RJUM
- Materiale:
 - AIMaSi0, 5F22 trafilato
- Linearità secondo DIN FN574-3
- Durezza 75HB
- Superficie anodizzata dura
- Lunghezza max: 3000mm

Desideriamo sottolineare il fatto che si tratta di una superficie tecnica. Lo spessore del rivestimento

influisce sul colore.

Non adatto per manicotti a sfere: vedere alberi Z-A o Z-B





				Sc. Pre	ezzo -b	% -10%	Su richiesta
Codici	Versione	Diametro ØD (mm)	Tolleranza	Lunghezza L (mm)	Peso (kg/m)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
AWMP8-1000	Albero pieno	8	h8	1000	0,14	V	28,54 €
AWMP10-1000	Albero pieno	10	h8	1000	0,22	V	30,38 €
AWMP12-1000	Albero pieno	12	h8	1000	0,32	V	42,86 €
AWMP16-1000	Albero pieno	16	h8	1000	0,57	-	52,02 €
AWMP20-1000	Albero pieno	20	h8	1000	0,89	-	70,61 €
AWMP25-1000	Albero pieno	25	h8	1000	1,41	-	97,49 €
AWM30-1000	Albero cavo	30x7,5	h10	1000	1,48	-	153,16 €
AWM40-1000	Albero cavo	40x10	h10	1000	2,63	-	270,65 €
AWM50-1000	Albero cavo	50x11	h10	1000	3,75	-	358,77 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm