

Perno autobloccante a sfere



BAB Per bloccare in modo semplice e rapido

- Autobloccanti

- Materiali:

Asse: inox temprato 1.4542

Molla: inox

Impugnatura: plastica (PA6)

- T° d'utilizzo: da -30°C a 80°C

Vantaggi


- Premere = sbloccare: per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice, e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Puntale temprato, molto resistente, con rivestimento anti-usura (inox 1.4542)
- Sopporta le sollecitazioni alle estremità
- Anti-corrosione
- Impugnatura ergonomica
- Impugnatura concepita per evitare lo sblocco involontario

Accessorio



- Cavo di ritegno CDR

Opzione

- Numerose combinazioni di colori possibili



Esempio d'applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

**Resistenza a norma DIN 50141

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød1	l1	Ød2	Ød3	Ød4	l2	l3	l4	Per alesaggio (H11)	Resistenza al doppio taglio (kN**)		Prezzo unit. da 1 a 5
										Stock*		
BAB5-10	5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	✓	42,41 €
BAB5-15	5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	42,41 €
BAB5-20	5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	42,41 €
BAB5-25	5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	42,41 €
BAB5-30	5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-	44,89 €
BAB6-10	6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	42,41 €
BAB6-15	6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	42,41 €
BAB6-20	6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	42,41 €
BAB6-25	6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	42,41 €
BAB6-30	6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	44,89 €
BAB6-35	6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	44,89 €
BAB6-40	6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	44,89 €
BAB6-45	6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-	44,89 €
BAB6-50	6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	✓	44,89 €
BAB8-20	8	20	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	41,03 €
BAB8-25	8	25	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	41,03 €
BAB8-30	8	30	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	43,89 €
BAB8-35	8	35	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	43,89 €
BAB8-40	8	40	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	43,89 €
BAB8-45	8	45	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	✓	43,89 €
BAB8-50	8	50	9,6	39,2	19,3	8,2	33,3	10,8	8	63	-	43,89 €
BAB10-20	10	20	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	✓	71,79 €
BAB10-25	10	25	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	71,79 €
BAB10-30	10	30	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	✓	75,55 €
BAB10-35	10	35	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	75,55 €
BAB10-40	10	40	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	75,55 €
BAB10-45	10	45	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	75,55 €
BAB10-50	10	50	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	75,55 €
BAB10-60	10	60	12,0	39,2	19,3	9,6	33,3	13,4	10	100	-	79,19 €
BAB12-25	12	25	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	73,35 €
BAB12-30	12	30	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	76,99 €
BAB12-35	12	35	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	76,99 €
BAB12-40	12	40	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	76,99 €
BAB12-45	12	45	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	76,99 €
BAB12-50	12	50	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	76,99 €
BAB12-60	12	60	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	80,46 €
BAB12-70	12	70	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	-	80,46 €
BAB12-80	12	80	14,5	47,6	26,3	10,6	39,7	16,7	12	144	✓	84,26 €
BAB16-30	16	30	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-35	16	35	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-40	16	40	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-45	16	45	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-50	16	50	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	131,28 €
BAB16-60	16	60	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	141,14 €
BAB16-70	16	70	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	141,14 €
BAB16-80	16	80	19,0	47,6	26,3	14,0	39,7	16,7	16	257	-	150,07 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm