

# Perno autobloccante a sfere **inox**

## BABs

## Compatto

### - Autobloccante


#### - Materiali:

Asse: inox 630, temprato per precipitazione, con rivestimento resistente (marcatura)

Molla: inox


- T° d'utilizzo: max. +250°C

*Spingere per sbloccare*



### Vantaggi

- Premere = sbloccare
- Per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice, e rapido nel corso delle operazioni d'assemblaggio ripetitive
- Anti-corrosione
- Punta temprato, molto resistente, anti-usura, che sopporta sforzi estremi
- Esecuzione compatta, con impugnatura ergonomica.






### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |     |              |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+     | 6+  | 10+          |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice    | Ød1 | L1 | Ød2 | Ød3 | L2  | L3   | Per Resistenza al |                    | Massa | Prezzo unit. |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|------|-------------------|--------------------|-------|--------------|
|           |     |    |     |     |     |      | alesaggio H11     | doppio taglio (kN) |       |              |
| BAB5-10/S | 5   | 10 | 5,5 | 10  | 6,0 | 26,2 | 5                 | 24                 | 15    | ✓ 29,05 €    |
| BAB5-15/S | 5   | 15 | 5,5 | 10  | 6,0 | 26,2 | 5                 | 24                 | 16    | ✓ 29,05 €    |
| BAB5-20/S | 5   | 20 | 5,5 | 10  | 6,0 | 26,2 | 5                 | 24                 | 17    | - 29,05 €    |
| BAB5-25/S | 5   | 25 | 5,5 | 10  | 6,0 | 26,2 | 5                 | 24                 | 18    | - 29,05 €    |
| BAB5-30/S | 5   | 30 | 5,5 | 10  | 6,0 | 26,2 | 5                 | 24                 | 19    | - 30,75 €    |
| BAB6-10/S | 6   | 10 | 7,0 | 10  | 7,0 | 26,2 | 6                 | 35                 | 17    | - 29,34 €    |
| BAB6-15/S | 6   | 15 | 7,0 | 10  | 7,0 | 26,2 | 6                 | 35                 | 18    | ✓ 29,34 €    |
| BAB6-20/S | 6   | 20 | 7,0 | 10  | 7,0 | 26,2 | 6                 | 35                 | 19    | - 29,34 €    |
| BAB6-25/S | 6   | 25 | 7,0 | 10  | 7,0 | 26,2 | 6                 | 35                 | 20    | ✓ 29,34 €    |
| BAB6-30/S | 6   | 30 | 7,0 | 10  | 7,0 | 26,2 | 6                 | 35                 | 21    | ✓ 32,57 €    |
| BAB6-35/S | 6   | 35 | 7,0 | 10  | 7,0 | 26,2 | 6                 | 35                 | 22    | - 32,57 €    |
| BAB6-40/S | 6   | 40 | 7,0 | 10  | 7,0 | 26,2 | 6                 | 35                 | 23    | - 32,57 €    |
| BAB6-45/S | 6   | 45 | 7,0 | 10  | 7,0 | 26,2 | 6                 | 35                 | 24    | - 32,57 €    |
| BAB6-50/S | 6   | 50 | 7,0 | 10  | 7,0 | 26,2 | 6                 | 35                 | 25    | - 32,57 €    |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |     |              |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+     | 6+  | 10+          |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice      | Ød1 | L1  | Ød2  | Ød3 | L2   | L3   | Per alesaggio H11 | Resistenza al doppio taglio (kN) | Massa (g) | Prezzo unit. |          |
|-------------|-----|-----|------|-----|------|------|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------|----------|
|             |     |     |      |     |      |      |                   |                                  |           | Stock*       | da 1 a 5 |
| BAB8-20/S   | 8   | 20  | 9,6  | 14  | 8,2  | 33,1 | 8                 | 63                               | 23        | -            | 31,44 €  |
| BAB8-25/S   | 8   | 25  | 9,6  | 14  | 8,2  | 33,1 | 8                 | 63                               | 25        | -            | 31,44 €  |
| BAB8-30/S   | 8   | 30  | 9,6  | 14  | 8,2  | 33,1 | 8                 | 63                               | 27        | -            | 35,32 €  |
| BAB8-35/S   | 8   | 35  | 9,6  | 14  | 8,2  | 33,1 | 8                 | 63                               | 29        | -            | 35,32 €  |
| BAB8-40/S   | 8   | 40  | 9,6  | 14  | 8,2  | 33,1 | 8                 | 63                               | 30        | -            | 35,32 €  |
| BAB8-45/S   | 8   | 45  | 9,6  | 14  | 8,2  | 33,1 | 8                 | 63                               | 32        | -            | 35,32 €  |
| BAB8-50/S   | 8   | 50  | 9,6  | 14  | 8,2  | 33,1 | 8                 | 63                               | 34        | -            | 35,32 €  |
| BAB10-20/S  | 10  | 20  | 12,0 | 14  | 9,6  | 33,1 | 10                | 100                              | 35        | -            | 48,23 €  |
| BAB10-25/S  | 10  | 25  | 12,0 | 14  | 9,6  | 33,1 | 10                | 100                              | 37        | -            | 48,23 €  |
| BAB10-30/S  | 10  | 30  | 12,0 | 14  | 9,6  | 33,1 | 10                | 100                              | 40        | -            | 50,48 €  |
| BAB10-35/S  | 10  | 35  | 12,0 | 14  | 9,6  | 33,1 | 10                | 100                              | 43        | -            | 50,48 €  |
| BAB10-40/S  | 10  | 40  | 12,0 | 14  | 9,6  | 33,1 | 10                | 100                              | 46        | -            | 50,48 €  |
| BAB10-45/S  | 10  | 45  | 12,0 | 14  | 9,6  | 33,1 | 10                | 100                              | 49        | -            | 50,48 €  |
| BAB10-50/S  | 10  | 50  | 12,0 | 14  | 9,6  | 33,1 | 10                | 100                              | 52        | -            | 50,48 €  |
| BAB10-60/S  | 10  | 60  | 12,0 | 14  | 9,6  | 33,1 | 10                | 100                              | 56        | -            | 53,20 €  |
| BAB12-25/S  | 12  | 25  | 14,5 | 20  | 10,6 | 39,5 | 12                | 144                              | 51        | -            | 49,08 €  |
| BAB12-30/S  | 12  | 30  | 14,5 | 20  | 10,6 | 39,5 | 12                | 144                              | 55        | ✓            | 51,23 €  |
| BAB12-35/S  | 12  | 35  | 14,5 | 20  | 10,6 | 39,5 | 12                | 144                              | 59        | -            | 51,23 €  |
| BAB12-40/S  | 12  | 40  | 14,5 | 20  | 10,6 | 39,5 | 12                | 144                              | 64        | ✓            | 51,23 €  |
| BAB12-45/S  | 12  | 45  | 14,5 | 20  | 10,6 | 39,5 | 12                | 144                              | 68        | -            | 51,23 €  |
| BAB12-50/S  | 12  | 50  | 14,5 | 20  | 10,6 | 39,5 | 12                | 144                              | 72        | -            | 51,23 €  |
| BAB12-60/S  | 12  | 60  | 14,5 | 20  | 10,6 | 39,5 | 12                | 144                              | 80        | -            | 53,87 €  |
| BAB12-70/S  | 12  | 70  | 14,5 | 20  | 10,6 | 39,5 | 12                | 144                              | 89        | -            | 53,87 €  |
| BAB12-80/S  | 12  | 80  | 14,5 | 20  | 10,6 | 39,5 | 12                | 144                              | 98        | -            | 56,32 €  |
| BAB16-30/S  | 16  | 30  | 19,0 | 20  | 14,0 | 39,5 | 16                | 257                              | 138       | -            | 87,70 €  |
| BAB16-35/S  | 16  | 35  | 19,0 | 20  | 14,0 | 39,5 | 16                | 257                              | 147       | ✓            | 87,70 €  |
| BAB16-40/S  | 16  | 40  | 19,0 | 20  | 14,0 | 39,5 | 16                | 257                              | 156       | -            | 87,70 €  |
| BAB16-45/S  | 16  | 45  | 19,0 | 20  | 14,0 | 39,5 | 16                | 257                              | 165       | -            | 87,70 €  |
| BAB16-50/S  | 16  | 50  | 19,0 | 20  | 14,0 | 39,5 | 16                | 257                              | 175       | ✓            | 87,70 €  |
| BAB16-60/S  | 16  | 60  | 19,0 | 20  | 14,0 | 39,5 | 16                | 257                              | 193       | ✓            | 94,50 €  |
| BAB16-70/S  | 16  | 70  | 19,0 | 20  | 14,0 | 39,5 | 16                | 257                              | 212       | -            | 94,50 €  |
| BAB16-80/S  | 16  | 80  | 19,0 | 20  | 14,0 | 39,5 | 16                | 257                              | 233       | -            | 100,19 € |
| BAB20-60/S  | 20  | 60  | 25,0 | 28  | 20,5 | 50,1 | 20                | 403                              | 338       | -            | 199,91 € |
| BAB20-80/S  | 20  | 80  | 25,0 | 28  | 20,5 | 50,1 | 20                | 403                              | 388       | -            | 205,58 € |
| BAB20-100/S | 20  | 100 | 25,0 | 28  | 20,5 | 50,1 | 20                | 403                              | 438       | -            | 217,27 € |
| BAB20-120/S | 20  | 120 | 25,0 | 28  | 20,5 | 50,1 | 20                | 403                              | 488       | -            | 225,90 € |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm