

Perno autobloccante inox 303



BABS303

Compatto

- Autobloccante

- Materiali:

Asse: inox 303

Molla: inox

- T° d'utilizzo: max. +250°C

Vantaggi

- Premere = sbloccare
- Per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Anti-corrosione
- Esecuzione compatta con impugnatura ergonomica


Opzione

- Perno a sfere inox 630 temprato (BAB) = resistenza al doppio taglio



Spingere per sbloccare

Materiale più economico!





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc. Prezzo		-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	Per alesaggio H11	Doppio taglio (kN)	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5
BAB5-10/S303	5	10	5,5	10	6,0	26,2	5	14	10	17,38 €
BAB5-15/S303	5	15	5,5	10	6,0	26,2	5	14	11	17,40 €
BAB5-20/S303	5	20	5,5	10	6,0	26,2	5	14	12	17,40 €
BAB5-25/S303	5	25	5,5	10	6,0	26,2	5	14	13	17,40 €
BAB5-30/S303	5	30	5,5	10	6,0	26,2	5	14	13	18,51 €
BAB6-10/S303	6	10	7,0	10	7,0	26,2	6	21	11	17,50 €
BAB6-15/S303	6	15	7,0	10	7,0	26,2	6	21	12	17,50 €
BAB6-20/S303	6	20	7,0	10	7,0	26,2	6	21	13	17,50 €
BAB6-25/S303	6	25	7,0	10	7,0	26,2	6	21	14	17,50 €
BAB6-30/S303	6	30	7,0	10	7,0	26,2	6	21	15	19,58 €
BAB6-35/S303	6	35	7,0	10	7,0	26,2	6	21	16	19,58 €
BAB6-40/S303	6	40	7,0	10	7,0	26,2	6	21	17	19,58 €
BAB6-45/S303	6	45	7,0	10	7,0	26,2	6	21	18	19,58 €
BAB6-50/S303	6	50	7,0	10	7,0	26,2	6	21	19	19,58 €

Dimensioni in mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	Per alesaggio H11	Doppio taglio (kN)	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5
BAB8-20/S303	8	20	9,6	14	8,2	33,1	8	38	33	18,88 €
BAB8-25/S303	8	25	9,6	14	8,2	33,1	8	38	34	18,88 €
BAB8-30/S303	8	30	9,6	14	8,2	33,1	8	38	36	21,22 €
BAB8-35/S303	8	35	9,6	14	8,2	33,1	8	38	38	21,22 €
BAB8-40/S303	8	40	9,6	14	8,2	33,1	8	38	40	21,22 €
BAB8-45/S303	8	45	9,6	14	8,2	33,1	8	38	42	21,22 €
BAB8-50/S303	8	50	9,6	14	8,2	33,1	8	38	44	21,22 €
BAB10-20/S303	10	20	12,0	14	9,6	33,1	10	60	39	28,81 €
BAB10-25/S303	10	25	12,0	14	9,6	33,1	10	60	42	28,81 €
BAB10-30/S303	10	30	12,0	14	9,6	33,1	10	60	45	30,41 €
BAB10-35/S303	10	35	12,0	14	9,6	33,1	10	60	48	30,41 €
BAB10-40/S303	10	40	12,0	14	9,6	33,1	10	60	51	30,41 €
BAB10-45/S303	10	45	12,0	14	9,6	33,1	10	60	54	30,41 €
BAB10-50/S303	10	50	12,0	14	9,6	33,1	10	60	57	30,41 €
BAB10-60/S303	10	60	12,0	14	9,6	33,1	10	60	63	31,90 €
BAB12-25/S303	12	25	14,5	20	10,6	39,5	12	87	84	29,41 €
BAB12-30/S303	12	30	14,5	20	10,6	39,5	12	87	88	30,82 €
BAB12-35/S303	12	35	14,5	20	10,6	39,5	12	87	92	30,82 €
BAB12-40/S303	12	40	14,5	20	10,6	39,5	12	87	96	30,82 €
BAB12-45/S303	12	45	14,5	20	10,6	39,5	12	87	101	30,82 €
BAB12-50/S303	12	50	14,5	20	10,6	39,5	12	87	105	30,82 €
BAB12-60/S303	12	60	14,5	20	10,6	39,5	12	87	113	32,32 €
BAB12-70/S303	12	70	14,5	20	10,6	39,5	12	87	122	32,32 €
BAB12-80/S303	12	80	14,5	20	10,6	39,5	12	87	130	33,61 €
BAB16-30/S303	16	30	19,0	20	14,0	39,5	16	155	120	52,54 €
BAB16-35/S303	16	35	19,0	20	14,0	39,5	16	155	127	52,54 €
BAB16-40/S303	16	40	19,0	20	14,0	39,5	16	155	135	52,54 €
BAB16-45/S303	16	45	19,0	20	14,0	39,5	16	155	143	52,54 €
BAB16-50/S303	16	50	19,0	20	14,0	39,5	16	155	150	52,54 €
BAB16-60/S303	16	60	19,0	20	14,0	39,5	16	155	166	56,63 €
BAB16-70/S303	16	70	19,0	20	14,0	39,5	16	155	181	56,63 €
BAB16-80/S303	16	80	19,0	20	14,0	39,5	16	155	196	60,14 €
BAB20-60/S303	20	60	25,0	28	20,5	50,1	20	244	322	106,39 €
BAB20-80/S303	20	80	25,0	28	20,5	50,1	20	244	370	110,68 €
BAB20-100/S303	20	100	25,0	28	20,5	50,1	20	244	414	116,09 €
BAB20-120/S303	20	120	25,0	28	20,5	50,1	20	244	466	120,51 €

Dimensioni in mm