

### - Autobloccante

#### - Materiali:

Assi: inox 303

Molla: inox

Maniglia: alluminio, nero RAL 9005

Pulsante: inox nero

- T° d'utilizzo: Da -30°C a +150°C

### Vantaggi


- Premere = sbloccare
- Per fissare, fermare, regolare, cambiare e bloccare rapidamente
- Sblocco semplice e rapido per assemblaggi ripetitivi
- Anti-corrosione
- Altamente resistente, anti-usura, sopporta le sollecitazioni estreme
- Possibilità di fissaggio con cavo di ritenzione CDR

### Info.


- Resistenza a taglio secondo DIN 50141

### Opzione

- Perno a sfere inox 630 temprato (BABT) = Resistenza al doppio taglio torsione aumentata



**Materiale più economico!**




### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	L4	L5	L6	Alesaggio	Resistenza	Massa	Prezzo
										corrispondente H11	doppio taglio		min.
BAB5-10/T/SS	5	10	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	19	24,29 €
BAB5-15/T/SS	5	15	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	20	24,29 €
BAB5-20/T/SS	5	20	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	20	24,29 €
BAB5-25/T/SS	5	25	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	21	24,29 €
BAB5-30/T/SS	5	30	5,5	11,8	6,0	31,6	24,1	45,2	12,7	5	14	22	26,02 €
BAB6-10/T/SS	6	10	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	20	24,52 €
BAB6-15/T/SS	6	15	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	21	24,52 €
BAB6-20/T/SS	6	20	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	22	24,52 €
BAB6-25/T/SS	6	25	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	23	24,52 €
BAB6-30/T/SS	6	30	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	24	26,02 €

Dimensioni in mm



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD1	L1	ØD2	ØD3	L2	L3	L4	L5	L6	Alesaggio		Resistenza		Prezzo unit. da 1 a 5
										corrispondente H11	doppio taglio	Massa (g)	kn min.	
BAB6-35/T/SS	6	35	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	25	26,02 €	
BAB6-40/T/SS	6	40	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	26	26,02 €	
BAB6-45/T/SS	6	45	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	27	26,02 €	
BAB6-50/T/SS	6	50	7,0	11,8	7,0	31,6	24,1	45,2	12,7	6	21	28	26,02 €	
BAB8-20/T/SS	8	20	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	37	26,75 €	
BAB8-25/T/SS	8	25	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	39	26,75 €	
BAB8-30/T/SS	8	30	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	41	28,53 €	
BAB8-35/T/SS	8	35	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	43	28,53 €	
BAB8-40/T/SS	8	40	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	44	28,53 €	
BAB8-45/T/SS	8	45	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	46	28,53 €	
BAB8-50/T/SS	8	50	9,5	14,7	8,2	35,8	26,9	51,5	15,8	8	38	48	28,53 €	
BAB10-20/T/SS	10	20	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	44	39,59 €	
BAB10-25/T/SS	10	25	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	47	39,59 €	
BAB10-30/T/SS	10	30	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	49	41,60 €	
BAB10-35/T/SS	10	35	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	52	41,60 €	
BAB10-40/T/SS	10	40	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	55	41,60 €	
BAB10-45/T/SS	10	45	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	58	41,60 €	
BAB10-50/T/SS	10	50	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	61	41,60 €	
BAB10-60/T/SS	10	60	12,0	14,7	9,6	35,8	26,9	51,5	15,8	10	60	67	43,69 €	
BAB12-25/T/SS	12	25	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	73	40,20 €	
BAB12-30/T/SS	12	30	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	77	42,33 €	
BAB12-35/T/SS	12	35	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	81	42,33 €	
BAB12-40/T/SS	12	40	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	86	42,33 €	
BAB12-45/T/SS	12	45	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	90	42,33 €	
BAB12-50/T/SS	12	50	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	94	42,33 €	
BAB12-60/T/SS	12	60	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	103	44,24 €	
BAB12-70/T/SS	12	70	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	111	44,24 €	
BAB12-80/T/SS	12	80	14,5	18,2	10,6	35,1	25,3	59,1	20,2	12	87	119	46,13 €	

Dimensioni in mm