

- Anello di bloccaggio cilindrico secondo DIN 705
- Serraggio con grano DIN914
- Materiali:
Acciaio finitura naturale
Inox 303 naturale

NUOVO!




Vantaggi

- consente di creare rapidamente un arresto o un bloccaggio assiale su un albero

Info

- Altri alesaggi su richiesta

I più economici!



SCONTI PER QUANTITÀ

Q.tà	1+	5+	10+	25+	50+
Sc. Prezzo	-6%	-12%	-18%	Su richiesta	

Codice		ØD1	B	ØD2	ØD3	Massa (kg)	Prezzo unit. Da 1 a 4	
Acciaio	inox						Acciaio	inox
BAG0-006	BAG0-006/SS	6	8	12	M4x5	0,005	0,78 €	1,87 €
BAG0-008	BAG0-008/SS	8	8	16	M4x6	0,009	0,86 €	2,27 €
BAG0-010	BAG0-010/SS	10	10	20	M5x8	0,018	1,14 €	2,76 €
BAG0-012	BAG0-012/SS	12	12	22	M6x8	0,025	1,27 €	3,64 €
BAG0-015	BAG0-015/SS	15	12	25	M6x8	0,03	1,42 €	4,14 €
BAG0-016	BAG0-016/SS	16	12	28	M6x8	0,039	1,50 €	5,81 €
BAG0-020	BAG0-020/SS	20	14	32	M6x8	0,054	1,90 €	7,57 €
BAG0-025	BAG0-025/SS	25	16	40	M8x10	0,096	2,90 €	12,52 €
BAG0-030	BAG0-030/SS	30	16	45	M8x10	0,111	3,80 €	14,71 €
BAG0-035	BAG0-035/SS	35	16	56	M8x12	0,189	5,15 €	23,45 €
BAG0-040	BAG0-040/SS	40	18	63	M10x16	0,263	7,52 €	31,00 €
BAG0-050	BAG0-050/SS	50	18	80	M10x16	0,433	11,25 €	45,42 €

Dimensioni in mm